



La soluzione LED goccia conveniente

Lampade LED sfera e oliva standard

Le lampade LED goccia standard sono compatibili con apparecchi esistenti dotati di supporto E27 e sono progettati come sostituzione retrofit delle lampade a incandescenza. Consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. La lampada LED goccia standard è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emette una luce piacevole e garantisce le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.

Vantaggi

- Grazie a un design pulito ed elegante, questa lampada è la sostituzione ideale per la sostituzione alle lampade convenzionali
- Fino al 90% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali a incandescenza
- Lunga durata con costi di manutenzione inferiori

Caratteristiche

- Facilità di sostituzione con prese esistenti E27 e E14
- Accensione immediata a massima potenza: al momento dell'accensione, le lampadine LED Philips erogano immediatamente il livello massimo di luminosità
- Lunga durata e luce di eccellente qualità
- Disponibile in 3.000 K e 6.500 K
- Luce priva di raggi UV e IR

Applicazione


- Hotel, ristoranti e bar
- Camere di hotel, hall, corridoi, scale e toilette

Lampade LED sfera e oliva standard

Versions



Disegno tecnico



Product	D	C
LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827	35 mm	106 mm
B35 FR		

