



# Cambiá la configuración de la luz sin cambiar las lámparas

## Lámparas LED prémium SceneSwitch

Algunas situaciones requieren una luz fría, otras se benefician con un ambiente de un resplandor acogedor y cálido. Con las lámparas LED Philips SceneSwitch, adaptá el ambiente de tu sala para que se ajuste a lo que estás haciendo. Para ello, cambiá la configuración de luz de día fría a blanco cálido, o regulá la intensidad del brillo. Todo lo que necesitás es tu interruptor existente. No se requiere ninguna instalación adicional.

### Beneficios

- Creá tu propia escena con una lámpara, simplemente con tu interruptor de luz existente
- No es necesaria una instalación adicional o de regulador de intensidad
- Hasta un 95 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales

### Características


- Múltiples ajustes de luz en una lámpara
- Listo para usar con solo conectarlo ("plug-and-play") con E27 existente
- Vida útil y conservación de flujo luminoso prolongados

### Aplicaciones



- Aplicaciones de interior en luminarias abiertas (con un espacio de aire abierto/ libre de 10 mm como mínimo)

# Lámparas LED prémium SceneSwitch

## Versions



## Plano de dimensiones



Product	D	C
LED classic SSW 60W A60 E27 WW CL 1BC/6	60 mm	104 mm

Product	D	C
SceneSwitch 3Step A60 9-70W E27 CDL	61 mm	111 mm

Product	D	C
SceneSwitch Color A60 9.5-70W E27 WW/CDL	61 mm	111 mm

# Lámparas LED prémium SceneSwitch

## Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

## Mecánicos y de carcasa

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Voltaje (nom.)	220-240 V
Hora de inicio (nom.)	0,5 s

## Funcionamiento de emergencia

Base de casquillo	E27
Vida útil nominal (nom.)	15000 h

## Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

## Datos técnicos de la luz

Forma de la bombilla	A60
----------------------	-----

## Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h	Etiqueta de eficiencia energética (EEL)
929001155991	SceneSwitch Color A60 9.5-70W E27 WW/CDL	10 kWh	A+
929001208491	SceneSwitch 3Step A60 9-70W E27 CDL	9-3.5-1.5 kWh	A+
929001888642	LED classic SSW 60W A60 E27 WW CL 1BC/6	8 kWh	Not applicable

## Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Equivalente de potencia	Potencia (nominal) (nom.)
929001155991	SceneSwitch Color A60 9.5-70W E27 WW/CDL	70 W	9,5 W
929001208491	SceneSwitch 3Step A60 9-70W E27 CDL	-	9, 3,5, 1,5 W

Order Code	Full Product Name	Equivalente de potencia	Potencia (nominal) (nom.)
929001888642	LED classic SSW 60W A60 E27 WW CL 1BC/6	-	7,5, 3, 1,6 W

## Funcionamiento de emergencia

Order Code	Full Product Name	Ciclo de conmutación
929001155991	SceneSwitch Color A60 9.5-70W E27 WW/CDL	100000X
929001208491	SceneSwitch 3Step A60 9-70W E27 CDL	100000X

Order Code	Full Product Name	Ciclo de conmutación
929001888642	LED classic SSW 60W A60 E27 WW CL 1BC/6	20000X

## Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Código de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Flujo lumínico (nom.)
929001155991	SceneSwitch Color A60 9.5-70W E27 WW/CDL	150 °	865/830	- K	806 lm
929001208491	SceneSwitch 3Step A60	150 °	865	6500 K	806-320-80 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Código de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Flujo lumínico (nom.)
929001155991	SceneSwitch Color A60 9.5-70W E27 WW/CDL	150 °	865/830	- K	806 lm
929001888642	LED classic SSW 60W A60 E27 WW CL 1BC/6	280 °	827/825/822	- K	806-320-150 lm

## Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Acabado de la lámpara
929001155991	SceneSwitch Color A60 9.5-70W E27 WW/CDL	Esmerilado

# Lámparas LED prémium SceneSwitch

Order Code	Full Product Name	Acabado de la lámpara
929001208491	SceneSwitch 3Step A60 9-70W E27 CDL	Esmerilado
929001888642	LED classic SSW 60W A60 E27 WW CL 1BC/6	Transparente

## Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
929001155991	SceneSwitch Color A60 9.5-70W E27 WW/CDL	90 °C
929001208491	SceneSwitch 3Step A60 9-70W E27 CDL	80 °C
929001888642	LED classic SSW 60W A60 E27 WW CL 1BC/6	65 °C

