



# Cambiá la configuración de la luz sin cambiar las lámparas

## Lámparas LED prémium SceneSwitch

Algunas situaciones requieren una luz fría, otras se benefician con un ambiente de un resplandor acogedor y cálido. Con las lámparas LED Philips SceneSwitch, adaptá el ambiente de tu sala para que se ajuste a lo que estás haciendo. Para ello, cambiá la configuración de luz de día fría a blanco cálido, o regulá la intensidad del brillo. Todo lo que necesitás es tu interruptor existente. No se requiere ninguna instalación adicional.

### Beneficios

- Creá tu propia escena con una lámpara simplemente con tu interruptor de luz existente
- No es necesaria una instalación adicional o de regulador de intensidad
- Hasta un 95 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales

### Características


- Múltiples ajustes de luz en una lámpara
- Listo para usar con solo conectarlo ("plug-and-play") con E27 existente
- Vida útil y conservación de flujo luminoso prolongados

### Aplicaciones


- Aplicaciones de interior en luminarias abiertas (con un espacio de aire abierto/ libre de 10 mm como mínimo)

# Lámparas LED prémium SceneSwitch

## Versions



## Plano de dimensiones



Product	D	C
SceneSwitch 3Step A60 9-60W E27 WG 120V	61 mm	111 mm
SceneSwitch 3Step A60 9-60W E27 CW 120V	61 mm	111 mm
SceneSwitch Color A60 9.5-60W E27 120V	61 mm	111 mm

# Lámparas LED prémium SceneSwitch

## Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

## Mecánicos y de carcasa

Voltaje (nom.)	120 V
----------------	-------

Equivalente de potencia	60 W
-------------------------	------

Hora de inicio (nom.)	0,5 s
-----------------------	-------

## Funcionamiento de emergencia

Base de casquillo	E27
-------------------	-----

Vida útil nominal (nom.)	15000 h
--------------------------	---------

Vida útil nominal (horas)	15000 h
---------------------------	---------

Ciclo de conmutación	100000X
----------------------	---------

## Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Ángulo de haz (nom.)	300 °
----------------------	-------

Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
--	----

Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
---	------

## Datos técnicos de la luz

Acabado de la lámpara	Mate
-----------------------	------

Forma de la bombilla	A60
----------------------	-----

## Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	89 °C
---------------------------	-------

## Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada
929001373591	SceneSwitch Color A60 9.5-60W E27 120V	60 Hz
929001373691	SceneSwitch 3Step A60 9-60W E27 WG 120V	50 a 60 Hz
929001373791	SceneSwitch 3Step A60 9-60W E27 CW 120V	50 a 60 Hz

## Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Código de color
929001373591	SceneSwitch Color A60 9.5-60W E27 120V	827/850/822
929001373691	SceneSwitch 3Step A60 9-60W E27 WG 120V	827/825/822

Order Code	Full Product Name	Código de color
929001373791	SceneSwitch 3Step A60 9-60W E27 CW 120V	850

