



Le downlight de spécification le plus compétitif pour l'attractivité du TCO en termes de diversité et de compatibilité du système

GreenSpace G5

GreenSpace Gen5 est une nouvelle gamme de downlights LED alliant efficacité lumineuse et confort à la diversité des produits et à la compatibilité des systèmes.

Avantages

- Efficacité énergétique
- Design compact
- Éclairage intelligent.

Fonctions

- Rendement optique élevé
- Facteur de forme compact
- Compatible DALI/DALI-VLC/POE

Application

- Bureaux
- Centres commerciaux
- Hôtels
- Commerces etc.

Versions



GreenSpace Gen5 DN39XB D100 WH

Schéma dimensionnel








Schéma dimensionnel



Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Type de cache optique/de lentille	Vasque transparente avec cache blanc
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Type d'optique	Brillant, haute réflectance
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
Mécanique et boîtier	
Couleur du boîtier	Noir et blanc
Approbation et application	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Code de protection contre les chocs méca.	IK02
Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Performances au fil du temps (conformité à la norme IEC)	
Durée de vie L80B50	43 000 h
Durée de vie L90B50	20 000 h

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Marquage CE
911401578141	DN390B LED6/840 PSU D100 ALU GM	Marquage CE
911401578241	DN390B LED6/865 PSU D100 ALU GM	Marquage CE
911401580741	DN390B LED6/830 PSU D100 ALU WP GM	Marquage CE
911401580841	DN390B LED6/840 PSU D100 ALU WP GM	Marquage CE
911401580941	DN390B LED6/865 PSU D100 ALU WP GM	Marquage CE
911401577741	DN390B LED6/830 PSU D100 WH GM	Marquage CE
911401577841	DN390B LED6/840 PSU D100 WH GM	Marquage CE
911401577941	DN390B LED6/865 PSU D100 WH GM	Marquage CE
911401578641	DN391B LED11/830 PSU D150 ALU GM	Marquage CE
911401578741	DN391B LED11/840 PSU D150 ALU GM	Marquage CE
911401578841	DN391B LED11/865 PSU D150 ALU GM	Marquage CE
911401579241	DN392B LED16/830 PSU D150 ALU GM	Marquage CE
911401579341	DN392B LED16/840 PSU D150 ALU GM	Marquage CE
911401581041	DN391B LED11/830 PSU D150 ALU WP GM	Marquage CE
911401581241	DN391B LED11/865 PSU D150 ALU WP GM	Marquage CE
911401581841	DN391B LED11/830 PSD D150 ALU GM	Marquage CE
911401581941	DN391B LED11/840 PSD D150 ALU GM	Marquage CE
911401585741	DN392B LED16/840 PSD D150 ALU GM	Marquage CE
911401578341	DN391B LED11/830 PSU D150 WH GM	Marquage CE
911401578541	DN391B LED11/865 PSU D150 WH GM	Marquage CE
911401578941	DN392B LED16/830 PSU D150 WH GM	Marquage CE
911401579141	DN392B LED16/865 PSU D150 WH GM	Marquage CE
911401581741	DN391B LED11/840 PSD D150 WH GM	Marquage CE
911401585541	DN392B LED16/840 PSD D150 WH GM	Marquage CE
911401579841	DN392B LED16/830 PSU D200 ALU GM	Marquage CE
911401579941	DN392B LED16/840 PSU D200 ALU GM	Marquage CE
911401580041	DN392B LED16/865 PSU D200 ALU GM	Marquage CE
911401580441	DN393B LED22/830 PSU D200 ALU GM	Marquage CE
911401580541	DN393B LED22/840 PSU D200 ALU GM	Marquage CE
911401580641	DN393B LED22/865 PSU D200 ALU GM	Marquage CE
911401581341	DN393B LED22/830 PSU D200 ALU WP GM	Marquage CE
911401581541	DN393B LED22/865 PSU D200 ALU WP GM	Marquage CE
911401582641	DN393B LED22/830 PSD D200 ALU GM	Marquage CE
911401582741	DN393B LED22/840 PSD D200 ALU GM	Marquage CE
911401574141	DN393B LED22/840 PSU D200 WH GC	-
911401579541	DN392B LED16/830 PSU D200 WH GM	Marquage CE
911401579641	DN392B LED16/840 PSU D200 WH GM	Marquage CE
911401579741	DN392B LED16/865 PSU D200 WH GM	Marquage CE
911401580141	DN393B LED22/830 PSU D200 WH GM	Marquage CE
911401580341	DN393B LED22/865 PSU D200 WH GM	Marquage CE
911401582141	DN392B LED16/840 PSD D200 WH GM	Marquage CE
911401582441	DN393B LED22/830 PSD D200 WH GM	Marquage CE
911401582541	DN393B LED22/840 PSD D200 WH GM	Marquage CE

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux
911401578141	DN390B LED6/840 PSU D100 ALU GM	60 degré(s)	4000 K	109 lm/W	600 lm
911401578241	DN390B LED6/865 PSU D100 ALU GM	60 degré(s)	6500 K	109 lm/W	600 lm
911401580741	DN390B LED6/830 PSU D100 ALU WP GM	60 degré(s)	3000 K	104 lm/W	570 lm
911401580841	DN390B LED6/840 PSU D100 ALU WP GM	60 degré(s)	4000 K	109 lm/W	600 lm
911401580941	DN390B LED6/865 PSU D100 ALU WP GM	60 degré(s)	6500 K	109 lm/W	600 lm
911401577741	DN390B LED6/830 PSU D100 WH GM	72 degré(s)	3000 K	104 lm/W	570 lm
911401577841	DN390B LED6/840 PSU D100 WH GM	72 degré(s)	4000 K	109 lm/W	600 lm
911401577941	DN390B LED6/865 PSU D100 WH GM	72 degré(s)	6500 K	109 lm/W	600 lm
911401578641	DN391B LED11/830 PSU D150 ALU GM	60 degré(s)	3000 K	111 lm/W	1 050 lm
911401578741	DN391B LED11/840 PSU D150 ALU GM	60 degré(s)	4000 K	116 lm/W	1 100 lm
911401578841	DN391B LED11/865 PSU D150 ALU GM	60 degré(s)	6500 K	116 lm/W	1 100 lm
911401579241	DN392B LED16/830 PSU D150 ALU GM	60 degré(s)	3000 K	103 lm/W	1 500 lm
911401579341	DN392B LED16/840 PSU D150 ALU GM	60 degré(s)	4000 K	110 lm/W	1 600 lm
911401581041	DN391B LED11/830 PSU D150 ALU WP GM	60 degré(s)	3000 K	111 lm/W	1 050 lm

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux
911401581241	DN391B LED11/865 PSU D150 ALU WP GM	60 degré(s)	6500 K	116 lm/W	1 100 lm
911401581841	DN391B LED11/830 PSD D150 ALU GM	60 degré(s)	3000 K	91 lm/W	1 050 lm
911401581941	DN391B LED11/840 PSD D150 ALU GM	60 degré(s)	4000 K	96 lm/W	1 100 lm
911401585741	DN392B LED16/840 PSD D150 ALU GM	60 degré(s)	4000 K	110 lm/W	1 600 lm
911401578341	DN391B LED11/830 PSU D150 WH GM	85 degré(s)	3000 K	111 lm/W	1 050 lm
911401578541	DN391B LED11/865 PSU D150 WH GM	85 degré(s)	6500 K	116 lm/W	1 100 lm
911401578941	DN392B LED16/830 PSU D150 WH GM	85 degré(s)	3000 K	103 lm/W	1 500 lm
911401579141	DN392B LED16/865 PSU D150 WH GM	85 degré(s)	6500 K	110 lm/W	1 600 lm
911401581741	DN391B LED11/840 PSD D150 WH GM	85 degré(s)	4000 K	96 lm/W	1 100 lm
911401585541	DN392B LED16/840 PSD D150 WH GM	85 degré(s)	4000 K	110 lm/W	1 600 lm
911401579841	DN392B LED16/830 PSU D200 ALU GM	60 degré(s)	3000 K	103 lm/W	1 500 lm
911401579941	DN392B LED16/840 PSU D200 ALU GM	60 degré(s)	4000 K	110 lm/W	1 600 lm
911401580041	DN392B LED16/865 PSU D200 ALU GM	60 degré(s)	6500 K	110 lm/W	1 600 lm
911401580441	DN393B LED22/830	60 degré(s)	3000 K	111 lm/W	2 100 lm

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Efficacité	Flux lumineux
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (valeur nominale)	
	PSU D200 ALU GM				
911401580541	DN393B LED22/840 PSU D200 ALU GM	60 degré(s)	4000 K	116 lm/W	2 200 lm
911401580641	DN393B LED22/865 PSU D200 ALU GM	60 degré(s)	6500 K	116 lm/W	2 200 lm
911401581341	DN393B LED22/830 PSU D200 ALU WP GM	60 degré(s)	3000 K	111 lm/W	2 100 lm
911401581541	DN393B LED22/865 PSU D200 ALU WP GM	60 degré(s)	6500 K	116 lm/W	2 200 lm
911401582641	DN393B LED22/830 PSD D200 ALU GM	60 degré(s)	3000 K	102 lm/W	2 100 lm
911401582741	DN393B LED22/840 PSD D200 ALU GM	60 degré(s)	4000 K	107 lm/W	2 200 lm
911401574141	DN393B LED22/840 PSU D200 WH GC	92 degré(s)	4000 K	116 lm/W	2 200 lm
911401579541	DN392B LED16/830	92 degré(s)	3000 K	103 lm/W	1 500 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401578141	DN390B LED6/840 PSU D100 ALU GM	5,5 W
911401578241	DN390B LED6/865 PSU D100 ALU GM	5,5 W
911401580741	DN390B LED6/830 PSU D100 ALU WP GM	5,5 W
911401580841	DN390B LED6/840 PSU D100 ALU WP GM	5,5 W
911401580941	DN390B LED6/865 PSU D100 ALU WP GM	5,5 W
911401577741	DN390B LED6/830 PSU D100 WH GM	5,5 W
911401577841	DN390B LED6/840 PSU D100 WH GM	5,5 W
911401577941	DN390B LED6/865 PSU D100 WH GM	5,5 W
911401578641	DN391B LED11/830 PSU D150 ALU GM	9,5 W
911401578741	DN391B LED11/840 PSU D150 ALU GM	9,5 W
911401578841	DN391B LED11/865 PSU D150 ALU GM	9,5 W
911401579241	DN392B LED16/830 PSU D150 ALU GM	14,5 W

Order Code	Full Product Name	Angle	Température	Efficacité	Flux lumineux
		d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (valeur nominale)	
	PSU D200 WH GM				
911401579641	DN392B LED16/840 PSU D200 WH GM	92 degré(s)	4000 K	110 lm/W	1 600 lm
911401579741	DN392B LED16/865 PSU D200 WH GM	92 degré(s)	6500 K	110 lm/W	1 600 lm
911401580141	DN393B LED22/830 PSU D200 WH GM	92 degré(s)	3000 K	111 lm/W	2 100 lm
911401580341	DN393B LED22/865 PSU D200 WH GM	92 degré(s)	6500 K	116 lm/W	2 200 lm
911401582141	DN392B LED16/840 PSD D200 WH GM	92 degré(s)	4000 K	110 lm/W	1 600 lm
911401582441	DN393B LED22/830 PSD D200 WH GM	92 degré(s)	3000 K	102 lm/W	2 100 lm
911401582541	DN393B LED22/840 PSD D200 WH GM	92 degré(s)	4000 K	107 lm/W	2 200 lm

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401579341	DN392B LED16/840 PSU D150 ALU GM	14,5 W
911401581041	DN391B LED11/830 PSU D150 ALU WP GM	9,5 W
911401581241	DN391B LED11/865 PSU D150 ALU WP GM	9,5 W
911401581841	DN391B LED11/830 PSD D150 ALU GM	11,5 W
911401581941	DN391B LED11/840 PSD D150 ALU GM	11,5 W
911401585741	DN392B LED16/840 PSD D150 ALU GM	15,5 W
911401578341	DN391B LED11/830 PSU D150 WH GM	9,5 W
911401578541	DN391B LED11/865 PSU D150 WH GM	9,5 W
911401578941	DN392B LED16/830 PSU D150 WH GM	14,5 W
911401579141	DN392B LED16/865 PSU D150 WH GM	14,5 W
911401581741	DN391B LED11/840 PSD D150 WH GM	11,5 W
911401585541	DN392B LED16/840 PSD D150 WH GM	15,5 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401579841	DN392B LED16/830 PSU D200 ALU GM	14,5 W
911401579941	DN392B LED16/840 PSU D200 ALU GM	14,5 W
911401580041	DN392B LED16/865 PSU D200 ALU GM	14,5 W
911401580441	DN393B LED22/830 PSU D200 ALU GM	19 W
911401580541	DN393B LED22/840 PSU D200 ALU GM	19 W
911401580641	DN393B LED22/865 PSU D200 ALU GM	19 W
911401581341	DN393B LED22/830 PSU D200 ALU WP GM	19 W
911401581541	DN393B LED22/865 PSU D200 ALU WP GM	19 W
911401582641	DN393B LED22/830 PSD D200 ALU GM	20,5 W
911401582741	DN393B LED22/840 PSD D200 ALU GM	20,5 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
911401578141	DN390B LED6/840 PSU D100 ALU GM	Non
911401578241	DN390B LED6/865 PSU D100 ALU GM	Non
911401580741	DN390B LED6/830 PSU D100 ALU WP GM	Non
911401580841	DN390B LED6/840 PSU D100 ALU WP GM	Non
911401580941	DN390B LED6/865 PSU D100 ALU WP GM	Non
911401577741	DN390B LED6/830 PSU D100 WH GM	Non
911401577841	DN390B LED6/840 PSU D100 WH GM	Non
911401577941	DN390B LED6/865 PSU D100 WH GM	Non
911401578641	DN391B LED11/830 PSU D150 ALU GM	Non
911401578741	DN391B LED11/840 PSU D150 ALU GM	Non
911401578841	DN391B LED11/865 PSU D150 ALU GM	Non
911401579241	DN392B LED16/830 PSU D150 ALU GM	Non
911401579341	DN392B LED16/840 PSU D150 ALU GM	Non
911401581041	DN391B LED11/830 PSU D150 ALU WP GM	Non
911401581241	DN391B LED11/865 PSU D150 ALU WP GM	Non
911401581841	DN391B LED11/830 PSD D150 ALU GM	Oui
911401581941	DN391B LED11/840 PSD D150 ALU GM	Oui
911401585741	DN392B LED16/840 PSD D150 ALU GM	Oui
911401578341	DN391B LED11/830 PSU D150 WH GM	Non
911401578541	DN391B LED11/865 PSU D150 WH GM	Non
911401578941	DN392B LED16/830 PSU D150 WH GM	Non
911401579141	DN392B LED16/865 PSU D150 WH GM	Non

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Code d'indice de protection
911401578141	DN390B LED6/840 PSU D100 ALU GM	IP20
911401578241	DN390B LED6/865 PSU D100 ALU GM	IP20
911401580741	DN390B LED6/830 PSU D100 ALU WP GM	IP20/54
911401580841	DN390B LED6/840 PSU D100 ALU WP GM	IP20/54
911401580941	DN390B LED6/865 PSU D100 ALU WP GM	IP20/54
911401577741	DN390B LED6/830 PSU D100 WH GM	IP20
911401577841	DN390B LED6/840 PSU D100 WH GM	IP20
911401577941	DN390B LED6/865 PSU D100 WH GM	IP20
911401578641	DN391B LED11/830 PSU D150 ALU GM	IP20

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401574141	DN393B LED22/840 PSU D200 WH GC	19 W
911401579541	DN392B LED16/830 PSU D200 WH GM	14,5 W
911401579641	DN392B LED16/840 PSU D200 WH GM	14,5 W
911401579741	DN392B LED16/865 PSU D200 WH GM	14,5 W
911401580141	DN393B LED22/830 PSU D200 WH GM	19 W
911401580341	DN393B LED22/865 PSU D200 WH GM	19 W
911401582141	DN392B LED16/840 PSD D200 WH GM	15,5 W
911401582441	DN393B LED22/830 PSD D200 WH GM	20,5 W
911401582541	DN393B LED22/840 PSD D200 WH GM	20,5 W

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
911401581741	DN391B LED11/840 PSD D150 WH GM	Oui
911401585541	DN392B LED16/840 PSD D150 WH GM	Oui
911401579841	DN392B LED16/830 PSU D200 ALU GM	Non
911401579941	DN392B LED16/840 PSU D200 ALU GM	Non
911401580041	DN392B LED16/865 PSU D200 ALU GM	Non
911401580441	DN393B LED22/830 PSU D200 ALU GM	Non
911401580541	DN393B LED22/840 PSU D200 ALU GM	Non
911401580641	DN393B LED22/865 PSU D200 ALU GM	Non
911401581341	DN393B LED22/830 PSU D200 ALU WP GM	Non
911401581541	DN393B LED22/865 PSU D200 ALU WP GM	Non
911401582641	DN393B LED22/830 PSD D200 ALU GM	Oui
911401582741	DN393B LED22/840 PSD D200 ALU GM	Oui
911401574141	DN393B LED22/840 PSU D200 WH GC	Non
911401579541	DN392B LED16/830 PSU D200 WH GM	Non
911401579641	DN392B LED16/840 PSU D200 WH GM	Non
911401579741	DN392B LED16/865 PSU D200 WH GM	Non
911401580141	DN393B LED22/830 PSU D200 WH GM	Non
911401580341	DN393B LED22/865 PSU D200 WH GM	Non
911401582141	DN392B LED16/840 PSD D200 WH GM	Oui
911401582441	DN393B LED22/830 PSD D200 WH GM	Oui
911401582541	DN393B LED22/840 PSD D200 WH GM	Oui

Order Code	Full Product Name	Code d'indice de protection
911401578741	DN391B LED11/840 PSU D150 ALU GM	IP20
911401578841	DN391B LED11/865 PSU D150 ALU GM	IP20
911401579241	DN392B LED16/830 PSU D150 ALU GM	IP20
911401579341	DN392B LED16/840 PSU D150 ALU GM	IP20
911401581041	DN391B LED11/830 PSU D150 ALU WP GM	IP20/54
911401581241	DN391B LED11/865 PSU D150 ALU WP GM	IP20/54
911401581841	DN391B LED11/830 PSD D150 ALU GM	IP20
911401581941	DN391B LED11/840 PSD D150 ALU GM	IP20
911401585741	DN392B LED16/840 PSD D150 ALU GM	IP20

Order Code	Full Product Name	Code d'indice de protection
911401578341	DN391B LED11/830 PSU D150 WH GM	IP20
911401578541	DN391B LED11/865 PSU D150 WH GM	IP20
911401578941	DN392B LED16/830 PSU D150 WH GM	IP20
911401579141	DN392B LED16/865 PSU D150 WH GM	IP20
911401581741	DN391B LED11/840 PSD D150 WH GM	IP20
911401585541	DN392B LED16/840 PSD D150 WH GM	IP20
911401579841	DN392B LED16/830 PSU D200 ALU GM	IP20
911401579941	DN392B LED16/840 PSU D200 ALU GM	IP20
911401580041	DN392B LED16/865 PSU D200 ALU GM	IP20
911401580441	DN393B LED22/830 PSU D200 ALU GM	IP20
911401580541	DN393B LED22/840 PSU D200 ALU GM	IP20
911401580641	DN393B LED22/865 PSU D200 ALU GM	IP20
911401581341	DN393B LED22/830 PSU D200 ALU WP GM	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Code d'indice de protection
911401581541	DN393B LED22/865 PSU D200 ALU WP GM	IP20/54
911401582641	DN393B LED22/830 PSD D200 ALU GM	IP20
911401582741	DN393B LED22/840 PSD D200 ALU GM	IP20
911401574141	DN393B LED22/840 PSU D200 WH GC	IP20
911401579541	DN392B LED16/830 PSU D200 WH GM	IP20
911401579641	DN392B LED16/840 PSU D200 WH GM	IP20
911401579741	DN392B LED16/865 PSU D200 WH GM	IP20
911401580141	DN393B LED22/830 PSU D200 WH GM	IP20
911401580341	DN393B LED22/865 PSU D200 WH GM	IP20
911401582141	DN392B LED16/840 PSD D200 WH GM	IP20
911401582441	DN393B LED22/830 PSD D200 WH GM	IP20
911401582541	DN393B LED22/840 PSD D200 WH GM	IP20

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
911401578141	DN390B LED6/840 PSU D100 ALU GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401578241	DN390B LED6/865 PSU D100 ALU GM	(0.31,0.32) SDCM<5
911401580741	DN390B LED6/830 PSU D100 ALU WP GM	(0.44,0.403) SDCM<5
911401580841	DN390B LED6/840 PSU D100 ALU WP GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401580941	DN390B LED6/865 PSU D100 ALU WP GM	(0.31,0.32) SDCM<5
911401577741	DN390B LED6/830 PSU D100 WH GM	(0.44,0.403) SDCM<5
911401577841	DN390B LED6/840 PSU D100 WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401577941	DN390B LED6/865 PSU D100 WH GM	(0.31,0.32) SDCM<5
911401578641	DN391B LED11/830 PSU D150 ALU GM	(0.44,0.403) SDCM<5
911401578741	DN391B LED11/840 PSU D150 ALU GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401578841	DN391B LED11/865 PSU D150 ALU GM	(0.31,0.32) SDCM<5
911401579241	DN392B LED16/830 PSU D150 ALU GM	(0.44,0.403) SDCM<5
911401579341	DN392B LED16/840 PSU D150 ALU GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401581041	DN391B LED11/830 PSU D150 ALU WP GM	(0.44,0.403) SDCM<5
911401581241	DN391B LED11/865 PSU D150 ALU WP GM	(0.31,0.32) SDCM<5
911401581841	DN391B LED11/830 PSD D150 ALU GM	(0.44,0.403) SDCM<5
911401581941	DN391B LED11/840 PSD D150 ALU GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401585741	DN392B LED16/840 PSD D150 ALU GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401578341	DN391B LED11/830 PSU D150 WH GM	(0.44,0.403) SDCM<5
911401578541	DN391B LED11/865 PSU D150 WH GM	(0.31,0.32) SDCM<5
911401578941	DN392B LED16/830 PSU D150 WH GM	(0.44,0.403) SDCM<5
911401579141	DN392B LED16/865 PSU D150 WH GM	(0.31,0.32) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
911401581741	DN391B LED11/840 PSD D150 WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401585541	DN392B LED16/840 PSD D150 WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401579841	DN392B LED16/830 PSU D200 ALU GM	(0.44,0.403) SDCM<5
911401579941	DN392B LED16/840 PSU D200 ALU GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401580041	DN392B LED16/865 PSU D200 ALU GM	(0.31,0.32) SDCM<5
911401580441	DN393B LED22/830 PSU D200 ALU GM	(0.44,0.403) SDCM<5
911401580541	DN393B LED22/840 PSU D200 ALU GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401580641	DN393B LED22/865 PSU D200 ALU GM	(0.31,0.32) SDCM<5
911401581341	DN393B LED22/830 PSU D200 ALU WP GM	(0.44,0.403) SDCM<5
911401581541	DN393B LED22/865 PSU D200 ALU WP GM	(0.31,0.32) SDCM<5
911401582641	DN393B LED22/830 PSD D200 ALU GM	(0.44,0.403) SDCM<5
911401582741	DN393B LED22/840 PSD D200 ALU GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401574141	DN393B LED22/840 PSU D200 WH GC	(0.38,0.38) SDCM<5
911401579541	DN392B LED16/830 PSU D200 WH GM	(0.44,0.403) SDCM<5
911401579641	DN392B LED16/840 PSU D200 WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401579741	DN392B LED16/865 PSU D200 WH GM	(0.31,0.32) SDCM<5
911401580141	DN393B LED22/830 PSU D200 WH GM	(0.44,0.403) SDCM<5
911401580341	DN393B LED22/865 PSU D200 WH GM	(0.31,0.32) SDCM<5
911401582141	DN392B LED16/840 PSD D200 WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5
911401582441	DN393B LED22/830 PSD D200 WH GM	(0.44,0.403) SDCM<5
911401582541	DN393B LED22/840 PSD D200 WH GM	(0.38,0.38) SDCM<5

Performances au fil du temps (conformité à la norme IEC)

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
911401578141	DN390B LED6/840 PSU D100 ALU GM	0,12 %
911401578241	DN390B LED6/865 PSU D100 ALU GM	0,12 %
911401580741	DN390B LED6/830 PSU D100 ALU WP GM	0,12 %
911401580841	DN390B LED6/840 PSU D100 ALU WP GM	0,12 %
911401580941	DN390B LED6/865 PSU D100 ALU WP GM	0,12 %
911401577741	DN390B LED6/830 PSU D100 WH GM	0,12 %

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
911401577841	DN390B LED6/840 PSU D100 WH GM	0,12 %
911401577941	DN390B LED6/865 PSU D100 WH GM	0,12 %
911401578641	DN391B LED11/830 PSU D150 ALU GM	0,12 %
911401578741	DN391B LED11/840 PSU D150 ALU GM	0,12 %
911401578841	DN391B LED11/865 PSU D150 ALU GM	0,12 %
911401579241	DN392B LED16/830 PSU D150 ALU GM	0,16 %

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
911401579341	DN392B LED16/840 PSU D150 ALU GM	0,16 %
911401581041	DN391B LED11/830 PSU D150 ALU WP GM	0,12 %
911401581241	DN391B LED11/865 PSU D150 ALU WP GM	0,12 %
911401581841	DN391B LED11/830 PSD D150 ALU GM	0,12 %
911401581941	DN391B LED11/840 PSD D150 ALU GM	0,12 %
911401585741	DN392B LED16/840 PSD D150 ALU GM	0,16 %
911401578341	DN391B LED11/830 PSU D150 WH GM	0,12 %
911401578541	DN391B LED11/865 PSU D150 WH GM	0,12 %
911401578941	DN392B LED16/830 PSU D150 WH GM	0,16 %
911401579141	DN392B LED16/865 PSU D150 WH GM	0,16 %
911401581741	DN391B LED11/840 PSD D150 WH GM	0,12 %
911401585541	DN392B LED16/840 PSD D150 WH GM	0,16 %
911401579841	DN392B LED16/830 PSU D200 ALU GM	0,16 %
911401579941	DN392B LED16/840 PSU D200 ALU GM	0,16 %
911401580041	DN392B LED16/865 PSU D200 ALU GM	0,16 %
911401580441	DN393B LED22/830 PSU D200 ALU GM	0,12 %

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
911401580541	DN393B LED22/840 PSU D200 ALU GM	0,12 %
911401580641	DN393B LED22/865 PSU D200 ALU GM	0,12 %
911401581341	DN393B LED22/830 PSU D200 ALU WP GM	0,12 %
911401581541	DN393B LED22/865 PSU D200 ALU WP GM	0,12 %
911401582641	DN393B LED22/830 PSD D200 ALU GM	0,12 %
911401582741	DN393B LED22/840 PSD D200 ALU GM	0,12 %
911401574141	DN393B LED22/840 PSU D200 WH GC	0,12 %
911401579541	DN392B LED16/830 PSU D200 WH GM	0,16 %
911401579641	DN392B LED16/840 PSU D200 WH GM	0,16 %
911401579741	DN392B LED16/865 PSU D200 WH GM	0,16 %
911401580141	DN393B LED22/830 PSU D200 WH GM	0,12 %
911401580341	DN393B LED22/865 PSU D200 WH GM	0,12 %
911401582141	DN392B LED16/840 PSD D200 WH GM	0,16 %
911401582441	DN393B LED22/830 PSD D200 WH GM	0,12 %
911401582541	DN393B LED22/840 PSD D200 WH GM	0,12 %

Conditions d'application

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
911401578141	DN390B LED6/840 PSU D100 ALU GM	Non applicable
911401578241	DN390B LED6/865 PSU D100 ALU GM	Non applicable
911401580741	DN390B LED6/830 PSU D100 ALU WP GM	Non applicable
911401580841	DN390B LED6/840 PSU D100 ALU WP GM	Non applicable
911401580941	DN390B LED6/865 PSU D100 ALU WP GM	Non applicable
911401577741	DN390B LED6/830 PSU D100 WH GM	Non applicable
911401577841	DN390B LED6/840 PSU D100 WH GM	Non applicable
911401577941	DN390B LED6/865 PSU D100 WH GM	Non applicable
911401578641	DN391B LED11/830 PSU D150 ALU GM	Non applicable
911401578741	DN391B LED11/840 PSU D150 ALU GM	Non applicable
911401578841	DN391B LED11/865 PSU D150 ALU GM	Non applicable
911401579241	DN392B LED16/830 PSU D150 ALU GM	Non applicable
911401579341	DN392B LED16/840 PSU D150 ALU GM	Non applicable
911401581041	DN391B LED11/830 PSU D150 ALU WP GM	Non applicable
911401581241	DN391B LED11/865 PSU D150 ALU WP GM	Non applicable
911401581841	DN391B LED11/830 PSD D150 ALU GM	-
911401581941	DN391B LED11/840 PSD D150 ALU GM	-
911401585741	DN392B LED16/840 PSD D150 ALU GM	-
911401578341	DN391B LED11/830 PSU D150 WH GM	Non applicable
911401578541	DN391B LED11/865 PSU D150 WH GM	Non applicable
911401578941	DN392B LED16/830 PSU D150 WH GM	Non applicable
911401579141	DN392B LED16/865 PSU D150 WH GM	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
911401581741	DN391B LED11/840 PSD D150 WH GM	-
911401585541	DN392B LED16/840 PSD D150 WH GM	-
911401579841	DN392B LED16/830 PSU D200 ALU GM	Non applicable
911401579941	DN392B LED16/840 PSU D200 ALU GM	Non applicable
911401580041	DN392B LED16/865 PSU D200 ALU GM	Non applicable
911401580441	DN393B LED22/830 PSU D200 ALU GM	Non applicable
911401580541	DN393B LED22/840 PSU D200 ALU GM	Non applicable
911401580641	DN393B LED22/865 PSU D200 ALU GM	Non applicable
911401581341	DN393B LED22/830 PSU D200 ALU WP GM	Non applicable
911401581541	DN393B LED22/865 PSU D200 ALU WP GM	Non applicable
911401582641	DN393B LED22/830 PSD D200 ALU GM	-
911401582741	DN393B LED22/840 PSD D200 ALU GM	-
911401574141	DN393B LED22/840 PSU D200 WH GC	Non applicable
911401579541	DN392B LED16/830 PSU D200 WH GM	Non applicable
911401579641	DN392B LED16/840 PSU D200 WH GM	Non applicable
911401579741	DN392B LED16/865 PSU D200 WH GM	Non applicable
911401580141	DN393B LED22/830 PSU D200 WH GM	Non applicable
911401580341	DN393B LED22/865 PSU D200 WH GM	Non applicable
911401582141	DN392B LED16/840 PSD D200 WH GM	-
911401582441	DN393B LED22/830 PSD D200 WH GM	-
911401582541	DN393B LED22/840 PSD D200 WH GM	-

