

FlexBlend: svela il potenziale dell'illuminazione a LED negli uffici

FlexBlend a incasso

I proprietari di uffici e il personale responsabile dell'operatività sono alla ricerca di un'illuminazione di alta qualità, efficiente dal punto di vista energetico e conforme alle norme. Progettato per supportare queste esigenze, Philips FlexBlend consente ai proprietari degli edifici di ottimizzare gli impianti d'illuminazione, offrendo una soluzione ideale con un interessante ritorno dell'investimento. Inoltre FlexBlend offre la flessibilità richiesta, essendo facilmente installabile su diversi tipi di soffitto e in diversi contesti come open space o sale riunioni. La tecnologia sta cambiando rapidamente e anche le soluzioni d'illuminazione devono essere pronte ad accogliere l'innovazione e i futuri cambiamenti. Per questo motivo, Philips FlexBlend è pronto per essere collegato a sistemi di controllo come Interact, in grado di ottimizzare il funzionamento, aumentare il risparmio energetico e raccogliere dati preziosi sull'ambiente.

Vantaggi

- Illuminazione di alta qualità conforme alla normativa per gli uffici
- Scelta di tre diverse ottiche
- Rapido ritorno dell'investimento
- Flessibilità di applicazione
- Scalabile e pronto per essere connesso a controlli e sistemi di illuminazione

FlexBlend a incasso

Caratteristiche

- Conformità totale ai requisiti per gli uffici (UGR <19)
- Effetto di luce omogenea e uniforme
- Molteplici dimensioni disponibili
- Varie opzioni di montaggio
- Sensori integrati
- Può essere connesso ai sistemi di gestione dell' illuminazione Interact

Applicazione


- Uffici
- Istruzione
- Settore sanitario
- Banche

Versions


O FlexBlend Recessed-RC340B
W30L120 MLO VPC



Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dati del prodotto

O_FlexBlend Recessed-
RC342B_W62L62_MLO_VPC



FlexBlend Recessed-
RC340B_MLO_DPP



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_Backcover_VP
C



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_CPC brackets




FlexBlend a incasso

Dati del prodotto



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_CPC
brackets_B



FlexBlend Recessed-
RC340B_OPA_DPP



FlexBlend Recessed-
RC340B_PCS_DPP



O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_PCS_VPC



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_CPC
brackets_A



FlexBlend Recessed RC340B PIP
Open



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_backcover_PC
V



O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_MLO_VPC

FlexBlend a incasso

Dati del prodotto

O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_MLO_CPC



FlexBlend Recessed-RC340B PIP
Closed

FlexBlend_RC340B_W30L120_U4
_DPP



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_backcover_CP
C



Informazioni generali

Marchio CE	Sì
Driver incluso	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità

Dati tecnici di illuminazione

Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	120 °
Indice di resa cromatica (CRI)	≥90
Tipo di ottica	Fascio largo
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da +10 a +40° C
----------------------------	-----------------

Meccanica e corpo

Colore alloggiamento	Bianco
----------------------	--------

Approvazione e applicazione

Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Condizioni di applicazione

Livello massimo di attenuazione	1%
---------------------------------	----

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Test filo incandescente	Controllo integrato	Codice famiglia prodotto
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC342B
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC342B
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
70822800	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC340B
70823500	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC340B
70824200	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC340B

Order Code	Full Product Name	Test filo incandescente	Controllo integrato	Codice famiglia prodotto
70825900	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC340B
70826600	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC340B
70827300	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC340B
70828000	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC340B
70829700	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC340B
70830300	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC340B
70832700	RC340B LED42S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC340B
70833400	RC342B LED28S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC342B
70834100	RC342B LED28S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC342B
70836500	RC342B LED36S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC342B
70837200	RC342B LED36S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC342B
70839600	RC342B LED42S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4	Temperatura 650 °C, durata 30 s	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC342B
70840200	RC342B LED42S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC342B
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B

Order Code	Full Product Name	Test filo incandescente	Controllo integrato	Codice famiglia prodotto
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
70831000	RC340B LED42S/940 SRD W30L120 VPC PCS U4	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC340B
70835800	RC342B LED36S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC342B
70838900	RC342B LED42S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	Temperatura 850 °C, durata 30 s	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210	RC342B
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B

Order Code	Full Product Name	Test filo incandescente	Controllo integrato	Codice famiglia prodotto
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC342B
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B

Order Code	Full Product Name	Test filo incandescente	Controllo integrato	Codice famiglia prodotto
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	Temperatura 850 °C, durata 30 s	-	RC340B
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC340B
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	Temperatura 650 °C, durata 30 s	-	RC342B

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	4000 K	96 lm/W	3.600 lm
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	4000 K	97,5 lm/W	3.600 lm
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	4000 K	95,5 lm/W	4.200 lm
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	4000 K	94,5 lm/W	4.200 lm
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	4000 K	88 lm/W	3.600 lm
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	4000 K	86,5 lm/W	3.600 lm
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	4000 K	87,5 lm/W	4.200 lm
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	4000 K	85,5 lm/W	4.200 lm
Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	4000 K	96 lm/W	3.600 lm
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	4000 K	94,5 lm/W	4.200 lm
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	4000 K	97,5 lm/W	3.600 lm
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	4000 K	97,5 lm/W	3.600 lm
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	4000 K	97,5 lm/W	3.600 lm
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	4000 K	94,5 lm/W	4.200 lm
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	4000 K	94,5 lm/W	4.200 lm
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	3000 K	88,5 lm/W	4.200 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	3000 K	88,5 lm/W	4.200 lm
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	3000 K	136 lm/W	4.200 lm
70822800	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	3000 K	93,5 lm/W	3.600 lm
70823500	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	3000 K	93,5 lm/W	3.600 lm
70824200	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	3000 K	136 lm/W	3.600 lm
70825900	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	3000 K	136 lm/W	3.600 lm
70826600	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	4000 K	97,5 lm/W	3.600 lm
70827300	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	4000 K	97,5 lm/W	3.600 lm
70828000	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	4000 K	141 lm/W	3.600 lm
70829700	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	4000 K	141 lm/W	3.600 lm
70830300	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	4000 K	141 lm/W	3.600 lm
70832700	RC340B LED42S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
70833400	RC342B LED28S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4	4000 K	100 lm/W	2.800 lm
70834100	RC342B LED28S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4	4000 K	140 lm/W	2.800 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
70836500	RC342B LED36S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4	4000 K	97,5 lm/W	3.600 lm
70837200	RC342B LED36S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4	4000 K	141 lm/W	3.600 lm
70839600	RC342B LED42S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4	4000 K	94,5 lm/W	4.200 lm
70840200	RC342B LED42S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	4000 K	111 lm/W	3.600 lm
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	4000 K	109 lm/W	3.600 lm
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	4000 K	127 lm/W	4.200 lm
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	4000 K	125 lm/W	4.200 lm
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	4000 K	114 lm/W	4.200 lm
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	4000 K	112 lm/W	4.200 lm
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	4000 K	125 lm/W	4.200 lm
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	4000 K	120 lm/W	3.600 lm
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	4000 K	124 lm/W	3.600 lm
70831000	RC340B LED42S/940 SRD W30L120 VPC PCS U4	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
70835800	RC342B LED36S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	4000 K	141 lm/W	3.600 lm
70838900	RC342B LED42S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	4000 K	140 lm/W	4.200 lm

FlexBlend a incasso

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3.600 lm
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	3000 K	88,5 lm/W	4.200 lm
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	4000 K	94,5 lm/W	4.200 lm
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	3000 K	136 lm/W	4.200 lm
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	4000 K	96 lm/W	3.600 lm
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	4000 K	95,5 lm/W	4.200 lm
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	4000 K	94,5 lm/W	4.200 lm
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	3000 K	136 lm/W	4.200 lm
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	4000 K	124 lm/W	3.600 lm
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3.600 lm
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3.600 lm
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3.600 lm
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	4000 K	124 lm/W	3.600 lm
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	4000 K	122 lm/W	3.600 lm
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	4000 K	141 lm/W	3.600 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	4000 K	125 lm/W	4.200 lm
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	4000 K	124 lm/W	4.200 lm
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	3000 K	136 lm/W	4.200 lm
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3.600 lm
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3.600 lm
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3.600 lm
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3.600 lm
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	4000 K	120 lm/W	3.600 lm
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3.600 lm
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	4000 K	88 lm/W	3.600 lm
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	4000 K	86,5 lm/W	3.600 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	4000 K	124 lm/W	3.600 lm
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	4000 K	96 lm/W	3.600 lm
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	94,5 lm/W	4.200 lm
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	4000 K	94,5 lm/W	4.200 lm
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	3000 K	88,5 lm/W	4.200 lm
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	4000 K	94,5 lm/W	4.200 lm
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	95,5 lm/W	4.200 lm
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	96 lm/W	3.600 lm
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3.600 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	37,5 W
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	37 W
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	44 W
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	44,5 W
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	41 W
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	41,5 W
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	48 W
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	49 W
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	37,5 W
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	44,5 W
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	37 W
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	37 W
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	37 W
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	44,5 W
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	44,5 W
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	47,5 W
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	47,5 W
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	30 W

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3.600 lm
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	4000 K	142 lm/W	4.200 lm
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	3000 K	88,5 lm/W	4.200 lm
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	4000 K	94,5 lm/W	4.200 lm
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	3000 K	136 lm/W	4.200 lm
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	96 lm/W	3.600 lm
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3.600 lm
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3.600 lm

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	30 W
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	31 W
70822800	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	38,5 W
70823500	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	38,5 W
70824200	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	26,5 W
70825900	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	26,5 W
70826600	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	37 W
70827300	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	37 W
70828000	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	25,5 W
70829700	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	25,5 W
70830300	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	25,5 W
70832700	RC340B LED42S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	30 W
70833400	RC342B LED28S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4	28 W
70834100	RC342B LED28S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4	20 W
70836500	RC342B LED36S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4	37 W
70837200	RC342B LED36S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4	25 W
70839600	RC342B LED42S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4	44,5 W
70840200	RC342B LED42S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4	30 W

FlexBlend a incasso

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	32,5 W
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	33 W
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	33 W
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	33,5 W
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	37 W
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	37,5 W
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	33,5 W
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	30 W
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	29 W
70831000	RC340B LED42S/940 SRD W30L120 VPC PCS U4	30 W
70835800	RC342B LED36S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	24 W
70838900	RC342B LED42S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	24 W
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	37 W
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	47,5 W
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	44,5 W
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	30 W
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	31 W
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	37,5 W
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	44 W
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	44,5 W
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	31 W
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	29 W
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	25 W
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	25 W
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	37 W
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	29 W
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	29,5 W
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	25,5 W
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	30 W
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	30 W
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	33,5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	34 W
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	31 W
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	30 W
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	25 W
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	25 W
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	30 W
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	30 W
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	25 W
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	25 W
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	30 W
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	37 W
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	41 W
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	41,5 W
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	29 W
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	37,5 W
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	44,5 W
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	44,5 W
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	47,5 W
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	44,5 W
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	44 W
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	37,5 W
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	37 W
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	37 W
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	29,5 W
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	47,5 W
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	44,5 W
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	30 W
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	31 W
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	37,5 W
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	37 W
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	37 W

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	No
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	Si
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	No
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	Si
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	No
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Si
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	No
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Si
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Si
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Si
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	Si
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	No
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	Si
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	Si
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	Si
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	Si
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	Si

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	Si
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	Si
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	Si
70822800	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	Si
70823500	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	Si
70824200	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	Si
70825900	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	Si
70826600	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	Si
70827300	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	Si
70828000	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	Si
70829700	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	Si
70830300	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	Si
70832700	RC340B LED42S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	Si
70833400	RC342B LED28S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4	Si
70834100	RC342B LED28S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4	Si
70836500	RC342B LED36S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4	Si
70837200	RC342B LED36S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4	Si

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
70839600	RC342B LED42S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4	Si
70840200	RC342B LED42S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4	Si
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	No
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Si
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	No
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	Si
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	No
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Si
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Si
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	No
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	Si
70831000	RC340B LED42S/940 SRD W30L120 VPC PCS U4	Si
70835800	RC342B LED36S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	Si
70838900	RC342B LED42S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	Si
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Si
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	Si
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	Si
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	Si
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	Si
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	No
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	No
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	Si
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	Si
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	Si
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	No
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Si
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	Si
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	No
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Si
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	Si
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	No
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Si

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	No
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Si
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	Si
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	Si
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	No
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	Si
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	No
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	Si
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	No
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Si
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	No
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	No
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	No
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	Si
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Si
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	Si
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Si
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	Si
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	Si
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	Si
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	No
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	No
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Si
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	Si
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	Si
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	Si
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	Si
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	Si
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	Si
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	No
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	Si
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	Si

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	e una gestione termica
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	IP20
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	IP20
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	IP20
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	IP20
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	IP20
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	IP20
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	IP20
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	IP20
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	IP20
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	IP20
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	IP20
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	IP20
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	IP20
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	IP20
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	IP20

Order Code	Full Product Name	e una gestione termica
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	IP20
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	IP20
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	IP54
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	IP54
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	IP54
70822800	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	IP20
70823500	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	IP20
70824200	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	IP20/54
70825900	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	IP20/54
70826600	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	IP20
70827300	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	IP20
70828000	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	IP54
70829700	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	IP54
70830300	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	IP54
70832700	RC340B LED42S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	IP54

Order Code	Full Product Name	e una gestione termica
70833400	RC342B LED28S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4	IP20
70834100	RC342B LED28S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4	IP54
70836500	RC342B LED36S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4	IP20
70837200	RC342B LED36S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4	IP54
70839600	RC342B LED42S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4	IP20
70840200	RC342B LED42S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4	IP54
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	IP54
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	IP54
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	IP54
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	IP54
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	IP54
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	IP54
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	IP54
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	IP54
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	IP54
70831000	RC340B LED42S/940 SRD W30L120 VPC PCS U4	IP54
70835800	RC342B LED36S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	IP54
70838900	RC342B LED42S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	IP54
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	IP20
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	IP20
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	IP54
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	IP54
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	IP20
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	IP20
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	IP20
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	IP54
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	IP54
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	IP20
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	IP54
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	IP54
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	IP54

Order Code	Full Product Name	e una gestione termica
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	IP54
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	IP54
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	IP54
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	IP54
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	IP54
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	IP54
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	IP54
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	IP54
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	IP54
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	IP20
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	IP20
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	IP20
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	IP54
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	IP20
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	IP20
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	IP20
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	IP20
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	IP20
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	IP54
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	IP20
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	IP20
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	IP54
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	IP54
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	IP20
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	IP20

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	(0.43, 0.40) SDCM <3
70822800	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	0.43,0.39
70823500	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	0.43,0.39
70824200	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	0.43,0.39
70825900	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	0.43,0.39
70826600	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	0.38,0.37
70827300	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	0.38,0.37

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
70828000	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	0.38,0.37
70829700	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	0.38,0.37
70830300	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	0.38,0.37
70832700	RC340B LED42S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	0.38,0.37
70833400	RC342B LED28S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4	0.38,0.37
70834100	RC342B LED28S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4	0.38,0.37
70836500	RC342B LED36S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4	0.38,0.37
70837200	RC342B LED36S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4	0.38,0.37
70839600	RC342B LED42S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4	0.38,0.37
70840200	RC342B LED42S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4	0.38,0.37
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	(0.38, 0.37) SDCM <3
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	(0.38, 0.37) SDCM <3
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	(0.38, 0.37) SDCM <3
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	(0.38, 0.37) SDCM <3
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	(0.38, 0.37) SDCM <3
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	(0.38, 0.37) SDCM <3
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	(0.38, 0.37) SDCM <3
70831000	RC340B LED42S/940 SRD W30L120 VPC PCS U4	0.38,0.37
70835800	RC342B LED36S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	0.38,0.37
70838900	RC342B LED42S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	0.38,0.37
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	(0.38, 0.37) SDCM <3
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	(0.38, 0.37) SDCM <3
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	(0.38, 0.37) SDCM <3
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	(0.38, 0.37) SDCM <3
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM <3
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	(0.38, 0.37) SDCM <3
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5000 h
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	0,01 %
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	0,01 %
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	0,01 %
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	0,01 %
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	0,01 %

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5000 h
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	0,01 %
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	0,01 %
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	0,01 %
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	0,01 %
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	0,01 %
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	0,01 %
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	0,01 %
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	0,01 %
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	0,01 %
70822800	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	-
70823500	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	-

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5000 h
70824200	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	-
70825900	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	-
70826600	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	-
70827300	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	-
70828000	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	-
70829700	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	-
70830300	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	-
70832700	RC340B LED42S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	-
70833400	RC342B LED28S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4	-
70834100	RC342B LED28S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4	-
70836500	RC342B LED36S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4	-
70837200	RC342B LED36S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4	-
70839600	RC342B LED42S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4	-
70840200	RC342B LED42S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4	-
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	0,01 %
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	0,01 %
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	0,01 %
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	0,01 %
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	0,01 %
70831000	RC340B LED42S/940 SRD W30L120 VPC PCS U4	-
70835800	RC342B LED36S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	-
70838900	RC342B LED42S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	-
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	0,01 %
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	0,01 %
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	0,01 %
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	0,01 %
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	0,01 %
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	0,01 %
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	0,01 %
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	0,01 %
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	0,01 %
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5000 h
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	0,01 %
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	0,01 %
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	0,01 %
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	0,01 %
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	0,01 %
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	0,01 %
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	0,01 %
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	0,01 %
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	0,01 %
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	0,01 %
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	0,01 %
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	0,01 %
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	0,01 %
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	0,01 %
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	0,01 %
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	0,01 %
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	0,01 %
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	0,01 %
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	0,01 %
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	0,01 %
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	0,01 %
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	0,01 %
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	0,01 %
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	0,01 %
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	0,01 %
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	0,01 %
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	0,01 %
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	0,01 %
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	0,01 %

Condizioni di applicazione

Order Code	Full Product Name	Adatto per la commutazione casuale
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	Si
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	Si
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	Si
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	Si
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	Si
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Si
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	Si

Order Code	Full Product Name	Adatto per la commutazione casuale
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Si
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Si
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Si
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	Si
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	Si
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	Si
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	Si

Order Code	Full Product Name	Adatto per la commutazione casuale
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	Si
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	Si
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	Si
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	Si
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	Si
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	Si
70822800	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	No
70823500	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	No
70824200	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	No
70825900	RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	No
70826600	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	No
70827300	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	No
70828000	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	No
70829700	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	No
70830300	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	No
70832700	RC340B LED42S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	No
70833400	RC342B LED28S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4	No
70834100	RC342B LED28S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4	No
70836500	RC342B LED36S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4	No
70837200	RC342B LED36S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4	No
70839600	RC342B LED42S/940 SRD W62L62 VPC MLO U4	No
70840200	RC342B LED42S/940 SRD W62L62 VPC PCS U4	No
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Si
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Si
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	Si
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	Si
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Si
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Si
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Si
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	Si
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	Si
70831000	RC340B LED42S/940 SRD W30L120 VPC PCS U4	No
70835800	RC342B LED36S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	No
70838900	RC342B LED42S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	No
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Si
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	Si
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	Si
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	Si
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	Si
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	Si
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	Si
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	Si

Order Code	Full Product Name	Adatto per la commutazione casuale
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	Si
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	Si
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Si
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Si
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	Si
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	Si
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Si
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	Si
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Si
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Si
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	Si
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Si
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	Si
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	Si
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	Si
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	Si
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	Si
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	Si
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Si
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Si
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	Si
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	Si
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	Si
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	Si
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Si
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	Si
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Si
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	Si
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	Si
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	Si
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Si
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Si
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Si
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	Si
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	Si
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	Si
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	Si
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	Si
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	Si
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Si
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	Si
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	Si

