

FlexBlend - descătușați potențialul iluminatului LED în spațiile de birouri

FlexBlend încastrat

Proprietarii de birouri și personalul responsabil cu operațiunile de iluminat caută un iluminat de înaltă calitate, dar eficient din punct de vedere energetic, care să respecte normele și reglementările. Conceput pentru a răspunde acestor nevoi, Philips FlexBlend le permite proprietarilor de clădiri să-și optimizeze pe deplin operațiunile de iluminat, oferind iluminat care respectă cerințele pentru birouri, cu o recuperare atractivă a investiției. Mai mult, FlexBlend oferă flexibilitatea necesară prin instalarea ușoară pe diferite tipuri de plafoane, precum și în diferite spații de birouri, cum ar fi spații deschise de birouri sau sălile pentru întâlniri. Deși tehnologia se schimbă rapid, soluția ideală de iluminat trebuie, de asemenea, să fie pregătită să încorporeze inovații și progrese viitoare care pot ajuta și mai mult la optimizarea operațiunilor. Din acest motiv, Philips FlexBlend este, de asemenea, pregătit să fie conectat la sisteme de comandă precum Actilume sau utilizat împreună cu sistemul de iluminat Philips SpaceWise. Poate fi, de asemenea, conectat la sisteme de iluminat bazate pe software, cum ar fi Interact Office, care oferă aparatului de iluminat inteligență suplimentară și îi permite să colecteze date valoroase despre mediul său.

FlexBlend încastrat

Beneficii

- Iluminat de calitate superioară conform normelor pentru spații de birouri
- Posibilitatea de a alege din trei imagini de exit diferite
- Amortizare rapidă a investiției
- Flexibilitate a aplicației
- Scalabil și pregătit pentru a fi conectat la sistemele de control și iluminat

Caracteristici

- În conformitate cu normele pentru spații de birou (UGR <19)
- Efect luminos omogen și uniform
- Varietate de dimensiuni, opțiuni locale
- Diferite opțiuni de montare
- Senzori integrați
- Pot fi asociate cu sistemele Philips ActiLume și SpaceWise
- Pregătite pentru a fi conectate sistemele de iluminat bazate pe software, cum ar fi Interact Office

Cerere

- Birouri
- Spații pentru educație
- Unități pentru îngrijirea sănătății
- Bănci

Versions

FlexBlend Recessed RC340B
W15L120 MLO VPC




FlexBlend Recessed-RC340B
W30L120 MLO VPC

0 FlexBlend Recessed-RC340B
W30L120 MLO VPC



FlexBlend Recessed RC342B
W62L62 MLO VPC

Cote



Detalii produs

O_FlexBlend Recessed-
RC342B_W62L62_MLO_VPC



FlexBlend Recessed-
RC340B_MLO_ DPP



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_Backcover_VP
C




FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_CPC brackets



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_CPC
brackets_B



FlexBlend Recessed-
RC340B_OPA_ DPP



FlexBlend Recessed-
RC340B_PCS_ DPP



O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_PCS_VPC



Detalii produs



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_CPC
brackets_A



FlexBlend Recessed RC340B PIP
Open



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_backcover_PC
V



O_FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_MLO_VPC



O_FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_MLO_CPC



FlexBlend Recessed-RC340B PIP
Closed



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_backcover_CP
C

Informații generale	
Marcaj CE	Da
Balast inclus	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Date tehnice lumină	
Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °
Indice de redare a culorilor (IRC)	≥90
Tip de sistem optic	Fascicul luminos larg
Valoare pâlpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +40 °C
Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Alb
Aprobare și aplicație	
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-10%
Condiții de utilizare	
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	1%
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Test de incandescență	Cod familie de produse
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC342B
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC342B
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B

Order Code	Full Product Name	Test de incandescență	Cod familie de produse
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC342B
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC340B
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC340B
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	Temperatură 650 °C, durată 30 s	RC342B
10420400	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	Temperatură 850 °C, durată 30 s	RC342B

Date tehnice lumină

FlexBlend încastrat

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	4000 K	96 lm/W	3.600 lm
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	4000 K	97,5 lm/W	3.600 lm
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	4000 K	95,5 lm/W	4.200 lm
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	4000 K	94,5 lm/W	4.200 lm
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	4000 K	88 lm/W	3.600 lm
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	4000 K	86,5 lm/W	3.600 lm
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	4000 K	87,5 lm/W	4.200 lm
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	4000 K	85,5 lm/W	4.200 lm
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	4000 K	96 lm/W	3.600 lm
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	4000 K	94,5 lm/W	4.200 lm
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	4000 K	97,5 lm/W	3.600 lm
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	4000 K	97,5 lm/W	3.600 lm
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	4000 K	97,5 lm/W	3.600 lm
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	4000 K	94,5 lm/W	4.200 lm
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	4000 K	94,5 lm/W	4.200 lm
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	3000 K	88,5 lm/W	4.200 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	3000 K	88,5 lm/W	4.200 lm
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	3000 K	136 lm/W	4.200 lm
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	4000 K	111 lm/W	3.600 lm
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	4000 K	109 lm/W	3.600 lm
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	4000 K	127 lm/W	4.200 lm
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	4000 K	125 lm/W	4.200 lm
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	4000 K	114 lm/W	4.200 lm
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	4000 K	112 lm/W	4.200 lm
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	4000 K	125 lm/W	4.200 lm
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	4000 K	120 lm/W	3.600 lm
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	4000 K	124 lm/W	3.600 lm
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3.600 lm
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	3000 K	88,5 lm/W	4.200 lm
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	4000 K	94,5 lm/W	4.200 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	3000 K	136 lm/W	4.200 lm
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	4000 K	96 lm/W	3.600 lm
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	4000 K	95,5 lm/W	4.200 lm
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	4000 K	94,5 lm/W	4.200 lm
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	3000 K	136 lm/W	4.200 lm
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	4000 K	124 lm/W	3.600 lm
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3.600 lm
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3.600 lm
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3.600 lm
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	4000 K	124 lm/W	3.600 lm
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	4000 K	122 lm/W	3.600 lm
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	4000 K	141 lm/W	3.600 lm
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	4000 K	125 lm/W	4.200 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	4000 K	124 lm/W	4.200 lm
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	3000 K	136 lm/W	4.200 lm
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3.600 lm
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3.600 lm
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3.600 lm
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3.600 lm
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	4000 K	120 lm/W	3.600 lm
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3.600 lm
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	4000 K	88 lm/W	3.600 lm
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	4000 K	86,5 lm/W	3.600 lm
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	4000 K	124 lm/W	3.600 lm
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	4000 K	96 lm/W	3.600 lm
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	94,5 lm/W	4.200 lm

FlexBlend încastrat

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	4000 K	94,5 lm/W	4.200 lm
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	3000 K	88,5 lm/W	4.200 lm
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	4000 K	94,5 lm/W	4.200 lm
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	95,5 lm/W	4.200 lm
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	96 lm/W	3.600 lm
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3.600 lm
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3.600 lm
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	4000 K	142 lm/W	4.200 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	3000 K	88,5 lm/W	4.200 lm
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	4000 K	94,5 lm/W	4.200 lm
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	3000 K	136 lm/W	4.200 lm
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	96 lm/W	3.600 lm
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3.600 lm
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3.600 lm
10420400	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	4000 K	144 lm/W	3.600 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	37,5 W
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	37 W
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	44 W
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	44,5 W
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	41 W
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	41,5 W
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	48 W
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	49 W
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	37,5 W
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	44,5 W
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	37 W
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	37 W
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	37 W
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	44,5 W
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	44,5 W
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	47,5 W
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	47,5 W
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	30 W
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	30 W
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	31 W
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	32,5 W
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	33 W
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	33 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	33,5 W
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	37 W
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	37,5 W
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	33,5 W
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	30 W
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	29 W
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	37 W
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	47,5 W
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	44,5 W
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	30 W
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	31 W
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	37,5 W
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	44 W
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	44,5 W
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	31 W
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	29 W
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	25 W
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	25 W
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	37 W
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	29 W
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	29,5 W
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	25,5 W
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	30 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	30 W
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	33,5 W
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	34 W
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	31 W
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	30 W
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	25 W
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	25 W
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	30 W
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	30 W
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	25 W
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	25 W
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	30 W
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	37 W
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	41 W
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	41,5 W
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	29 W
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	37,5 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	44,5 W
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	44,5 W
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	47,5 W
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	44,5 W
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	44 W
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	37,5 W
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	37 W
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	37 W
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	29,5 W
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	47,5 W
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	44,5 W
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	30 W
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	31 W
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	37,5 W
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	37 W
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	37 W
10420400	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	25 W

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	Nu
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	Da
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	Nu
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	Da
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	Nu
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Da
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	Nu
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Da
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Da
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Da
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	Da
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	Nu
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	Da
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	Da
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	Da
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	Da
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	Da
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	Da
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	Da
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	Da
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Nu
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Da
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	Nu
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	Da
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Nu
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Da
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Da
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	Nu
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	Da
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Da

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	Da
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	Da
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	Da
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	Da
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	Nu
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	Nu
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	Da
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	Da
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	Da
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Nu
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Da
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	Da
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	Nu
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Da
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	Da
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Nu
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Da
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	Nu
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Da
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	Da
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	Da
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	Nu
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	Da
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	Nu
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	Da
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Nu
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Da
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	Nu
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	Nu
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	Da
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Da
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	Da
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Da
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	Da
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	Da
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	Da
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Nu
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Nu
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Da

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	Da
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	Da
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	Da
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	Da
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	Da
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	Da
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Nu
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	Da
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	Da
10420400	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	Da

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Cod protecție împotriva infiltrărilor
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	IP20
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	IP20
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	IP20
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	IP20
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	IP20
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	IP20
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	IP20
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	IP20
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	IP20
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	IP20
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	IP20
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	IP20
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	IP20
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	IP20
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	IP20
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	IP20
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	IP20
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	IP54
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	IP54
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	IP54
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	IP54
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	IP54
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	IP54
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	IP54
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	IP54
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	IP54
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	IP54
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	IP54
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	IP54
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	IP20
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	IP20
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	IP54
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	IP54
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	IP20
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	IP20

Order Code	Full Product Name	Cod protecție împotriva infiltrărilor
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	IP20
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	IP54
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	IP54
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	IP20
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	IP54
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	IP54
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	IP54
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	IP54
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	IP54
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	IP54
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	IP54
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	IP54
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	IP54
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	IP54
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	IP54
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	IP54
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	IP20
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	IP20
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	IP20
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	IP54
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	IP20
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	IP20
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	IP20
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	IP20
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	IP20
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	IP54

Order Code	Full Product Name	Cod protecție împotriva infiltrărilor
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	IP20
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	IP20
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	IP54
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	IP54

Order Code	Full Product Name	Cod protecție împotriva infiltrărilor
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	IP20
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	IP20
10420400	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	IP54

Performanță inițială (conformitate IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	(0.38, 0.37) SDCM <3
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	(0.38, 0.37) SDCM <3
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	(0.38, 0.37) SDCM <3
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	(0.38, 0.37) SDCM <3
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	(0.38, 0.37) SDCM <3
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	(0.38, 0.37) SDCM <3
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	(0.38, 0.37) SDCM <3
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	(0.38, 0.37) SDCM <3
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	(0.38, 0.37) SDCM <3
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	(0.38, 0.37) SDCM <3
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	(0.38, 0.37) SDCM <3
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM <3
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	(0.38, 0.37) SDCM <3
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10420400	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM <3

Performanță în timp (conformitate IEC)

Order Code	Full Product Name	Rată de defectare balast la 5.000 h
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	0,01 %
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	0,01 %
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	0,01 %
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	0,01 %
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	0,01 %
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	0,01 %
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	0,01 %
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	0,01 %
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	0,01 %
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	0,01 %
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	0,01 %
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	0,01 %
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	0,01 %
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	0,01 %
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	0,01 %
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	0,01 %
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	0,01 %
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	0,01 %
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	0,01 %
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	0,01 %
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	0,01 %
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	0,01 %
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	0,01 %
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	0,01 %
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	0,01 %
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	0,01 %
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	0,01 %
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	0,01 %
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %

Order Code	Full Product Name	Rată de defectare balast la 5.000 h
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	0,01 %
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	0,01 %
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	0,01 %
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	0,01 %
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	0,01 %
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	0,01 %
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	0,01 %
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	0,01 %
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	0,01 %
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	0,01 %
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	0,01 %
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	0,01 %
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	0,01 %
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	0,01 %
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	0,01 %
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	0,01 %
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	0,01 %
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	0,01 %
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	0,01 %
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	0,01 %
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	0,01 %
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	0,01 %
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	0,01 %
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	0,01 %
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	0,01 %
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	0,01 %
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	0,01 %
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	0,01 %
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	0,01 %
10420400	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	-

