

FlexBlend – potenciál LED osvetlenia sa dá využiť aj v kancelárii

Vstavané svietidlo FlexBlend

Majitelia kancelárskych budov a profesionáli zodpovední za výber osvetlenia hľadajú vysokokvalitný a zároveň energeticky efektívny produkt, ktorý spĺňa všetky normy a predpisy. Svietidlo Philips FlexBlend uspokojí tieto potreby, ponúka vlastníkom budov osvetlenie spĺňajúce normy pre kancelárie spolu s atraktívnou rýchlosťou návratnosti investície. Okrem toho prináša požadovanú flexibilitu vďaka jednoduchej montáži na rôzne typy stropov, ako aj do rôznych kancelárskych priestorov, akými sú kancelárie typu open office alebo zasadacie miestnosti. Keďže sa technológie rýchlo menia, od ideálneho osvetlenia sa tiež očakáva, že bude pripravené prijať inovácie a budúce vylepšenia, ktoré pomôžu pri ďalšej optimalizácii prevádzky. Philips FlexBlend je možné pripojiť k riadeniu, ako je napríklad Actilume, alebo sa dá ovládať pomocou systému osvetlenia Philips SpaceWise. Svietidlo FlexBlend možno pripojiť aj k softvérovým systémom osvetlenia, ako je napríklad Interact Office, ktoré robia svietidlo ešte viac inteligentným a umožňujú zhromažďovať cenné údaje o prostredí, v ktorom sa svietidlo nachádza.

Výhody

- Vysokokvalitné osvetlenie spĺňajúce normy pre kancelárie
- Možnosť výberu z troch odlišných výstupných otvorov
- Rýchla návratnosť obstarávacích nákladov
- Flexibilné použitie
- Prispôsobiteľné a pripravené na pripojenie k ovládacím prvkom a systémom osvetlenia

Vstavané svietidlo FlexBlend

Vlastnosti

- V súlade s normami pre kancelárske osvetlenie (UGR <19)
- Jednotný svetelný efekt
- Rôzne rozмеры a verzie
- Rozmanité možnosti montáže
- Integrované senzory
- Možnosť kombinovať so systémami Philips ActiLume a SpaceWise
- Pripravené na pripojenie k systémom osvetlenia, ako je napríklad Interact Office

Aplikácie

- Kancelárie
- Priestory určené na vzdelávanie
- Zdravotnícke zariadenia
- Banky

Versions








FlexBlend Recessed-RC340B
W30L120 MLO VPC




O FlexBlend Recessed-RC340B
W30L120 MLO VPC

Rozmerový obrázok



Vstavané svietidlo FlexBlend

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte

O_FlexBlend Recessed-
RC342B_W62L62_MLO_VPC



FlexBlend Recessed-
RC340B_MLO_DPP



Vstavané svetidlo FlexBlend

Podrobnosti o produkte




FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_Backcover_VP
C



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_CPC brackets



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_CPC
brackets_B



FlexBlend Recessed-
RC340B_OPA_DPP



FlexBlend Recessed-
RC340B_PCS_DPP



O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_PCS_VPC



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_CPC
brackets_A



FlexBlend Recessed RC340B PIP
Open

Vstavané svietidlo FlexBlend

Podrobnosti o produkte



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_backcover_PC
V



O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_MLO_VPC



O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_MLO_CPC



FlexBlend Recessed-RC340B PIP
Closed



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_backcover_CP
C

Vstavané svietidlo FlexBlend

Všeobecné informácie	
Značka CE	Áno
Vrátane napájača	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Svetelné technické	
Možnosť vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Index podania farieb (CRI)	≥90
Typ optiky	Široké vyžarovanie
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Teplota	
Široký rozsah okolitých teplôt	+10 až +40 °C
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Biela
Schválenie a použitie	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02
Počiatočný výkon (súlád s požiadavkami IEC)	
Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Podmienky použitia	
Maximálna úroveň stmievania	1%
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Požiarina odolnosť	Kód radu produktov
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC342B
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC342B
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B

Vstavané svietidlo FlexBlend

Order Code	Full Product Name	Požiarne odolnosť	Kód radu produktov
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC342B
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC340B
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC340B
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	RC342B
10420400	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	Teplota 850 °C, trvanie 30 s	RC342B

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	4000 K	95,5 lm/W	4 200 lm
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	4000 K	88 lm/W	3 600 lm
Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	4000 K	86,5 lm/W	3 600 lm
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	4000 K	87,5 lm/W	4 200 lm
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	4000 K	85,5 lm/W	4 200 lm
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm

Vstavané svietidlo FlexBlend

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	3000 K	136 lm/W	4 200 lm
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	4000 K	111 lm/W	3 600 lm
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	4000 K	109 lm/W	3 600 lm
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	4000 K	127 lm/W	4 200 lm
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	4000 K	125 lm/W	4 200 lm
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	4000 K	114 lm/W	4 200 lm
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	4000 K	112 lm/W	4 200 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	4000 K	125 lm/W	4 200 lm
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	4000 K	120 lm/W	3 600 lm
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	4000 K	124 lm/W	3 600 lm
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	3000 K	136 lm/W	4 200 lm
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	4000 K	95,5 lm/W	4 200 lm
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	3000 K	136 lm/W	4 200 lm
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	4000 K	124 lm/W	3 600 lm
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm

Vstavané svietidlo FlexBlend

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	4000 K	124 lm/W	3 600 lm
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	4000 K	122 lm/W	3 600 lm
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	4000 K	141 lm/W	3 600 lm
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	4000 K	125 lm/W	4 200 lm
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	4000 K	124 lm/W	4 200 lm
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	3000 K	136 lm/W	4 200 lm
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	4000 K	120 lm/W	3 600 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	4000 K	88 lm/W	3 600 lm
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	4000 K	86,5 lm/W	3 600 lm
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	4000 K	124 lm/W	3 600 lm
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	95,5 lm/W	4 200 lm
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	4000 K	142 lm/W	4 200 lm
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm

Vstavané svietidlo FlexBlend

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	3000 K	136 lm/W	4 200 lm
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	96 lm/W	3 600 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10420400	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	4000 K	144 lm/W	3 600 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	37,5 W
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	37 W
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	44 W
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	44,5 W
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	41 W
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	41,5 W
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	48 W
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	49 W
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	37,5 W
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	44,5 W
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	37 W
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	37 W
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	37 W
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	44,5 W
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	44,5 W
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	47,5 W
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	47,5 W
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	30 W
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	30 W
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	31 W
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	32,5 W
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	33 W
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	33 W
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	33,5 W
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	37 W
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	37,5 W
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	33,5 W
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	30 W
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	29 W
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	37 W
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	47,5 W
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	44,5 W
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	30 W
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	31 W
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	37,5 W
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	44 W
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	44,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	31 W
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	29 W
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	25 W
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	25 W
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	37 W
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	29 W
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	29,5 W
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	25,5 W
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	30 W
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	30 W
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	33,5 W
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	34 W
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	31 W
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	30 W
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	25 W
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	25 W
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	30 W
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	30 W
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	25 W
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	25 W
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	30 W
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	37 W
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	41 W
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	41,5 W
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	29 W
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	37,5 W
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	44,5 W
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	44,5 W
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	47,5 W
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	44,5 W
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	44 W
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	37,5 W
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	37 W
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	37 W
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	29,5 W
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	47,5 W
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	44,5 W

Vstavané svietidlo FlexBlend

Order Code	Full Product Name	Spotreba
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	30 W
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	31 W
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	37,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	37 W
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	37 W
10420400	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	25 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	Nie
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	Áno
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	Nie
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	Áno
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	Nie
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Áno
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	Nie
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Áno
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Áno
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Áno
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	Áno
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	Nie
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	Áno
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	Áno
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	Áno
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	Áno
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	Áno
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	Áno
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	Áno
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	Áno
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Nie
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Áno
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	Nie
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	Áno
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Nie
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Áno
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Áno
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	Nie
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	Áno
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Áno
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	Áno
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	Áno
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	Áno
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	Áno
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	Nie
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	Nie
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	Áno
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	Áno
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	Áno
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Nie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Áno
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	Áno
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	Nie
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Áno
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	Áno
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Nie
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Áno
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	Nie
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Áno
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	Áno
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	Áno
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	Nie
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	Áno
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	Nie
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	Áno
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Nie
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Áno
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	Nie
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	Nie
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	Nie
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	Áno
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Áno
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	Áno
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Áno
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	Áno
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	Áno
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	Áno
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Nie
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Nie
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Áno
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	Áno
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	Áno
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	Áno
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	Áno
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	Áno
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	Áno
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Nie
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	Áno
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	Áno
10420400	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	Áno

Schválenie a použitie

Vstavané svietidlo FlexBlend

Order Code	Full Product Name	Krytie IP
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	IP20
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	IP20
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	IP20
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	IP20
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	IP20
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	IP20
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	IP20
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	IP20
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	IP20
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	IP20
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	IP20
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	IP20
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	IP20
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	IP20
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	IP20
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	IP20
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	IP20
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	IP54
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	IP54
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	IP54
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	IP54
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	IP54
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	IP54
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	IP54
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	IP54
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	IP54
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	IP54
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	IP54
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	IP54
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	IP20
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	IP20
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	IP54
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	IP54
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	IP20
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	IP20
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	IP20
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	IP54
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	IP54
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	IP54

Order Code	Full Product Name	Krytie IP
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	IP20
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	IP54
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	IP54
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	IP54
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	IP54
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	IP54
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	IP54
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	IP54
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	IP54
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	IP54
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	IP54
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	IP54
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	IP54
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	IP20
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	IP20
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	IP20
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	IP54
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	IP20
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	IP20
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	IP20
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	IP20
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	IP20
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	IP54
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	IP20
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	IP20
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	IP54
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	IP54
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	IP20
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	IP20
10420400	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	IP54

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3

Vstavané svietidlo FlexBlend

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	(0.38, 0.37) SDCM <3
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	(0.38, 0.37) SDCM <3
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	(0.38, 0.37) SDCM <3
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	(0.38, 0.37) SDCM <3
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	(0.38, 0.37) SDCM <3
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	(0.38, 0.37) SDCM <3
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	(0.38, 0.37) SDCM <3
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	(0.38, 0.37) SDCM <3
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	(0.38, 0.37) SDCM <3

Vstavané svietidlo FlexBlend

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	(0.38, 0.37) SDCM <3
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	(0.38, 0.37) SDCM <3
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	(0.38, 0.37) SDCM <3
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10420400	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM <3

Výkon v priebehu času (súlady s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Poruchovosť napájača pri 5 000 h
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	0,01 %
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	0,01 %
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	0,01 %
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	0,01 %
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	0,01 %
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	0,01 %
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	0,01 %
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	0,01 %
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	0,01 %
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	0,01 %
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	0,01 %
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	0,01 %
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	0,01 %
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	0,01 %
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	0,01 %
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	0,01 %
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	0,01 %
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	0,01 %
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	0,01 %
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %

Order Code	Full Product Name	Poruchovosť napájača pri 5 000 h
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	0,01 %
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	0,01 %
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	0,01 %
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	0,01 %
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	0,01 %
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	0,01 %
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	0,01 %
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	0,01 %
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	0,01 %
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	0,01 %
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	0,01 %
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	0,01 %
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	0,01 %
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	0,01 %
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	0,01 %
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	0,01 %
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	0,01 %
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	0,01 %
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	0,01 %
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	0,01 %
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	0,01 %
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	0,01 %
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	0,01 %
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	0,01 %

Vstavané svietidlo FlexBlend

Order Code	Full Product Name	Poruchovosť napájača pri 5 000 h
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	0,01 %
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	0,01 %
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	0,01 %
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	0,01 %
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	0,01 %
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	0,01 %
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %

Order Code	Full Product Name	Poruchovosť napájača pri 5 000 h
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	0,01 %
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	0,01 %
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	0,01 %
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	0,01 %
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	0,01 %
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	0,01 %
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	0,01 %
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	0,01 %
10420400	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC PCS	-

