



La nouvelle génération de tubes LED T8 universels

CorePro LED tube Universal T8

Le nouveau CorePro LEDtube Universal T8 de Philips simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du driver. Grâce à un design unique, le CorePro LEDtube Universal T8 de Philips s'adapte directement aux luminaires fonctionnant sur ballast électromagnétique, ballast électronique HF ou raccordés au secteur. Il est tellement simple à utiliser et vous n'avez plus besoin de transporter de produits en double ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le CorePro LEDtube Universal T8 de Philips constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard pour économiser l'énergie et réduire votre investissement.

Avantages

Fonctions


Application

CorePro LED tube Universal T8

Versions



Schéma dimensionnel



| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|---|---------|-------|-----------|-----------|-----------|
| CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8 | 27,9 mm | 28 mm | 1500 mm | 1505,9 mm | 1514,2 mm |
| CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8 | 27,9 mm | 28 mm | 1199,4 mm | 1205,3 mm | 1213,6 mm |
| CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8 | 27,9 mm | 28 mm | 1199,4 mm | 1205,3 mm | 1213,6 mm |
| CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8 | 27,9 mm | 28 mm | 1199,4 mm | 1205,3 mm | 1213,6 mm |
| CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8 | 27,9 mm | 28 mm | 1500 mm | 1505,9 mm | 1514,2 mm |
| CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8 | 27,9 mm | 28 mm | 1500 mm | 1505,9 mm | 1514,2 mm |

CorePro LED tube Universal T8

Normes et recommandations

Classe énergétique A+

Gestion et gradation

Intensité réglable Non

Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée 50 à 60 Hz

Tension (nom.) 220-240 V

Heure de démarrage (nom.) 0,5 s

Caractéristiques générales

Culot G13

Durée de vie nominale (nom.) 30000 h

Cycle d'allumage 50000X

Photométries et Colorimétries

Angle d'émission du faisceau (nom.) 240 °

Indice de rendu des couleurs (nom.) 80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %

Températures

Température ambiante (max.) 45 °C

Température ambiante (min.) -20 °C

Température maximale du boîtier (nom.) 65 °C

Température de stockage (max.) 65 °C

Température de stockage (min.) -40 °C

Normes et recommandations

| Order Code | Full Product Name | Consommation d'énergie kWh/1 000 h |
|------------|--|------------------------------------|
| 80166600 | CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8 | 18 kWh |
| 80168000 | CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8 | 18 kWh |
| 80170300 | CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8 | 18 kWh |
| 80172700 | CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8 | 23 kWh |
| 80174100 | CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8 | 23 kWh |
| 80176500 | CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8 | 23 kWh |

Caractéristiques électriques

| Order Code | Full Product Name | Puissance (valeur nominale) |
|------------|--|-----------------------------|
| 80166600 | CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8 | 18 W |
| 80168000 | CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8 | 18 W |
| 80170300 | CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8 | 18 W |

| Order Code | Full Product Name | Puissance (valeur nominale) |
|------------|--|-----------------------------|
| 80172700 | CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8 | 23 W |
| 80174100 | CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8 | 23 W |
| 80176500 | CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8 | 23 W |

Photométries et Colorimétries

| Order Code | Full Product Name | Code couleur | Température de couleur proximale (nom.) | Flux lumineux (nom.) |
|------------|--|--------------|---|----------------------|
| 80166600 | CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8 | 830 | 3000 K | 1850 lm |
| 80168000 | CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8 | 840 | 4000 K | 2000 lm |
| 80170300 | CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8 | 865 | 6500 K | 2000 lm |
| 80172700 | CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8 | 830 | 3000 K | 2500 lm |

| Order Code | Full Product Name | Code couleur | Température de couleur proximale (nom.) | Flux lumineux (nom.) |
|------------|--|--------------|---|----------------------|
| 80174100 | CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8 | 840 | 4000 K | 2700 lm |
| 80176500 | CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8 | 865 | 6500 K | 2700 lm |

CorePro LED tube Universal T8

