



Az univerzális T8 LEDtube fénycsövek új generációja

CorePro LEDtube Universal T8

Az új Philips CorePro LEDtube Universal T8 egyszerű világítási megoldást kínál. A meghajtó egység többé nem korlátozza többé: egyedi kialakítása révén a Philips CorePro LEDtube Universal T8 minden további nélkül beszerelhető az elektromágneses vagy nagyfrekvenciás elektromos előtétet használó, illetve a közvetlenül az elektromos hálózathoz csatlakoztatott lámpatestekbe is. Egyszerű kezelhetőségének köszönhetően többé nem kell kétféle terméket készleten tartania. A teljesen biztonságos, megbízható és könnyen üzembe helyezhető Philips CorePro LEDtube Universal T8 a hagyományos fénycsövek ideális alternatívája a jelentős energiamegtakarítás és az alacsony bekerülési költség előnyével.

Előnyök

- Alacsonyabb működési költségek az alacsonyabb energiafogyasztásnak köszönhetően
- Alacsonyabb karbantartási költség a hagyományos fényforrásokhoz képest hosszabb élettartamnak köszönhetően
- A leggyorsabb és legegyszerűbb módja a meglévő lámpatestek LED-technológiára való cserélésének, teljesen biztonságos termék és szerelési folyamat

Szolgáltatások

- A meglévő T8 világítás lecserélése elektromágneses és nagyfrekvenciás előtét, illetve táphálózati csatlakozás esetén is
- Energiamegtakarítás a hagyományos fénycsövekhez képest
- InstantFit technológia a korábban nem tapasztalt előtét-kompatibilitáshoz
- Higanymentes

Alkalmazás


- Irodák, üzletek, tantermek

CorePro LEDtube Universal T8

Versions



Méretezett rajza



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm

CorePro LEDtube Universal T8

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékosági címke (EEL) A+

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő Nem

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia 50–60 Hz

Feszültség (névleges) 220–240 V

Indulási idő (névleges) 0,5 s

Általános információ

Fejelés G13

Névleges élettartam (névleges) 30000 h

Kapcsolási ciklusok száma 50000X

Technikai adatok

Sugárzási szög (névleges) 240 °

Színvisszaadási index (névleges) 80

Fényerő-megmaradás (LLMF) a 70 %
névleges élettartam végén (névleges)

Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája Cső, két végén
fejelt

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet (maximum) 45 °C

Környezeti hőmérséklet (minimum) -20 °C

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges) 65 °C

Tárolási hőmérséklet (maximum) 65 °C

Tárolási hőmérséklet (minimum) -40 °C

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	18 kWh
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18 kWh
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18 kWh
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	23 kWh
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23 kWh
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23 kWh

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítmény (névleges) (névleges)
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	18 W
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18 W
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítmény (névleges) (névleges)
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	23 W
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23 W
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23 W

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Színkód	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényáram (névleges)
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	830	3000 K	1850 lm

Order Code	Full Product Name	Színkód	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényáram (névleges)
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	840	4000 K	2000 lm

CorePro LEDtube Universal T8

Order Code	Full Product Name	Színkód	Korrelált	Fényáram (névleges)
			színhőmérséklet (névleges)	
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	865	6500 K	2000 lm
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	830	3000 K	2500 lm
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	840	4000 K	2700 lm
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	865	6500 K	2700 lm

