



Nová generácia univerzálneho LED trubicového osvetlenia T8

Trubica LED CorePro Universal T8

Nové LED trubice Philips CorePro LED Universal T8 prinášajú do vášho projektu jednoduchosť. Už nemusíte venovať pozornosť technológii napájania. Jedinečný dizajn umožňuje zapojenie LED trubic Philips CorePro Universal T8 buď na elektromagnetický predradník, elektronický predradník, alebo priamo do siete. Také jednoduché! Už nebudete musieť skladovať dva typy výrobkov. Trubicové svetidlo Philips CorePro LED Universal T8 je ideálnou alternatívou štandardných žiarivkových trubic, ktorá šetrí energiu a znižuje náklady.

Výhody

- Znížené prevádzkové náklady vďaka nižšej spotrebe energie
- Nižšie náklady na údržbu vďaka dlhšej životnosti v porovnaní s konvenčnými žiarivkami
- Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob výmeny existujúcich svetidiel za LED technológiu. Úplne bezpečný produkt a proces montáže

Vlastnosti

- Náhrada existujúcich svetelných zdrojov T8 v inštaláciách na tlmivku, na elektronický predradník, ako aj so sieťovým napájaním
- Úspora energie v porovnaní s lineárnymi žiarivkami
- Technológia InstantFit pre čo najväčšiu kompatibilitu s predradníkmi
- Neobsahuje ortuť

Aplikácie


- Kancelárie, obchody, školy

Trubica LED CorePro Universal T8

Versions



Rozmerový obrázok



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm

Trubica LED CorePro Universal T8

Schválenie a použitie

Označenie energetickej účinnosti (EEL) A+

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Nie

Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia 50 až 60 Hz

Napätie (nom.) 220-240 V

Čas spustenia (nom.) 0,5 s

Všeobecné informácie

Pätica G13

Nominálna životnosť (nom.) 30000 h

Spínací cyklus 50 000X

Svetelné technické

Uhol vyžarovania (nom.) 240 °

Index podania farieb (nom.) 80

LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.) 70 %

Teplota

Teplota okolia (max.) 45 °C

Teplota okolia (min.) -20 °C

Maximálna teplota krytu (nom.) 65 °C

Skladovacia teplota (max.) 65 °C

Skladovacia teplota (min.) -40 °C

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	18 kWh
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18 kWh
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18 kWh
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	23 kWh
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23 kWh
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23 kWh

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Výkon (menovitý) (nom.)
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	18 W
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18 W
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18 W

Order Code	Full Product Name	Výkon (menovitý) (nom.)
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	23 W
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23 W
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23 W

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Kód farby	Náhradná teplota	
			chromatickosti (nom.)	Svetelný tok (nom.)
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	830	3000 K	1850 lm
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	840	4000 K	2000 lm
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	865	6500 K	2000 lm
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	830	3000 K	2500 lm
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	840	4000 K	2700 lm

Order Code	Full Product Name	Kód farby	Náhradná teplota	
			chromatickosti (nom.)	Svetelný tok (nom.)
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	865	6500 K	2700 lm

Trubica LED CorePro Universal T8

