

Die Classic LEDbulb Deko-Kollektion

Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

Die neue Deko-Kollektion transformiert Ihr Zuhause in ein schönes Ambiente, mit einer perfekten Mischung aus (warm-) weißem Licht und einem schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.

Vorteile

- Ca. 90 % Energieeinsparung
- Geringere Wartungskosten dank langer Lebensdauer
- Einfacher Ersatz klassischer herkömmlicher Lampen
- Umweltfreundlich: enthält weder Quecksilber noch andere gefährlichen Substanzen
- Entspricht dem aktuellen Einrichtungstrend
- Spiralförmige / Lineare Anordnung der LED-Elemente

Merkmale


- Perfekt passend und mit goldfarbener oder rauchiger Beschichtung
- LED-Lampen im Classic/Modern-Look
- Außergewöhnliche Formen: herz-, pilz- und diamantförmig

Anwendung

- Wohnbereich: Wohn- und Schlafzimmer
- Hotel- und Gastgewerbe: Restaurants und Hotels
- Dekorative, offene Leuchten

Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

Versions



LEDbulb E27 ST6 5.5W



LEDbulb E27 A60 5.5W





Bulb G95 230V 5W-25W 250lm
2000K E27 D



LEDbulb E27 T32 5.5W

Abmessungsskizzen




Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G	33 mm	137 mm


Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G	96 mm	143 mm

Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	61 mm	106 mm



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	65 mm	143 mm

Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen



Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Schaltzyklus	20'000
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Farbcode	818
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichtstrom	250 lm
Betrieb und Elektrik	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Energieverbrauch	4 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Äquivalente Leistung	25 W
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Bernsteinfarben
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Gehäusetemperatur (Nom)
31553200	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	35 °C
31551800	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	35 °C
38548100	MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G	38 °C
31555600	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G	35 °C

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Kolbenform
31553200	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	ST64
31551800	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	A60
38548100	MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G	G93
31555600	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G	T32



Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

