



# Die Classic LEDbulb Deko-Kollektion

## Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

Die neue Deko-Kollektion transformiert Ihr Zuhause in ein schönes Ambiente, mit einer perfekten Mischung aus (warm-) weißem Licht und einem schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.

### Vorteile

- Ca. 90 % Energieeinsparung
- Geringere Wartungskosten dank langer Lebensdauer
- Einfacher Ersatz klassischer herkömmlicher Lampen
- Umweltfreundlich: enthält weder Quecksilber noch andere gefährlichen Substanzen
- Entspricht dem aktuellen Einrichtungstrend
- Spiralförmige / Lineare Anordnung der LED-Elemente

### Merkmale


- Perfekt passend und mit goldfarbener oder rauchiger Beschichtung
- LED-Lampen im Classic/Modern-Look
- Außergewöhnliche Formen: herz-, pilz- und diamantförmig

### Anwendung

- Wohnbereich: Wohn- und Schlafzimmer
- Hotel- und Gastgewerbe: Restaurants und Hotels
- Dekorative, offene Leuchten

# Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

## Versions



LEDbulb E27 ST6 5.5W



LEDbulb E27 A60 5.5W




Bulb G95 230V 5W-25W 250lm  
2000K E27 D




LEDbulb E27 T32 5.5W

## Abmessungsskizzen




| Product                                 | D     | C      |
|---|-------|--------|
| MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G | 33 mm | 137 mm |




| Product                               | D     | C      |
|---------------------------------------|-------|--------|
| MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G | 96 mm | 143 mm |

# Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

## Abmessungsskizzen



| Product                                 | D     | C      |
|---|-------|--------|
| MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G | 61 mm | 106 mm |



| Product                                  | D     | C      |
|--|-------|--------|
| MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G | 65 mm | 143 mm |

# Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

## Allgemeine Informationen

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Sockel          | E27              |
| Schaltzyklus    | 20.000           |
| Nennlebensdauer | 15.000 Stunde(n) |

## Lichttechnische Daten

|   |        |
|---|--------|
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)                   | 1800 K |
| Farbwiedergabeindex (CRI)                         | 80     |
| Farbcode  | 818    |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 %   |
| Lichtstrom  | 250 lm |

## Betrieb und Elektrik

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Eingangsfrequenz     | 50 bis 60 Hz |
| Netzfrequenz         | 50 to 60 Hz  |
| Energieverbrauch     | 4 W          |
| Startzeit (Nom)      | 0,5 s        |
| Äquivalente Leistung | 25 W         |

## Temperatur

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20 bis +45 °C |
|----------------------------|----------------|

## Lichtregelung und Dimmen

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Dimmbar | Nur mit Spezial-Dimmern |
|---------|-------------------------|

## Mechanik und Gehäuse

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Kolbenausführung | Bernsteinfarben |
|------------------|-----------------|

## Genehmigung und Anwendung



|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 4 kWh |
|---------------------------------|-------|

## Temperatur

| Order Code | Full Product Name                        | Gehäusetemperatur (Nom) |
|------------|--|-------------------------|
| 31553200   | MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G | 35 °C                   |
| 31551800   | MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G  | 35 °C                   |
| 38548100   | MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G    | 38 °C                   |
| 31555600   | MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G  | 35 °C                   |

## Mechanik und Gehäuse

| Order Code | Full Product Name                        | Kolbenform |
|------------|--|------------|
| 31553200   | MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G | ST64       |
| 31551800   | MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G  | A60        |
| 38548100   | MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G    | G93        |
| 31555600   | MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G  | T32        |



## Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

