

# Ontworpen om gezien te worden, altijd mooi, aan of uit.

## MASTER Value Decoratieve LEDbulb

De nieuwe collectie MASTER Value decoratieve LED-lampen zal elke woning transformeren. Decoratieve LED-lampen zijn ideaal omdat ze een perfecte hoeveelheid (warm) wit licht geven en minimaal aanwezig zijn in de ruimte. Door de lange levensduur, tot 90% energiebesparingen, geen flikkeringen en een directe volledige helderheid profiteer je van zacht en gelijk verdeeld licht. En dankzij de dimbare LED-lampen kun je de hoeveelheid licht aanpassen aan je stemming. Daarmee creëer je een prettige harmonie in je ruimte. De LED-lampen hebben een trendy en stijlvolle uitstraling.

### Voordelen

- Gemakkelijke vervanging van klassieke conventionele lampen.
- Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud sterk vermindert.
- Circa 90% energiebesparing.
- Hoge kleurweergave-index (CRI > 80) voor sprankelende levendige kleuren.

### Kenmerken


- Kwalitatief hoogwaardige afwerking waardoor deze perfect past in decoratieve toepassingen.
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen.

### Toepassing

- Perfect voor decoratieve toepassingen in woningen, verblijfsruimten in zorgcentra en horecagelegenheden zoals restaurants en grand cafe's.

# MASTER Value Decoratieve LEDbulb

## Versions



LEDbulb E27 ST6 5.5W






LEDbulb E27 A60 5.5W



LEDbulb E27 T32 5.5W

## Maatschets



| Product                                 | D     | C      |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G | 33 mm | 137 mm |

| Product                                 | D     | C      |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G | 61 mm | 106 mm |

| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G | 65 mm | 143 mm |

# MASTER Value Decoratieve LEDbulb

## Algemene informatie

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Lampvoet            | E27       |
| Schakelcyclus       | 20.000    |
| Nominale levensduur | 15.000 hr |

## Gegevens lichttechniek

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)      | 1800 K |
| Kleurweergave-index (CRI)                 | 80     |
| Kleurcode                                 | 818    |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 %   |
| Lichtstroom                               | 250 lm |

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Ingangsfrequentie       | 50 tot 60 Hz |
| Ingangsfrequentie       | 50 to 60 Hz  |
| Energieverbruik         | 4 W          |
| Opstarttijd (nom.)      | 0,5 s        |
| Overeenkomstig vermogen | 25 W         |

## Operationele temperatuur

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Omgevingstemperatuurbereik  | -20 tot +45 °C |
| T-behuizing maximaal (nom.) | 35 °C          |

## Dimbaarheid en regelsystemen

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Dimbaar | Alleen met specifieke dimmers |
|---------|-------------------------------|

## Eigenschappen behuizing en afmetingen



|               |       |
|---------------|-------|
| Lampafwerking | Amber |
|---------------|-------|

## Keurmerken en classificaties

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 4 kWh |
|-------------------------------|-------|

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

| Order Code    | Full Product Name                        | Lampvorm |
|---------------|------------------------------------------|----------|
| 8719514315532 | MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G | ST64     |
| 8719514315518 | MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G  | A60      |
| 8719514315556 | MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G  | T32      |



## MASTER Value Decoratieve LEDbulb

