



時尚大方、可靠且具成本效益的 LED 照明

SmartBright Road

SmartBright Road 適合用於新街道和翻新現有設施，這項經濟實惠的照明解決方案系列結合清晰透徹、高品質的光源與明顯的省電效率，也能降低維護成本。

优点

- 可取代傳統型 SON 或 HPL 燈具的完美選項。
- 可提供優異品質與省電節能照明的初期投資。
- 符合各種應用領域，適合用於住宅區街道、主要道路與停車區

特点

- 直接取代 100W、150W 和 250W 的傳統型 SON 或 HPL 燈具
- 採用壓鑄鋁外罩，設計堅實可靠
- IP66 全防水防塵和 IK08 機械撞擊防護等級
- 10kV/Ka 可替換突波保護裝置
- 30,000 小時 (L70, 35°C) Ta 評等的使用壽命
- 130lm/w 光效
- 運轉溫度範圍自 - 40°C < Ta < 50°C 不等
- 最適合道路與街道照明的光學裝置

应用




- 道路與住宅區街道
- 停車區
- 人行道/自行車道

Versions



SmartBright Road

二维绘图



产品详细

BRP13 front



一般資訊	
CE 標誌	CE 標誌
內附驅動器	是
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
照明技術	
光學罩類型	透明罩含透明外蓋
演色性指數 (CRI)	>70
控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
外罩色彩	灰色
認證與應用	
機械衝擊保護規範	IK08
防水防塵規範 (IP)	IP66

照明技術

Order Code	Full Product Name	光源色彩	相關色彩溫度 (規範)	光通量
911401676507	BRP132 LED175/WW 140W 220-240V DM GM	暖白光	3000 K	17,500 lm
911401676607	BRP132 LED175/NW 140W 220-240V DM GM	中性白光	4000 K	17,500 lm
911401676707	BRP132 LED175/CW 140W 220-240V DM GM	冷白光	5700 K	17,500 lm
911401676207	BRP131 LED125/WW 100W 220-240V DM GM	暖白光	3000 K	12,500 lm
911401676307	BRP131 LED125/NW 100W 220-240V DM GM	中性白光	4000 K	12,500 lm
911401676407	BRP131 LED125/CW 100W 220-240V DM GM	冷白光	5700 K	12,500 lm
911401675907	BRP130 LED88/WW 70W 220-240V DM GM	暖白光	3000 K	8,800 lm
911401676007	BRP130 LED88/NW 70W 220-240V DM GM	中性白光	4000 K	8,800 lm
911401676107	BRP130 LED88/CW 70W 220-240V DM GM	冷白光	5700 K	8,800 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401676507	BRP132 LED175/WW 140W 220-240V DM GM	140 W
911401676607	BRP132 LED175/NW 140W 220-240V DM GM	140 W
911401676707	BRP132 LED175/CW 140W 220-240V DM GM	140 W
911401676207	BRP131 LED125/WW 100W 220-240V DM GM	100 W
911401676307	BRP131 LED125/NW 100W 220-240V DM GM	100 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401676407	BRP131 LED125/CW 100W 220-240V DM GM	100 W
911401675907	BRP130 LED88/WW 70W 220-240V DM GM	70 W
911401676007	BRP130 LED88/NW 70W 220-240V DM GM	70 W
911401676107	BRP130 LED88/CW 70W 220-240V DM GM	70 W

