



# Il sistema di illuminazione per altezze elevate adattabile e ad alta efficienza con opzioni di connettività per sistemi di illuminazione e applicazioni software.

## GentleSpace Gen3

Con la terza generazione dell'illuminazione a sospensione di GentleSpace, continuiamo a portare innovazioni sul mercato offrendo soluzioni di illuminazione ad alta efficienza per elevate altezze ed applicazioni industriali. GentleSpace gen3 offre una vasta gamma di opzioni in termini di ottiche ed ampiezze del fascio luminoso (da molto stretto a largo), diverse possibilità di montaggio, pacchetti lumen e accessori. GentleSpace gen3 è la soluzione di illuminazione su misura, ideale per qualsiasi altezza ed applicazione industriale. E' possibile gestire facilmente eventuali modifiche nei requisiti dell'applicazione (come le modifiche al layout) grazie al suo sistema ottico flessibile, che può essere facilmente regolato anche dopo l'installazione. Inoltre GentleSpace gen3 offre anche l'opzione di connettività avanzata ed è adattabile ai sistemi IoT come Interact Industry. Nel complesso, se stai

# GentleSpace Gen3

cercando una soluzione "plug&play" affidabile, efficiente, flessibile e controllabile in remoto, GentleSpace gen3 è la soluzione che più si addice alle tue esigenze.

## Vantaggi

## Caratteristiche

## Applicazione

## Versions



New Highbay



New Highbay



New Highbay



GentleSpace Gen3



New Highbay



New Highbay



GentleSpace Gen3



New Highbay



New Highbay



New Highbay

## Condizioni di applicazione

Livello regolazione massimo 10%

## Approvazione e applicazione

Codice di protezione ingresso IP65

## Controlli e regolazione del flusso

Regolabile Sì

## Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso 220-240 V

## Informazioni generali

Marchio CE CE mark

Classe di protezione IEC Classe di isolamento I

Driver incluso Sì

Marchio ENEC ENEC mark

Marchio di infiammabilità D

Test filo incandescente Temperatura 850 °C, durata 5 s

Sorgente luminosa sostituibile Sì

Numero di unità elettriche 1 unit

## Rendimento iniziale (conformità IEC)

Cromaticità iniziale (0.38, 0.38) SDCM <3

Indice di resa dei colori >80

Tolleranza flusso luminoso +/-10%

## Condizioni di applicazione

| Order Code | Full Product Name                      | Intervallo temperatura ambiente | Adatto per accensione casuale |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| 40730800   | BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40731500   | BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40732200   | BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40734600   | BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40741400   | BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40743800   | BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40744500   | BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40763600   | BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI       | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40767400   | BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI       | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40768100   | BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40769800   | BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI       | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40793300   | BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40795700   | BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40798800   | BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40799500   | BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI       | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40733900   | BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40736000   | BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40738400   | BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40739100   | BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI       | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40742100   | BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI       | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40745200   | BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40762900   | BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40773500   | BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40774200   | BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40783400   | BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40785800   | BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40787200   | BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI       | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40789600   | BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40791900   | BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40796400   | BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI       | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40828200   | BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40829900   | BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-W BR   | Da -30 a +45 °C                 | SI                            |
| 01089500   | BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 01090100   | BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 01092500   | BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI CW5 XT | Da -40 a +70 °C                 | No                            |
| 01093200   | BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI CW5 XT | Da -30 a +60 °C                 | No                            |
| 01096300   | BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI CW5    | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 01098700   | BY480X LED130S/840 SR WB GC SI IRE     | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 01099400   | BY480X LED170S/840 SR WB GC SI IRE     | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 01101400   | BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-W BR   | Da -30 a +45 °C                 | SI                            |
| 40735300   | BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR   | Da -30 a +45 °C                 | SI                            |
| 40737700   | BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR   | Da -30 a +45 °C                 | SI                            |
| 40747600   | BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR  | Da -30 a +45 °C                 | SI                            |
| 40749000   | BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR   | Da -30 a +45 °C                 | SI                            |
| 40750600   | BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR     | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40751300   | BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR   | Da -30 a +45 °C                 | SI                            |
| 40758200   | BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR     | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40759900   | BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR  | Da -30 a +45 °C                 | SI                            |
| 40761200   | BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR   | Da -30 a +45 °C                 | SI                            |

| Order Code | Full Product Name                      | Intervallo temperatura ambiente | Adatto per accensione casuale |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| 40765000   | BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR   | Da -30 a +45 °C                 | Si                            |
| 40778000   | BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR     | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40786500   | BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR    | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40790200   | BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR     | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40801500   | BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR     | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40740700   | BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR     | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40764300   | BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR     | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40746900   | BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR  | Da -30 a +45 °C                 | Si                            |
| 40748300   | BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR   | Da -30 a +45 °C                 | Si                            |
| 40752000   | BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR     | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40753700   | BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR   | Da -30 a +45 °C                 | Si                            |
| 40754400   | BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR   | Da -30 a +45 °C                 | Si                            |
| 40755100   | BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR     | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40756800   | BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR   | Da -30 a +45 °C                 | Si                            |
| 40766700   | BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR     | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40770400   | BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR  | Da -30 a +45 °C                 | Si                            |
| 40779700   | BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR     | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40784100   | BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR    | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40794000   | BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR   | Da -30 a +45 °C                 | Si                            |
| 40797100   | BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR     | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40757500   | BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40771100   | BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40777300   | BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40800800   | BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH       | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40830500   | BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40832900   | BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3   | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40892300   | BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI    | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40925800   | BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELP3   | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 01091800   | BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 01094900   | BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI CW5 XT | Da -40 a +70 °C                 | No                            |
| 01095600   | BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI CW5 XT | Da -30 a +60 °C                 | No                            |
| 01097000   | BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI CW5    | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 01102100   | BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI       | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 01103800   | BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI   | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40760500   | BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40772800   | BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40775900   | BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40776600   | BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40780300   | BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH       | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40782700   | BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40802200   | BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH        | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40781000   | BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR     | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40788900   | BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR     | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 40833600   | BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-W BR   | Da -30 a +45 °C                 | Si                            |
| 40834300   | BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-W BR   | Da -30 a +45 °C                 | Si                            |
| 01100700   | BY481X LED250S/840 SR WB GC SI IRE     | Da -30 a +45 °C                 | No                            |
| 41152700   | BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR     | Da -30 a +45 °C                 | No                            |

## Approvazione e applicazione

| Order Code | Full Product Name                      | Codice protezione impatti meccanici |
|------------|--|-------------------------------------|
| 40730800   | BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI        | IK07                                |
| 40731500   | BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI        | IK07                                |
| 40732200   | BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI        | IK07                                |
| 40734600   | BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI        | IK07                                |
| 40741400   | BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI        | IK08                                |
| 40743800   | BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI        | IK07                                |
| 40744500   | BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI        | IK08                                |
| 40763600   | BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI       | IK07                                |
| 40767400   | BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI       | IK07                                |
| 40768100   | BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI        | IK07                                |
| 40769800   | BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI       | IK08                                |
| 40793300   | BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI        | IK08                                |
| 40795700   | BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI        | IK08                                |
| 40798800   | BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI        | IK08                                |
| 40799500   | BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI       | IK08                                |
| 40733900   | BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI        | IK07                                |
| 40736000   | BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI        | IK07                                |
| 40738400   | BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI        | IK07                                |
| 40739100   | BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI       | IK07                                |
| 40742100   | BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI       | IK07                                |
| 40745200   | BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI        | IK07                                |
| 40762900   | BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI        | IK08                                |
| 40773500   | BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI        | IK07                                |
| 40774200   | BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI        | IK08                                |
| 40783400   | BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI        | IK08                                |
| 40785800   | BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI        | IK07                                |
| 40787200   | BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI       | IK08                                |
| 40789600   | BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI        | IK08                                |
| 40791900   | BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI        | IK08                                |
| 40796400   | BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI       | IK08                                |
| 40828200   | BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI        | IK07                                |
| 40829900   | BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-W BR   | IK07                                |
| 01089500   | BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI        | IK07                                |
| 01090100   | BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI        | IK07                                |
| 01092500   | BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI CW5 XT | IK07                                |
| 01093200   | BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI CW5 XT | IK07                                |
| 01096300   | BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI CW5    | IK07                                |
| 01098700   | BY480X LED130S/840 SR WB GC SI IRE     | IK07                                |
| 01099400   | BY480X LED170S/840 SR WB GC SI IRE     | IK07                                |
| 01101400   | BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-W BR   | IK07                                |
| 40735300   | BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR   | IK07                                |
| 40737700   | BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR   | IK07                                |
| 40747600   | BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR  | IK07                                |
| 40749000   | BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR   | IK07                                |
| 40750600   | BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR     | IK07                                |
| 40751300   | BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR   | IK07                                |
| 40758200   | BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR     | IK07                                |
| 40759900   | BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR  | IK07                                |

| Order Code | Full Product Name                      | Codice protezione impatti meccanici |
|------------|--|-------------------------------------|
| 40761200   | BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR   | IK07                                |
| 40765000   | BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR   | IK07                                |
| 40778000   | BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR     | IK07                                |
| 40786500   | BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR    | IK07                                |
| 40790200   | BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR     | IK07                                |
| 40801500   | BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR     | IK07                                |
| 40740700   | BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR     | IK07                                |
| 40764300   | BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR     | IK07                                |
| 40746900   | BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR  | IK07                                |
| 40748300   | BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR   | IK07                                |
| 40752000   | BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR     | IK07                                |
| 40753700   | BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR   | IK07                                |
| 40754400   | BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR   | IK07                                |
| 40755100   | BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR     | IK07                                |
| 40756800   | BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR   | IK07                                |
| 40766700   | BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR     | IK07                                |
| 40770400   | BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR  | IK07                                |
| 40779700   | BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR     | IK07                                |
| 40784100   | BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR    | IK07                                |
| 40794000   | BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR   | IK07                                |
| 40797100   | BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR     | IK07                                |
| 40757500   | BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH        | IK07                                |
| 40771100   | BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH        | IK08                                |
| 40777300   | BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH        | IK07                                |
| 40800800   | BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH       | IK07                                |
| 40830500   | BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI        | IK07                                |
| 40832900   | BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3   | IK07                                |
| 40892300   | BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI    | IK07                                |
| 40925800   | BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELP3   | IK07                                |
| 01091800   | BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI        | IK07                                |
| 01094900   | BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI CW5 XT | IK07                                |
| 01095600   | BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI CW5 XT | IK07                                |
| 01097000   | BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI CW5    | IK07                                |
| 01102100   | BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI       | IK07                                |
| 01103800   | BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI   | IK07                                |
| 40760500   | BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH        | IK07                                |
| 40772800   | BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH        | IK07                                |
| 40775900   | BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH        | IK07                                |
| 40776600   | BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH        | IK07                                |
| 40780300   | BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH       | IK07                                |
| 40782700   | BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH        | IK07                                |
| 40802200   | BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH        | IK08                                |
| 40781000   | BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR     | IK07                                |
| 40788900   | BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR     | IK07                                |
| 40833600   | BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-W BR   | IK07                                |
| 40834300   | BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-W BR   | IK07                                |
| 01100700   | BY481X LED250S/840 SR WB GC SI IRE     | IK07                                |
| 41152700   | BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR     | IK07                                |

## Informazioni generali

## GentleSpace Gen3

| Order Code | Full Product Name                | Angolo del fascio della sorgente luminosa | Tipo di ottica | Codice famiglia prodotto |
|------------|----------------------------------|---|----------------|--------------------------|
| 40730800   | BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI  | 114 °                                     | WB             | BY481P                   |
| 40731500   | BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI  | 114 °                                     | MB             | BY481P                   |
| 40732200   | BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI  | 114 °                                     | MB             | BY481P                   |
| 40734600   | BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI  | 114 °                                     | NB             | BY481P                   |
| 40741400   | BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI  | 114 °                                     | WB             | BY481P                   |
| 40743800   | BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI  | 114 °                                     | WB             | BY481P                   |
| 40744500   | BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI  | 114 °                                     | MB             | BY481P                   |
| 40763600   | BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI | 114 °                                     | HRO            | BY481P                   |
| 40767400   | BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI | 114 °                                     | HRO            | BY481P                   |
| 40768100   | BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI  | 114 °                                     | NB             | BY481P                   |
| 40769800   | BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI | 114 °                                     | HRO            | BY481P                   |
| 40793300   | BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI  | 114 °                                     | WB             | BY481P                   |
| 40795700   | BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI  | 114 °                                     | NB             | BY481P                   |
| 40798800   | BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI  | 114 °                                     | MB             | BY481P                   |
| 40799500   | BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI | 114 °                                     | HRO            | BY481P                   |
| 40733900   | BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI  | 114 °                                     | WB             | BY481P                   |
| 40736000   | BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI  | 114 °                                     | MB             | BY480P                   |
| 40738400   | BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI  | 114 °                                     | MB             | BY480P                   |
| 40739100   | BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI | 114 °                                     | HRO            | BY480P                   |
| 40742100   | BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI | 114 °                                     | HRO            | BY480P                   |
| 40745200   | BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI  | 114 °                                     | MB             | BY480P                   |
| 40762900   | BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI  | 114 °                                     | WB             | BY480P                   |
| 40773500   | BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI  | 114 °                                     | NB             | BY480P                   |
| 40774200   | BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI  | 114 °                                     | WB             | BY480P                   |

| Order Code | Full Product Name                      | Angolo del fascio della sorgente luminosa | Tipo di ottica | Codice famiglia prodotto |
|------------|--|---|----------------|--------------------------|
| 40783400   | BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI        | 114 °                                     | NB             | BY480P                   |
| 40785800   | BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI        | 114 °                                     | NB             | BY480P                   |
| 40787200   | BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI       | 114 °                                     | HRO            | BY480P                   |
| 40789600   | BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI        | 114 °                                     | MB             | BY480P                   |
| 40791900   | BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI        | 114 °                                     | MB             | BY480P                   |
| 40796400   | BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI       | 114 °                                     | HRO            | BY480P                   |
| 40828200   | BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI        | 40 x 40 °                                 | WB             | BY480P                   |
| 40829900   | BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-W BR   | 40 x 40 °                                 | WB             | BY480X                   |
| 01089500   | BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI        | 40 x 40 °                                 | WB             | BY480P                   |
| 01090100   | BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI        | 40 x 40 °                                 | WB             | BY482P                   |
| 01092500   | BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI CW5 XT | 40 x 40 °                                 | WB             | BY480P                   |
| 01093200   | BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI CW5 XT | 40 x 40 °                                 | WB             | BY480P                   |
| 01096300   | BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI CW5    | 40 x 40 °                                 | WB             | BY480P                   |
| 01098700   | BY480X LED130S/840 SR WB GC SI IRE     | 40 x 40 °                                 | WB             | BY480X                   |
| 01099400   | BY480X LED170S/840 SR WB GC SI IRE     | 40 x 40 °                                 | WB             | BY480X                   |
| 01101400   | BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-W BR   | 40 x 40 °                                 | WB             | BY480X                   |
| 40735300   | BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR   | 114 °                                     | MB             | BY481X                   |
| 40737700   | BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR   | 114 °                                     | WB             | BY481X                   |
| 40747600   | BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR  | 114 °                                     | HRO            | BY481X                   |
| 40749000   | BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR   | 114 °                                     | MB             | BY481X                   |
| 40750600   | BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR     | 114 °                                     | MB             | BY481P                   |
| 40751300   | BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR   | 114 °                                     | WB             | BY481X                   |
| 40758200   | BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR     | 114 °                                     | WB             | BY481P                   |
| 40759900   | BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR  | 114 °                                     | HRO            | BY481X                   |

## GentleSpace Gen3

| Order Code | Full Product Name                     | Angolo del fascio della sorgente luminosa | Tipo di ottica | Codice famiglia prodotto |
|------------|---------------------------------------|---|----------------|--------------------------|
| 40761200   | BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR  | 114 °                                     | NB             | BY481X                   |
| 40765000   | BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR  | 114 °                                     | NB             | BY481X                   |
| 40778000   | BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR    | 114 °                                     | NB             | BY481P                   |
| 40786500   | BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR   | 114 °                                     | HRO            | BY481P                   |
| 40790200   | BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR    | 114 °                                     | MB             | BY481P                   |
| 40801500   | BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR    | 114 °                                     | WB             | BY481P                   |
| 40740700   | BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR    | 114 °                                     | MB             | BY480P                   |
| 40764300   | BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR    | 114 °                                     | WB             | BY480P                   |
| 40746900   | BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR | 114 °                                     | HRO            | BY480X                   |
| 40748300   | BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR  | 114 °                                     | WB             | BY480X                   |
| 40752000   | BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR    | 114 °                                     | WB             | BY480P                   |
| 40753700   | BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR  | 114 °                                     | MB             | BY480X                   |
| 40754400   | BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR  | 114 °                                     | WB             | BY480X                   |
| 40755100   | BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR    | 114 °                                     | MB             | BY480P                   |
| 40756800   | BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR  | 114 °                                     | MB             | BY480X                   |
| 40766700   | BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR    | 114 °                                     | WB             | BY480P                   |
| 40770400   | BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR | 114 °                                     | HRO            | BY480X                   |
| 40779700   | BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR    | 114 °                                     | MB             | BY480P                   |
| 40784100   | BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR   | 114 °                                     | HRO            | BY480P                   |
| 40794000   | BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR  | 114 °                                     | NB             | BY480X                   |
| 40797100   | BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR    | 114 °                                     | NB             | BY480P                   |
| 40757500   | BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH       | 114 °                                     | MB             | BY481P                   |
| 40771100   | BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH       | 114 °                                     | MB             | BY481P                   |
| 40777300   | BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH       | 114 °                                     | WB             | BY481P                   |

| Order Code | Full Product Name                      | Angolo del fascio della sorgente luminosa | Tipo di ottica | Codice famiglia prodotto |
|------------|--|---|----------------|--------------------------|
| 40800800   | BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH       | 114 °                                     | HRO            | BY481P                   |
| 40830500   | BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI        | 40 x 40 °                                 | WB             | BY481P                   |
| 40832900   | BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3   | 40 x 40 °                                 | WB             | BY481P                   |
| 40892300   | BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI    | 40 x 40 °                                 | WB             | BY481P                   |
| 40925800   | BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELP3   | 40 x 40 °                                 | WB             | BY481P                   |
| 01091800   | BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI        | 40 x 40 °                                 | WB             | BY483P                   |
| 01094900   | BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI CW5 XT | 40 x 40 °                                 | WB             | BY481P                   |
| 01095600   | BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI CW5 XT | 40 x 40 °                                 | WB             | BY481P                   |
| 01097000   | BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI CW5    | 40 x 40 °                                 | WB             | BY481P                   |
| 01102100   | BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI       | 40 x 40 °                                 | WB             | BY481P                   |
| 01103800   | BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI   | 40 x 40 °                                 | WB             | BY481P                   |
| 40760500   | BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH        | 114 °                                     | WB             | BY480P                   |
| 40772800   | BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH        | 114 °                                     | MB             | BY480P                   |
| 40775900   | BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH        | 114 °                                     | WB             | BY480P                   |
| 40776600   | BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH        | 114 °                                     | MB             | BY480P                   |
| 40780300   | BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH       | 114 °                                     | HRO            | BY480P                   |
| 40782700   | BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH        | 114 °                                     | NB             | BY480P                   |
| 40802200   | BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH        | 114 °                                     | WB             | BY480P                   |
| 40781000   | BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR     | 114 °                                     | WB             | BY481P                   |
| 40788900   | BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR     | 114 °                                     | WB             | BY481P                   |
| 40833600   | BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-W BR   | 40 x 40 °                                 | WB             | BY481X                   |
| 40834300   | BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-W BR   | 40 x 40 °                                 | WB             | BY481X                   |
| 01100700   | BY481X LED250S/840 SR WB GC SI IRE     | 40 x 40 °                                 | WB             | BY481X                   |
| 41152700   | BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR     | 40 x 40 °                                 | WB             | BY481P                   |

### Rendimento iniziale (conformità IEC)

## GentleSpace Gen3

| Order Code | Full Product Name                      | Indice Temperatura di colore correlata | Efficienza iniziale apparecchio LED | Flusso luminoso iniziale | Potenza in ingresso iniziale |
|------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 40730800   | BY481P<br>LED250S/840<br>PSD WB GC SI  | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |
| 40731500   | BY481P<br>LED250S/840<br>PSD MB GC SI  | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |
| 40732200   | BY481P<br>LED350S/840<br>PSD MB GC SI  | 4000 K                                 | 148 lm/W                            | 35000 lm                 | 230 W                        |
| 40734600   | BY481P<br>LED250S/840<br>PSD NB GC SI  | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |
| 40741400   | BY481P<br>LED250S/840<br>PSD WB PC SI  | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |
| 40743800   | BY481P<br>LED350S/840<br>PSD WB GC SI  | 4000 K                                 | 148 lm/W                            | 35000 lm                 | 230 W                        |
| 40744500   | BY481P<br>LED250S/840<br>PSD MB PC SI  | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |
| 40763600   | BY481P<br>LED250S/840<br>PSD HRO GC SI | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |
| 40767400   | BY481P<br>LED350S/840<br>PSD HRO GC SI | 4000 K                                 | 148 lm/W                            | 35000 lm                 | 230 W                        |
| 40768100   | BY481P<br>LED350S/840<br>PSD NB GC SI  | 4000 K                                 | 148 lm/W                            | 35000 lm                 | 230 W                        |
| 40769800   | BY481P<br>LED250S/840<br>PSD HRO PC SI | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |
| 40793300   | BY481P<br>LED350S/840<br>PSD WB PC SI  | 4000 K                                 | 148 lm/W                            | 35000 lm                 | 230 W                        |
| 40795700   | BY481P<br>LED250S/840<br>PSD NB PC SI  | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |
| 40798800   | BY481P<br>LED350S/840<br>PSD MB PC SI  | 4000 K                                 | 148 lm/W                            | 35000 lm                 | 230 W                        |
| 40799500   | BY481P<br>LED350S/840<br>PSD HRO PC SI | 4000 K                                 | 148 lm/W                            | 35000 lm                 | 230 W                        |
| 40733900   | BY480P<br>LED130S/840<br>PSD WB GC SI  | 4000 K                                 | 153 lm/W                            | 13000 lm                 | 84 W                         |

| Order Code | Full Product Name                              | Indice Temperatura di colore correlata | Efficienza iniziale apparecchio LED | Flusso luminoso iniziale | Potenza in ingresso iniziale |
|------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 40736000   | BY480P<br>LED170S/840<br>PSD WB GC SI          | 4000 K                                 | 142 lm/W                            | 17000 lm                 | 120 W                        |
| 40738400   | BY480P<br>LED130S/840<br>PSD MB GC SI          | 4000 K                                 | 153 lm/W                            | 13000 lm                 | 84 W                         |
| 40739100   | BY480P<br>LED170S/840<br>PSD HRO GC SI         | 4000 K                                 | 142 lm/W                            | 17000 lm                 | 120 W                        |
| 40742100   | BY480P<br>LED130S/840<br>PSD HRO GC SI         | 4000 K                                 | 153 lm/W                            | 13000 lm                 | 84 W                         |
| 40745200   | BY480P<br>LED170S/840<br>PSD MB GC SI          | 4000 K                                 | 142 lm/W                            | 17000 lm                 | 120 W                        |
| 40762900   | BY480P<br>LED130S/840<br>PSD WB PC SI          | 4000 K                                 | 153 lm/W                            | 13000 lm                 | 84 W                         |
| 40773500   | BY480P<br>LED170S/840<br>PSD NB GC SI          | 4000 K                                 | 142 lm/W                            | 17000 lm                 | 120 W                        |
| 40774200   | BY480P<br>LED170S/840<br>PSD WB PC SI          | 4000 K                                 | 142 lm/W                            | 17000 lm                 | 120 W                        |
| 40783400   | BY480P<br>LED130S/840<br>PSD NB PC SI          | 4000 K                                 | 153 lm/W                            | 13000 lm                 | 84 W                         |
| 40785800   | BY480P<br>LED130S/840<br>PSD NB GC SI          | 4000 K                                 | 153 lm/W                            | 13000 lm                 | 84 W                         |
| 40787200   | BY480P<br>LED130S/840<br>PSD HRO PC SI         | 4000 K                                 | 153 lm/W                            | 13000 lm                 | 84 W                         |
| 40789600   | BY480P<br>LED170S/840<br>PSD MB PC SI          | 4000 K                                 | 142 lm/W                            | 17000 lm                 | 120 W                        |
| 40791900   | BY480P<br>LED130S/840<br>PSD MB PC SI          | 4000 K                                 | 153 lm/W                            | 13000 lm                 | 84 W                         |
| 40796400   | BY480P<br>LED170S/840<br>PSD HRO PC SI         | 4000 K                                 | 142 lm/W                            | 17000 lm                 | 120 W                        |
| 40828200   | BY480P<br>LED170S/865<br>PSD WB GC SI          | 6500 K                                 | 142 lm/W                            | 17000 lm                 | 120 W                        |
| 40829900   | BY480X<br>LED170S/840<br>WB GC SI ACW-<br>W BR | 4000 K                                 | 142 lm/W                            | 17000 lm                 | 120 W                        |



## GentleSpace Gen3

| Order Code | Full Product Name                                | Indice Temperatura di colore correlata | Efficienza iniziale apparecchio LED | Flusso luminoso iniziale | Potenza in ingresso iniziale |
|------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 01089500   | BY480P<br>LED130S/865<br>PSD WB GC SI            | 6500 K                                 | 153 lm/W                            | 13000 lm                 | 84 W                         |
| 01090100   | BY482P<br>LED170S/840<br>PSD WB GC SI            | 4000 K                                 | 142 lm/W                            | 17000 lm                 | 120 W                        |
| 01092500   | BY480P<br>LED130S/840<br>PSD WB GC SI<br>CW5 XT  | 4000 K                                 | 153 lm/W                            | 13000 lm                 | 84 W                         |
| 01093200   | BY480P<br>LED170S/840<br>PSD WB GC SI<br>CW5 XT  | 4000 K                                 | 142 lm/W                            | 17000 lm                 | 120 W                        |
| 01096300   | BY480P<br>LED170S/840<br>PSD WB GC SI<br>CW5     | 4000 K                                 | 142 lm/W                            | 17000 lm                 | 120 W                        |
| 01098700   | BY480X<br>LED130S/840 SR<br>WB GC SI IRE         | 4000 K                                 | 153 lm/W                            | 13000 lm                 | 84 W                         |
| 01099400   | BY480X<br>LED170S/840 SR<br>WB GC SI IRE         | 4000 K                                 | 142 lm/W                            | 17000 lm                 | 120 W                        |
| 01101400   | BY480X<br>LED130S/840<br>WB GC SI ACW-L<br>W BR  | 4000 K                                 | 153 lm/W                            | 13000 lm                 | 84 W                         |
| 40735300   | BY481X<br>LED250S/840<br>MB GC SI ACW-L<br>BR    | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |
| 40737700   | BY481X<br>LED250S/840<br>WB GC SI ACW-L<br>BR    | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |
| 40747600   | BY481X<br>LED250S/840<br>HRO GC SI ACW-L<br>L BR | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |
| 40749000   | BY481X<br>LED350S/840<br>MB GC SI ACW-L<br>BR    | 4000 K                                 | 148 lm/W                            | 35000 lm                 | 230 W                        |
| 40750600   | BY481P<br>LED250S/840<br>PSD MB GC SI<br>BR      | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |

| Order Code | Full Product Name                                | Indice Temperatura di colore correlata | Efficienza iniziale apparecchio LED | Flusso luminoso iniziale | Potenza in ingresso iniziale |
|------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 40751300   | BY481X<br>LED350S/840<br>WB GC SI ACW-L<br>BR    | 4000 K                                 | 148 lm/W                            | 35000 lm                 | 230 W                        |
| 40758200   | BY481P<br>LED250S/840<br>PSD WB GC SI<br>BR      | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |
| 40759900   | BY481X<br>LED350S/840<br>HRO GC SI ACW-L<br>L BR | 4000 K                                 | 148 lm/W                            | 35000 lm                 | 230 W                        |
| 40761200   | BY481X<br>LED250S/840<br>NB GC SI ACW-L<br>BR    | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |
| 40765000   | BY481X<br>LED350S/840<br>NB GC SI ACW-L<br>BR    | 4000 K                                 | 148 lm/W                            | 35000 lm                 | 230 W                        |
| 40778000   | BY481P<br>LED250S/840<br>PSD NB GC SI BR         | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |
| 40786500   | BY481P<br>LED250S/840<br>PSD HRO GC SI<br>BR     | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |
| 40790200   | BY481P<br>LED350S/840<br>PSD MB GC SI<br>BR      | 4000 K                                 | 148 lm/W                            | 35000 lm                 | 230 W                        |
| 40801500   | BY481P<br>LED350S/840<br>PSD WB GC SI<br>BR      | 4000 K                                 | 148 lm/W                            | 35000 lm                 | 230 W                        |
| 40740700   | BY480P<br>LED170S/840<br>PSD MB GC WH<br>BR      | 4000 K                                 | 142 lm/W                            | 17000 lm                 | 120 W                        |
| 40764300   | BY480P<br>LED170S/840<br>PSD WB GC WH<br>BR      | 4000 K                                 | 142 lm/W                            | 17000 lm                 | 120 W                        |
| 40746900   | BY480X<br>LED130S/840<br>HRO GC SI ACW-L<br>L BR | 4000 K                                 | 153 lm/W                            | 13000 lm                 | 84 W                         |
| 40748300   | BY480X<br>LED170S/840                            | 4000 K                                 | 142 lm/W                            | 17000 lm                 | 120 W                        |

## GentleSpace Gen3

| Order Code | Full Product Name                           | Indice Temperatura di colore correlata | Efficienza iniziale apparecchio LED | Flusso luminoso iniziale | Potenza in ingresso iniziale |
|------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|            | WB GC SI ACW-L BR                           |  |                                     |                          |                              |
| 40752000   | BY480P<br>LED170S/840<br>PSD WB GC SI BR    | 4000 K                                 | 142 lm/W                            | 17000 lm                 | 120 W                        |
| 40753700   | BY480X<br>LED170S/840<br>MB GC SI ACW-L BR  | 4000 K                                 | 142 lm/W                            | 17000 lm                 | 120 W                        |
| 40754400   | BY480X<br>LED130S/840<br>WB GC SI ACW-L BR  | 4000 K                                 | 153 lm/W                            | 13000 lm                 | 84 W                         |
| 40755100   | BY480P<br>LED130S/840<br>PSD MB GC SI BR    | 4000 K                                 | 153 lm/W                            | 13000 lm                 | 84 W                         |
| 40756800   | BY480X<br>LED130S/840<br>MB GC SI ACW-L BR  | 4000 K                                 | 153 lm/W                            | 13000 lm                 | 84 W                         |
| 40766700   | BY480P<br>LED130S/840<br>PSD WB GC SI BR    | 4000 K                                 | 153 lm/W                            | 13000 lm                 | 84 W                         |
| 40770400   | BY480X<br>LED170S/840<br>HRO GC SI ACW-L BR | 4000 K                                 | 142 lm/W                            | 17000 lm                 | 120 W                        |
| 40779700   | BY480P<br>LED170S/840<br>PSD MB GC SI BR    | 4000 K                                 | 142 lm/W                            | 17000 lm                 | 120 W                        |
| 40784100   | BY480P<br>LED130S/840<br>PSD HRO GC SI BR   | 4000 K                                 | 153 lm/W                            | 13000 lm                 | 84 W                         |
| 40794000   | BY480X<br>LED130S/840 NB<br>GC SI ACW-L BR  | 4000 K                                 | 153 lm/W                            | 13000 lm                 | 84 W                         |
| 40797100   | BY480P<br>LED170S/840<br>PSD NB GC SI BR    | 4000 K                                 | 142 lm/W                            | 17000 lm                 | 120 W                        |
| 40757500   | BY481P<br>LED250S/840<br>PSD MB GC WH       | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |

| Order Code | Full Product Name                            | Indice Temperatura di colore correlata | Efficienza iniziale apparecchio LED | Flusso luminoso iniziale | Potenza in ingresso iniziale |
|------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 40771100   | BY481P<br>LED250S/840<br>PSD MB PC WH        | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |
| 40777300   | BY481P<br>LED250S/840<br>PSD WB GC WH        | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |
| 40800800   | BY481P<br>LED250S/840<br>PSD HRO GC WH       | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |
| 40830500   | BY481P<br>LED250S/865<br>PSD WB GC SI        | 6500 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |
| 40832900   | BY481P<br>LED350S/840<br>PSD WB GC SI ELD3   | 4000 K                                 | 148 lm/W                            | 35000 lm                 | 230 W                        |
| 40892300   | BY481P<br>LED250S/840<br>PSD-CLO WB GC SI    | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |
| 40925800   | BY481P<br>LED350S/840<br>PSD WB GC SI ELP3   | 4000 K                                 | 148 lm/W                            | 35000 lm                 | 230 W                        |
| 01091800   | BY483P<br>LED250S/840<br>PSD WB GC SI        | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |
| 01094900   | BY481P<br>LED250S/840<br>PSD WB GC SI CW5 XT | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |
| 01095600   | BY481P<br>LED350S/840<br>PSD WB GC SI CW5 XT | 4000 K                                 | 148 lm/W                            | 35000 lm                 | 230 W                        |
| 01097000   | BY481P<br>LED250S/840<br>PSD WB GC SI CW5    | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |
| 01102100   | BY481P<br>LED250S/840<br>PSED WB GC SI       | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |
| 01103800   | BY481P<br>LED250S/840<br>PSED-CLO WB GC SI   | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |
| 40760500   | BY480P<br>LED130S/840<br>PSD WB GC WH        | 4000 K                                 | 153 lm/W                            | 13000 lm                 | 84 W                         |

## GentleSpace Gen3

| Order Code | Full Product Name                      | Indice Temperatura di colore correlata | Efficienza iniziale apparecchio LED | Flusso luminoso iniziale | Potenza in ingresso iniziale |
|------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 40772800   | BY480P<br>LED170S/840<br>PSD MB GC WH  | 4000 K                                 | 142 lm/W                            | 17000 lm                 | 120 W                        |
| 40775900   | BY480P<br>LED170S/840<br>PSD WB GC WH  | 4000 K                                 | 142 lm/W                            | 17000 lm                 | 120 W                        |
| 40776600   | BY480P<br>LED130S/840<br>PSD MB GC WH  | 4000 K                                 | 153 lm/W                            | 13000 lm                 | 84 W                         |
| 40780300   | BY480P<br>LED170S/840<br>PSD HRO GC WH | 4000 K                                 | 142 lm/W                            | 17000 lm                 | 120 W                        |
| 40782700   | BY480P<br>LED170S/840<br>PSD NB GC WH  | 4000 K                                 | 142 lm/W                            | 17000 lm                 | 120 W                        |
| 40802200   | BY480P<br>LED170S/840<br>PSD WB PC WH  | 4000 K                                 | 142 lm/W                            | 17000 lm                 | 120 W                        |
| 40781000   | BY481P<br>LED250S/840                  | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |

| Order Code | Full Product Name                              | Indice Temperatura di colore correlata | Efficienza iniziale apparecchio LED | Flusso luminoso iniziale | Potenza in ingresso iniziale |
|------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|            | PSD MB GC WH<br>BR                             |  |                                     |                          |                              |
| 40788900   | BY481P<br>LED250S/840<br>PSD WB GC WH<br>BR    | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |
| 40833600   | BY481X<br>LED250S/840<br>WB GC SI ACW-<br>W BR | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |
| 40834300   | BY481X<br>LED350S/840<br>WB GC SI ACW-<br>W BR | 4000 K                                 | 148 lm/W                            | 35000 lm                 | 230 W                        |
| 01100700   | BY481X<br>LED250S/840<br>SR WB GC SI IRE       | 4000 K                                 | 154 lm/W                            | 25000 lm                 | 160 W                        |
| 41152700   | BY481P<br>LED350S/865<br>PSD WB PC SI<br>BR    | 6500 K                                 | 148 lm/W                            | 35000 lm                 | 230 W                        |

### Meccanica e corpo

| Order Code | Full Product Name                | Colore           |
|------------|----------------------------------|------------------|
| 40730800   | BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI  | Argento SI       |
| 40731500   | BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI  | Argento RAL 9006 |
| 40732200   | BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI  | Argento RAL 9006 |
| 40734600   | BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI  | Argento RAL 9006 |
| 40741400   | BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI  | Argento RAL 9006 |
| 40743800   | BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI  | Argento RAL 9006 |
| 40744500   | BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI  | Argento RAL 9006 |
| 40763600   | BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI | Argento RAL 9006 |
| 40767400   | BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI | Argento RAL 9006 |
| 40768100   | BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI  | Argento RAL 9006 |
| 40769800   | BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI | Argento RAL 9006 |
| 40793300   | BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI  | Argento RAL 9006 |
| 40795700   | BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI  | Argento RAL 9006 |
| 40798800   | BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI  | Argento RAL 9006 |
| 40799500   | BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI | Argento RAL 9006 |
| 40733900   | BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI  | Argento RAL 9006 |
| 40736000   | BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI  | Argento RAL 9006 |
| 40738400   | BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI  | Argento RAL 9006 |
| 40739100   | BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI | Argento RAL 9006 |
| 40742100   | BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI | Argento RAL 9006 |
| 40745200   | BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI  | Argento RAL 9006 |
| 40762900   | BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI  | Argento RAL 9006 |
| 40773500   | BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI  | Argento RAL 9006 |
| 40774200   | BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI  | Argento RAL 9006 |

| Order Code | Full Product Name                      | Colore           |
|------------|--|------------------|
| 40783400   | BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI        | Argento RAL 9006 |
| 40785800   | BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI        | Argento RAL 9006 |
| 40787200   | BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI       | Argento RAL 9006 |
| 40789600   | BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI        | Argento RAL 9006 |
| 40791900   | BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI        | Argento RAL 9006 |
| 40796400   | BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI       | Argento RAL 9006 |
| 40828200   | BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI        | Argento RAL 9006 |
| 40829900   | BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-W BR   | Argento RAL 9006 |
| 01089500   | BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI        | Argento RAL 9006 |
| 01090100   | BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI        | Argento RAL 9006 |
| 01092500   | BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI CW5 XT | Argento RAL 9006 |
| 01093200   | BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI CW5 XT | Argento RAL 9006 |
| 01096300   | BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI CW5    | Argento RAL 9006 |
| 01098700   | BY480X LED130S/840 SR WB GC SI IRE     | Argento RAL 9006 |
| 01099400   | BY480X LED170S/840 SR WB GC SI IRE     | Argento RAL 9006 |
| 01101400   | BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-W BR   | Argento RAL 9006 |
| 40735300   | BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR   | Argento RAL 9006 |
| 40737700   | BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR   | Argento RAL 9006 |
| 40747600   | BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR  | Argento RAL 9006 |
| 40749000   | BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR   | Argento RAL 9006 |
| 40750600   | BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR     | Argento RAL 9006 |
| 40751300   | BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR   | Argento RAL 9006 |
| 40758200   | BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR     | Argento RAL 9006 |
| 40759900   | BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR  | Argento RAL 9006 |

## GentleSpace Gen3

| Order Code | Full Product Name                     | Colore           |
|------------|---------------------------------------|------------------|
| 40761200   | BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR  | Argento RAL 9006 |
| 40765000   | BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR  | Argento RAL 9006 |
| 40778000   | BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR    | Argento RAL 9006 |
| 40786500   | BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR   | Argento RAL 9006 |
| 40790200   | BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR    | Argento RAL 9006 |
| 40801500   | BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR    | Argento RAL 9006 |
| 40740700   | BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR    | Bianco WH        |
| 40764300   | BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR    | Bianco WH        |
| 40746900   | BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR | Argento RAL 9006 |
| 40748300   | BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR  | Argento RAL 9006 |
| 40752000   | BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR    | Argento RAL 9006 |
| 40753700   | BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR  | Argento RAL 9006 |
| 40754400   | BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR  | Argento RAL 9006 |
| 40755100   | BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR    | Argento RAL 9006 |
| 40756800   | BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR  | Argento RAL 9006 |
| 40766700   | BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR    | Argento RAL 9006 |
| 40770400   | BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR | Argento RAL 9006 |
| 40779700   | BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR    | Argento RAL 9006 |
| 40784100   | BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR   | Argento RAL 9006 |
| 40794000   | BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR  | Argento RAL 9006 |
| 40797100   | BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR    | Argento RAL 9006 |
| 40757500   | BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH       | Bianco WH        |
| 40771100   | BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH       | Bianco WH        |
| 40777300   | BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH       | Bianco WH        |

| Order Code | Full Product Name                      | Colore           |
|------------|--|------------------|
| 40800800   | BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH       | Bianco WH        |
| 40830500   | BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI        | Argento RAL 9006 |
| 40832900   | BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3   | Argento RAL 9006 |
| 40892300   | BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI    | Argento RAL 9006 |
| 40925800   | BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELP3   | Argento RAL 9006 |
| 01091800   | BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI        | Argento RAL 9006 |
| 01094900   | BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI CW5 XT | Argento RAL 9006 |
| 01095600   | BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI CW5 XT | Argento RAL 9006 |
| 01097000   | BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI CW5    | Argento RAL 9006 |
| 01102100   | BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI       | Argento RAL 9006 |
| 01103800   | BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI   | Argento RAL 9006 |
| 40760500   | BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH        | Bianco WH        |
| 40772800   | BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH        | Bianco WH        |
| 40775900   | BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH        | Bianco WH        |
| 40776600   | BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH        | Bianco WH        |
| 40780300   | BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH       | Bianco WH        |
| 40782700   | BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH        | Bianco WH        |
| 40802200   | BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH        | Bianco WH        |
| 40781000   | BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR     | Bianco WH        |
| 40788900   | BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR     | Bianco WH        |
| 40833600   | BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-W BR   | Argento RAL 9006 |
| 40834300   | BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-W BR   | Argento RAL 9006 |
| 01100700   | BY481X LED250S/840 SR WB GC SI IRE     | Argento RAL 9006 |
| 41152700   | BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR     | Argento RAL 9006 |

