



# Kompakte Form, brillantes, weißes Licht

## Kapseln LV 3000 h

Niedervolt-Halogen-Capsules. Ideale Lösung für kleine, dekorative Leuchten. UV-Schutzglasfilter und Niederdruckfüllung ermöglichen den Einsatz ohne Glasabdeckung. Die kompakte Halogenstiftsockellampe strahlt über ihre lange Nutzlebensdauer brillantes Weißlicht ab.

### Vorteile

- Perfekter Austauschartikel für Halogenleuchten
- Helles, funkelndes Halogenlicht zur Gestaltung der gewünschten Atmosphäre
- Stufenlos dimmbar von 0 bis 100 %, um verschiedene Lichtszenarien zu kreieren

### Merkmale


- Hochwertiges Licht mit hervorragender Farbwiedergabe (Ra=100)
- Kompakte Bauform und einfacher Einbau in die Leuchte
- Universelle Brennstellung
- Sofortstart

### Anwendung

- Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Restaurants, Hotels, Galerien, Ausstellungen und Museen
- Ideal für den Einsatz in kleinen, dekorativen Leuchten

# Kapseln LV 3000 h

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 26.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm
Caps 3000h 36.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm

### Allgemeine Informationen

Socket	GY6.35
Nennlebensdauer (Std.)	3.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	12.000
Nennlebensdauer	3.000 Stunde(n)
Betriebsstellung	UNIVERSAL

### Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex (CRI)	100
---------------------------	-----

### Betrieb und Elektrik

Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Spannung (Nom)	12 V
Startzeit (Nom)	0,0 s

### Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

### Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T11

### Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		
		Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
82780200	Caps 3000h 26.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F	3000 K	20 lm/W	500 lm
82783300	Caps 3000h 36.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F	3100 K	21,9 lm/W	766 lm

### Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Energieverbrauch
82780200	Caps 3000h 26.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F	2,083 A	25,0 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Energieverbrauch
82783300	Caps 3000h 36.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F	2,917 A	35,0 W

### Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/ 1.000 Std.
82780200	Caps 3000h 26.0W GY6.35 12V 1CT/ 10x10F	25 kWh

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/ 1.000 Std.
82783300	Caps 3000h 36.0W GY6.35 12V 1CT/ 10x10F	35 kWh

