



Pieni koko, säkenöivä valkoinen valo

Kapselit – LV, 3000 h

Pienijännitteinen halogeenipienoislamppu. Ihanteellinen pieniin, koristeellisiin valaisimiin. Matalan täyttöpaineen ja UV-säteilyä estävän lasin ansiosta sopii valaisimiin, joissa ei ole suojalasiasia. Halogeenipienoislamppu antaa säkenöivää valkoista valoa pitkän käyttöiän ajan.

Hyödyt

- Täydellinen ledivaihtoehto halogeenilampuille
- Kirkas ja säkenöivä halogeenilampun kaltainen valo luo oikean tunnelman
- Täysin himmennettävä 0–100 %, täyttää erilaiset kirkkausvaatimukset

Ominaisuudet

- Ylivoimaisen laadukas valo ja erinomainen värintoisto (Ra=100)
- Pieni koko, helppo sovittaa valaisimeen
- Yleiskäyttöinen polttoasento
- Välitön syttyminen

Käyttökohteet


- Yleisvalaistukseen myymälöissä, ravintoloissa, hotelleissa, gallerioissa, näyttelyissä ja museoissa
- Ihanteellinen pieniin sisustusvalaisimiin

Kapselit – LV, 3000 h

Versions



Mittapiirros



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 26.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm
Caps 3000h 36.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm

Yleistä tietoa

Kanta	GY6.35
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	3 000 tuntia
Sytytys	12 000
Nimelliskäyttöikä	3 000 tuntia
Käyttöasento	UNIVERSAL

Valaistuksen tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (CRI)	100
--------------------------	-----

Käyttö- ja sähkö tiedot

Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Syttyy heti s
Jännite (nim.)	12 V
Syttymisaika (nim.)	0,0 s

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T11

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Vastaava värilämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta
925723617107	Caps 3000h 26.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F	3000 K	20 lm/W	500 lm
925723717107	Caps 3000h 36.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F	3100 K	21,9 lm/W	766 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Kapselit – LV, 3000 h

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Virrankulutus
925723617107	Caps 3000h 26.0W GY6.35 12V 1CT/ 10x10F	2,083 A	25,0 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Virrankulutus
925723717107	Caps 3000h 36.0W GY6.35 12V 1CT/ 10x10F	2,917 A	35,0 W

Merkinnot ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
925723617107	Caps 3000h 26.0W GY6.35 12V 1CT/ 10x10F	25 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
925723717107	Caps 3000h 36.0W GY6.35 12V 1CT/ 10x10F	35 kWh

