



Kompakt størrelse, klart hvitt lys

Kapsler LV 3000 t

Halogenlyskilde med lav spenning. Ideell løsning til små, dekorative armaturer. Det lave fyllingstrykket og glasset med UV-blokk gjør at den kan brukes uten dekkglass. Den kompakte halogenlyskilden gir klart, hvitt lys over en lang levetid.

Fordeler

- Den perfekte erstatningen for halogenarmaturer
- Klart, strålende halogenlys som skaper rett atmosfære
- Kan dimmes helt, fra 0 til 100 %, for å oppfylle ulike krav til lysstyrke

Funksjoner


- Overlegen lyskvalitet med enestående fargegjengivelse (Ra=100)
- Kompakt størrelse, får enkelt plass i armaturen
- Kan brukes i alle posisjoner
- Tennes umiddelbart

Søknad

- Generell belysning i butikker, restauranter, hoteller, gallerier, utstillinger og museer
- Perfekt til bruk i små, dekorative armaturer

Kapsler LV 3000 t

Målskisse



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 26.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm
Caps 3000h 36.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	GY6.35
Anslått levetid (timer)	3 000 time(r)
Brytersyklus	12 000
Nominell levetid	3 000 time(r)
Driftsposisjon	UNIVERSAL
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og elektronikk	
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Spennning (nom.)	12 V
Starttid (nom.)	0,0 s
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T11

Teknisk belysning

		Korrelert fargetemperatur (nom)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
925723617107	Caps 3000h 26.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F	3000 K	20 lm/W	500 lm
925723717107	Caps 3000h 36.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F	3100 K	21,9 lm/W	766 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Effektforbruk
925723617107	Caps 3000h 26.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F	2,083 A	25,0 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Effektforbruk
925723717107	Caps 3000h 36.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F	2,917 A	35,0 W

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
925723617107	Caps 3000h 26.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F	25 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
925723717107	Caps 3000h 36.0W GY6.35 12V 1CT/10x10F	35 kWh

Kapsler LV 3000 t

