



Philips TownTune Central Post Top – Viihtyisien kaupunkitilojen valaistukseen

TownTune Central Post-Top DR

Philips TownTune -tuoteperhe on suunniteltu kaupunkitilojen viihtyisään, skaalautuvaan valaistukseen, ja se sisältää kaikki viimeisimmät valaistusnovaatiot suorituskyvyn, valon laadun ja liitettävyyden osalta. Tuoteperhe koostuu neljästä ratkaisusta: asennus keskipylvään päähän (CPT), epäsymmetrinen asennusovitin / sivuaukkoversio (ASY), pidennettävä liikkuva valaisinvarsi pylvään päähän (Lyre) ja kartiokuvulla varustettu asennus keskipylvään päähän (CCB). Jokainen TownTune-valaisin voidaan räätälöidä, ja valaisimiin voidaan lisätä koristerengas, jota on saatavana kahdessa värissä (pois lukien CCB). Monipuolisten vaihtoehtojen avulla alueille ja kaupunkeihin voidaan luoda erottuva ja yksilöllinen valaistus. Lisäksi jokainen TownTune-tuoteperheen valaisin on yksilöitävissä Signify Service tag-sovelluksen avulla. Maston oven sisäpuolelle tai suoraan valaisimeen kiinnitetyn QR-koodin skannaamalla pääset välittömästi käsiksi valaisimen asennustietoihin, mikä nopeuttaa ja helpottaa huolto- ja ohjelmointitoimintoja sekä mahdollistaa digitaalisen kirjaston luomisen valaistusresursseista ja tarvittavista varaosista. TownTune käyttää Philips LEDGINE-O -valaistusalustaa, joka varmistaa, että kadut ovat aina valaistu riittävästi ja oikeasuuntaisesti. System Ready (SR) -liitäntän ansiosta TownTune on myös tulevaisuuteen valmis ratkaisu, joka voidaan yhdistää älykkäisiin valaistuksen ohjausjärjestelmiin, kuten Interact Cityyn.

TownTune Central Post-Top DR

Hyödyt

- Suorituskykyinen LEDGINE-O-alusta mahdollistaa värilämpötilan ja valonjaon valinnan
- Optimoidut kokonaiskustannukset (L-Tune valovirran säätelyyn ja erilliset ohjausjärjestelmät, kuten. LumiStep, Dynadimmer, CLO (jatkuva valontuotto), LineSwitch)
- Valmis liitettäväksi edistyneisiin järjestelmiin ja ohjelmistosovelluksiin, kuten Interact Cityyn
- Pitkä käyttöikä: vähintään 100 000 tuntia (L85)
- Helppo pääsy liitäntälaitteeseen, suojattu ilkivallalta (IK10), korkea suojausluokka (IP66)

Ominaisuudet

- Yksinkertainen muotoilu helpottaa integrointia kaupunkitiloihin, ja valaisimet voidaan räätälöidä monipuolisen lisävarustevalikoiman avulla
- Sopii sekä uusiin asennukseen että jälkiasennuksiin
- Monipuolinen valikoima valovirtaversioita (1 200–12 000 lm) ja värilämpötiloja (2200 K, 2700 K, 3000 K ja 4000 K)
- Erillinen kupu visuaalista mukavuutta ja miellyttävää valaistusta varten
- Service tag -huoltotunniste helpottaa asennusta ja ylläpitoa

Käyttökohteet

- Kaupunki- ja asuinalueet
- Pyörätiet, jalkakäytävät ja suojatiet
- Kaupunkien keskustat ja aukiot
- Pysäköintialueet


Versions



TownTune CPT DR BDP261

TownTune Central Post-Top DR

Mittapiirros



Yleistä tietoa

CE-merkintä	Kyllä
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Tuoteperheen koodi	BDP261

Valaistuksen tekniset tiedot

Optisen kuvun tyyppi	Polykarbonaattiku pu/-suoja, UV- kestävä
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Kotelon väri	Harmaa
--------------	--------

Merkinnät ja luokitukset

Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK10
Suojausluokan koodi	IP66
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Philipsin normaali syöksyjännitesuoj austaso

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	0,5 %
---	-------

Käyttökohteiden olosuhteet

Enimmäishimmennystaso	10%
-----------------------	-----

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi
49025600	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	LED50
49029400	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	LED69

TownTune Central Post-Top DR

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeilan hajautus	Valonlähteen väri	Vastaava värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)
49025600	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	152° x 155°	740 Neutraali väri valkoinen	4000 K	>70
49029400	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	77° - 11° x 156°	830 Lämmin väri valkoinen	3000 K	>80

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Optiikan tyyppi, ulkotila
49025600	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	3 430 lm	Symmetrinen valonjako 50
49029400	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	4 620 lm	Keskisuuri valonjako 10

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
49025600	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	30,5 W
49029400	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	49,5 W

