



TownTune Central opzetmontage - Het thuisgevoel uitgebreid naar de straat

TownTune Central opzetmontage DTC

De TownTune-familie is ontworpen om bestaande en schaalbare stedelijke ruimten te verbeteren en biedt de nieuwste innovaties op het gebied van prestaties, lichtkwaliteit en connectiviteit. De familie bestaat uit vier oplossingen: een centrale masttopmontage, een asymmetrisch mastopzetstuk / uitvoering voor opschuifmontage (ASY), een versie met een uitstekende liervormige uithouder aan de top van de mast (Lyre) en een centrale masttopmontage met een Conic Comfort Bowl (CCB). Elke TownTune-armatuur kan worden aangepast met verschillende vormen aan de bovenkant van de behuizing. Ook kan er een decoratieve ring aan worden toegevoegd, die verkrijgbaar is in twee kleuren (exclusief CCB). Met deze ontwerpopties kun je de verlichting een specifieke identiteit geven die herkenbaar is in regio's en steden. Daarnaast is elke armatuur in de TownTune-familie uniek identificeerbaar met de Signify Servicetag-app. Door een QR-code te scannen die aan de binnenkant van de deur van een mast of direct op de armatuur is geplaatst, heb je direct toegang tot de configuratie van de armatuur. Hierdoor is het onderhoud en het programmeren eenvoudiger en sneller en kun je een digitale bibliotheek creëren met verlichtingsoplossingen en reserveonderdelen. TownTune maakt ook gebruik van het LEDGINE-O-verlichtingsplatform, waardoor je in de straat altijd de juiste hoeveelheid licht hebt in de juiste richting. Daarnaast is TownTune systeemklaar (SR) en daardoor ook toekomstbestendig. Deze oplossing kan worden gekoppeld met op zichzelf staande en geavanceerde regelaars en softwaretoepassingen voor verlichting zoals Interact City.

TownTune Central opzetmontage DTC

Voordelen

- De armatuur levert visueel comfort en een aangename verlichtingservaring in stedelijke omgevingen dankzij zijn speciaal ontworpen schaal
- Eenvoudige, pure vormgeving maakt het mogelijk de armatuur te integreren in verschillende stedelijke omgevingen. Dankzij de grote keuze aan accessoires zijn steden in staat een kenmerkende verlichting te creëren die ook overdag passend deel uitmaakt van het straatmeubilair
- Hij heeft een breed toepassingsgebied en levert geweldige prestaties doordat hij gebruikmaakt van het nieuwste Ledgine LED-platform en toegang biedt tot een grote reeks lichtverdelingen
- Klaar om aangesloten te worden op lichtregelsystemen en softwaretoepassingen doordat ze voorzien zijn van de Philips SR-aansluitbus (System Ready)
- Voorzien van Servicetag, een uniek systeem op basis van QR-codes waarmee elke afzonderlijke armatuur kan worden geïdentificeerd en dat informatie biedt over onderhoud, installatie en reserveonderdelen

Kenmerken

- Eenvoudig ontwerp voor een gemakkelijker integratie in stedelijke ruimten, met verschillende accessoires naar wens
- Geschikt voor nieuwe en renovatie-installaties
- Keuze aan lichtopbrengsten (1200 – 12.000 lm) en CCT's (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
- Specifieke bowl voor visueel comfort en een aangename verlichtingservaring
- Servicetag voor eenvoudige installatie en onderhoud.

Toepassing

- Stads- en woonwijken
- Fietspaden, voetpaden en voetgangersoversteekplaatsen
- Stadscentra en pleinen
- Parkeerplaatsen

Versions





TownTune CPT DTC BDP262



TownTune CPT DTC DR BDP262

TownTune Central opzetmontage DTC

Maatschets



Algemene informatie

CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Code productfamilie	BDP262

Gegevens lichttechniek

Type lichtkap	Polycarbonaat schaal/lichtkap, UV-bestendig
Standaard kantenhoek opschuifmontage	-
Standaard kantenhoek opzetmontage	0°
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
---------	----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Grijs
-----------------	-------

Keurmerken en classificaties

IK-classificatie	IK10
Beschermingsklasse	IP 66
Surge Protection (Common/ Differential)	Philips standaard beschermingsnive au tegen schakelpieken

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	0,5 %
--------------------------------------	-------

Toepassingsomstandigheden

Maximaal dimniveau	10%
--------------------	-----

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
8718699490300	BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P	LED24
8718699490263	BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	LED59

TownTune Central opzetmontage DTC

Gegevens lichttechniek (1/2)

	Full			Gecorreleerde			Full			Gecorreleerde		
	Product	Bundelspreiding	Kleur	kleurtemperatuur	Kleurweergave		Product	Bundelspreiding	Kleur	kleurtemperatuur	Kleurweergave	
Order Code	Name	armatuur	lichtbron	(nom)	index (CRI)	Order Code	Name	armatuur	lichtbron	(nom)	index (CRI)	
8718699490300	BDP262	4° - 57° x 149°	740	4000 K	>70	8718699490263	BDP262	23° - 8° x 152°	830	3000 K	>80	
	LED24-4S/		neutraalwit				LED59-4S/		warmwit			
	740 II						830 II					
	DM33 CLO						DW50 DR					
	SRTB 62P						CLO LS-6					

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Optiektype buiten	Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Optiektype buiten
8718699490300	BDP262 LED24-4S/740 II DM33	1.725 lm	Middelbrede	8718699490263	BDP262 LED59-4S/830 II DW50	3.886 lm	Brede lichtverdeling
	CLO SRTB 62P		lichtverdeling 33		DR CLO LS-6		50

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699490300	BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P	15 W	8718699490263	BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	42,5 W

