



Philips TownTune Central Post Top – kiterjeszti az otthon hangulatát az utcára

TownTune Central Post-Top

A Philips TownTune családot a meglévő és bővíthető városi terek megszépítésére terveztük. A család a teljesítmény, a fényminőség és a csatlakoztathatóság tekintetében a legújabb világítási innovációkat kínálja. Négy típusú terméket tartalmaz: középső oszlopcsúcsra szerelhető (CPT), aszimmetrikus oszlopcsúcsra szerelhető / oldalsó bemenetes (ASY), oszlopcsúcsra való Lyre konzolos (Lyre), valamint kellemes szórt fény biztosító kúp alakú burával ellátott, középső oszlopcsúcsra szerelhető (CCB) típusokat. Minden TownTune lámpatest testreszabható a háza tetejére szerelt különféle formákkal, valamint lehetőség van díszítőgyűrű hozzáadására, amely két színben kapható (kivéve a CCB változatot). Ezen lehetőségek segítségével egyedi világítási rendszert alakíthat ki, és saját stílust alkalmazhat a kerületekben és városokban. Ezenkívül a Signify Service tag alkalmazásnak köszönhetően a TownTune család minden lámpatestre egyedileg azonosítható. Az oszlop ajtájában vagy közvetlenül a lámpatestre helyezett QR-kód egyszerű beolvasásával azonnal hozzáférhet a lámpatest konfigurációjához. Ez felgyorsítja és leegyszerűsíti a karbantartási és programozási műveleteket, és lehetővé teszi a világítási eszközök és pótalkatrészek digitális könyvtárának létrehozását. A TownTune a Philips LEDGINE-O világítási platformot használja, így mindig a megfelelő mennyiségű és irányú fényt biztosítja az utcán. Továbbá, mivel a TownTune rendszerbe építhető (SR), olyan időtálló megoldást nyújt, amely készen áll az önálló és fejlett vezérlési és világítási szoftveralkalmazásokkal, például az Interact Cityvel való párosításra is.

TownTune Central Post-Top

Előnyök

- LEDGINE-O platform a kiváló teljesítményért, valamint a többféle színhőmérsékletért és fényeloszlásért
- Optimalizált teljes élettartam alatti költség (L-Tune fényáram szabályozásához, önálló vezérlőelemek, pl. LumiStep, Dynadimmer, CLO (állandó fénykibocsátás), LineSwitch)
- Készen áll a fejlett rendszerekkel és szoftveralkalmazásokkal (pl. Interact City) való párosításra
- Hosszú élettartam: 100 000 óra L85 és magasabb szinten
- Könnyű hozzáférés az előtéthez, vandalizmusnak ellenálló (IK10), por és víz ellen védett (IP66)


Szolgáltatások

- Egyszerű kialakítás a városi terekbe való könnyű integrálhatóság érdekében; a kiegészítők széles választéka a testreszabás érdekében
- Új rendszerekhez és a meglévők cseréjéhez is alkalmas
- Többféle fényáramcsomag (1200–12 000 lm) és korrelált színhőmérséklet (2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K)
- Egyedi bura a vizuális kényelem és a kellemes világítás érdekében
- Az egyszerű felszerelést és karbantartást szervizcímke segíti

Alkalmazás

- Városi területek, lakóövezetek
- Kerékpárutak, gyalogutak és gyalogátkelőhelyek
- Városközpontok és terek
- Parkolók

Méretezett rajza



Általános információ	
CE jelölés	Igen
Előtét mellékelve	Igen
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Termékcsalád kódja	BDP260
Technikai adatok	
Optikai búra típusa	Polikarbonát bura, UV-álló
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Felfelé irányuló fényhányados	0
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Szürke
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK10
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Tűlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	Philips szabványos tűlfeszültség- védelmi szint
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve	0,5 %
Alkalmazási feltételek	
Maximális szabályozási szint	10%

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja
49024900	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	LED39
49028700	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	LED14
49455100	BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P	LED35
49456800	BDP260 LED79-4S/740 DM30 62P	LED79
86490300	BDP260 LED39-4S/830 II DS50 62P	LED39
86491000	BDP260 LED39-4S/740 II DS50 62P	LED39
86492700	BDP260 LED39-4S/830 II DM10 62P	LED39
86494100	BDP260 LED39-4S/830 II DW10 62P	LED39
86496500	BDP260 LED50-4S/830 II DS50 62P	LED50
86497200	BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P	LED50
86498900	BDP260 LED50-4S/830 II DM10 62P	LED50
86499600	BDP260 LED50-4S/740 II DM10 62P	LED50
86500900	BDP260 LED50-4S/830 II DW10 62P	LED50
86501600	BDP260 LED50-4S/740 II DW10 62P	LED50
86502300	BDP260 LED74-4S/830 II DS50 62P	LED74
86503000	BDP260 LED74-4S/740 II DS50 62P	LED74
86504700	BDP260 LED74-4S/830 II DM10 62P	LED74
86505400	BDP260 LED74-4S/740 II DM10 62P	LED74
86506100	BDP260 LED74-4S/830 II DW10 62P	LED74
86507800	BDP260 LED74-4S/740 II DW10 62P	LED74
89449800	BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 62	LED100

Technikai adatok (1/2)

		Lámpatest	A	Korrelált	
Order Code	Full Product Name	fény sugarának fényeloszlása	fényforrás színe	színhőmérséklet (névl.)	Színvisszaadási index (CRI)
49024900	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	30° - 5° x 153°	830 meleg fehér	3000 K	80
49028700	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	7° - 52° x 150°	740 semleges fehér	4000 K	70

		Lámpatest	A	Korrelált	
Order Code	Full Product Name	fény sugarának fényeloszlása	fényforrás színe	színhőmérséklet (névl.)	Színvisszaadási index (CRI)
49455100	BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P	23° - 8° x 152°	830 meleg fehér	3000 K	80
49456800	BDP260 LED79-4S/740 DM30 62P	4° - 57° x 149°	740 semleges fehér	4000 K	70

TownTune Central Post-Top

Order Code	Full Product Name	Lámpatest	A	Korrelált	
		fénysugarának fényeloszlása	fényforrás színe	színhőmérséklet (névl.)	Színvisszaadási index (CRI)
86490300	BDP260	152° x 155°	830	3000 K	80
	LED39-4S/		meleg		
	830 II DS50		fehér		
	62P				
86491000	BDP260	152° x 155°	740	4000 K	70
	LED39-4S/7		semleges		
	40 II DS50		fehér		
	62P				
86492700	BDP260	77° - 11° x 156°	830	3000 K	80
	LED39-4S/		meleg		
	830 II DM10		fehér		
	62P				
86494100	BDP260	7° - 52° x 150°	830	3000 K	80
	LED39-4S/		meleg		
	830 II DW10		fehér		
	62P				
86496500	BDP260	152° x 155°	830	3000 K	80
	LED50-4S/		meleg		
	830 II DS50		fehér		
	62P				
86497200	BDP260	152° x 155°	740	4000 K	70
	LED50-4S/7		semleges		
	40 II DS50		fehér		
	62P				
86498900	BDP260	77° - 11° x 156°	830	3000 K	80
	LED50-4S/		meleg		
	830 II DM10		fehér		
	62P				
86499600	BDP260	77° - 11° x 156°	740	4000 K	70
	LED50-4S/7		semleges		
	40 II DM10		fehér		
	62P				
86500900	BDP260	7° - 52° x 150°	830	3000 K	80
	LED50-4S/		meleg		
	830 II DW10		fehér		
	62P				

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fényforrások		Optikai típus – kültéri
		Fényáram	száma	
49024900	BDP260	2 546 lm	-	Közepes
	LED39-4S/830 DM50			fényeloszlás, 50
	CLO DDF3 62P			
49028700	BDP260 LED14-4S/740	1 078 lm	-	Széles fényeloszlás, 10-es
	DW10 CLO SRTB 76P			
49455100	BDP260	2 380 lm	-	Széles fényeloszlás, 50
	LED35-4S/830 DW50			
	62P			

Order Code	Full Product Name	Lámpatest	A	Korrelált	
		fénysugarának fényeloszlása	fényforrás színe	színhőmérséklet (névl.)	Színvisszaadási index (CRI)
86501600	BDP260	7° - 52° x 150°	740	4000 K	70
	LED50-4S/7		semleges		
	40 II DW10		fehér		
	62P				
86502300	BDP260	152° x 155°	830	3000 K	80
	LED74-4S/8		meleg		
	30 II DS50		fehér		
	62P				
86503000	BDP260	152° x 155°	740	4000 K	70
	LED74-4S/7		semleges		
	40 II DS50		fehér		
	62P				
86504700	BDP260	77° - 11° x 156°	830	3000 K	80
	LED74-4S/8		meleg		
	30 II DM10		fehér		
	62P				
86505400	BDP260	77° - 11° x 156°	740	4000 K	70
	LED74-4S/7		semleges		
	40 II DM10		fehér		
	62P				
86506100	BDP260	7° - 52° x 150°	830	3000 K	80
	LED74-4S/8		meleg		
	30 II DW10		fehér		
	62P				
86507800	BDP260	7° - 52° x 150°	740	4000 K	70
	LED74-4S/7		semleges		
	40 II DW10		fehér		
	62P				
89449800	BDP260	152° x 155°	740	4000 K	70
	LED100/740		semleges		
	PSR II DS50		fehér		
	PCC DGR 62				

Order Code	Full Product Name	Fényforrások		Optikai típus – kültéri
		Fényáram	száma	
49456800	BDP260	5 760 lm	-	Közepes
	LED79-4S/740 DM30			fényeloszlás, 30
	62P			
86490300	BDP260	2 769 lm	-	Szimmetrikus
	LED39-4S/830 II DS50			fényeloszlás, 50
	62P			
86491000	BDP260	2 808 lm	-	Szimmetrikus
	LED39-4S/740 II DS50			fényeloszlás, 50
	62P			

TownTune Central Post-Top

Order Code	Full Product Name	Fényforrások		Optikai típus – kültéri
		Fényáram	száma	
86492700	BDP260 LED39-4S/830 II DM10 62P	2 769 lm	-	Közepes fényeloszlás, 10
86494100	BDP260 LED39-4S/830 II DW10 62P	2 925 lm	-	Széles fényeloszlás, 10-es
86496500	BDP260 LED50-4S/830 II DS50 62P	3 500 lm	-	Szimmetrikus fényeloszlás, 50
86497200	BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P	3 550 lm	-	Szimmetrikus fényeloszlás, 50
86498900	BDP260 LED50-4S/830 II DM10 62P	3 500 lm	-	Közepes fényeloszlás, 10
86499600	BDP260 LED50-4S/740 II DM10 62P	3 550 lm	-	Közepes fényeloszlás, 10
86500900	BDP260 LED50-4S/830 II DW10 62P	3 700 lm	-	Széles fényeloszlás, 10-es

Order Code	Full Product Name	Fényforrások		Optikai típus – kültéri
		Fényáram	száma	
86501600	BDP260 LED50-4S/740 II DW10 62P	3 750 lm	-	Széles fényeloszlás, 10-es
86502300	BDP260 LED74-4S/830 II DS50 62P	5 106 lm	-	Szimmetrikus fényeloszlás, 50
86503000	BDP260 LED74-4S/740 II DS50 62P	5 254 lm	-	Szimmetrikus fényeloszlás, 50
86504700	BDP260 LED74-4S/830 II DM10 62P	5 106 lm	-	Közepes fényeloszlás, 10
86505400	BDP260 LED74-4S/740 II DM10 62P	5 254 lm	-	Közepes fényeloszlás, 10
86506100	BDP260 LED74-4S/830 II DW10 62P	5 402 lm	-	Széles fényeloszlás, 10-es
86507800	BDP260 LED74-4S/740 II DW10 62P	5 550 lm	-	Széles fényeloszlás, 10-es
89449800	BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 62	6 900 lm	40	Szimmetrikus fényeloszlás, 50

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
49024900	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	30 W
49028700	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	9,3 W
49455100	BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P	27,5 W
49456800	BDP260 LED79-4S/740 DM30 62P	46 W
86490300	BDP260 LED39-4S/830 II DS50 62P	31 W
86491000	BDP260 LED39-4S/740 II DS50 62P	24 W
86492700	BDP260 LED39-4S/830 II DM10 62P	31 W
86494100	BDP260 LED39-4S/830 II DW10 62P	31 W
86496500	BDP260 LED50-4S/830 II DS50 62P	40,5 W
86497200	BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P	31 W
86498900	BDP260 LED50-4S/830 II DM10 62P	40,5 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
86499600	BDP260 LED50-4S/740 II DM10 62P	31 W
86500900	BDP260 LED50-4S/830 II DW10 62P	40,5 W
86501600	BDP260 LED50-4S/740 II DW10 62P	31 W
86502300	BDP260 LED74-4S/830 II DS50 62P	56 W
86503000	BDP260 LED74-4S/740 II DS50 62P	43 W
86504700	BDP260 LED74-4S/830 II DM10 62P	56 W
86505400	BDP260 LED74-4S/740 II DM10 62P	43 W
86506100	BDP260 LED74-4S/830 II DW10 62P	56 W
86507800	BDP260 LED74-4S/740 II DW10 62P	43 W
89449800	BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 62	59 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
49024900	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	Igen
49028700	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	Igen
49455100	BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P	Nem
49456800	BDP260 LED79-4S/740 DM30 62P	Nem
86490300	BDP260 LED39-4S/830 II DS50 62P	Nem
86491000	BDP260 LED39-4S/740 II DS50 62P	Nem
86492700	BDP260 LED39-4S/830 II DM10 62P	Nem
86494100	BDP260 LED39-4S/830 II DW10 62P	Nem
86496500	BDP260 LED50-4S/830 II DS50 62P	Nem
86497200	BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P	Nem
86498900	BDP260 LED50-4S/830 II DM10 62P	Nem

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
86499600	BDP260 LED50-4S/740 II DM10 62P	Nem
86500900	BDP260 LED50-4S/830 II DW10 62P	Nem
86501600	BDP260 LED50-4S/740 II DW10 62P	Nem
86502300	BDP260 LED74-4S/830 II DS50 62P	Nem
86503000	BDP260 LED74-4S/740 II DS50 62P	Nem
86504700	BDP260 LED74-4S/830 II DM10 62P	Nem
86505400	BDP260 LED74-4S/740 II DM10 62P	Nem
86506100	BDP260 LED74-4S/830 II DW10 62P	Nem
86507800	BDP260 LED74-4S/740 II DW10 62P	Nem
89449800	BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 62	Igen

