PHILIPS

Lighting



Hemmakänsla även ute på gatan

TownTune central stolptopp

TownTune är en armaturserie som är förberedd för befintliga och skalbara stadsmiljöer. Serien erbjuder den senaste teknologin för optimal prestanda, ljuskvalitet och anslutning. Philips TownTune-serien kommer i tre versioner: en central stolptopp, ett asymmetriskt utförande med stolparm och ett utförande med utskjutande stolptoppsfäste för lyra. Alla tre kan anpassas och har olika alternativ för armaturhusets form och en dekorativ ring i två olika färger som tillval. Dessa alternativ gör det möjligt för dig att anpassa belysningen i olika kvarter och stadsdelar, för att skapa en egen identitet till området. Armaturserien är dessutom utrustad med en QR-baserad Philips Service tag, vilket underlättar installation och underhåll och gör att du kan skapa ett eget digitalt bibliotek med dina belysningstillgångar och reservdelar. TownTune använder sig även av Philips Ledgine-plattformen, som ser till att gatorna alltid har rätt mängd belysning och rätt ljusriktning. Eftersom TownTune är System Ready är serien dessutom framtidssäker och kan paras ihop med såväl fristående som avancerade styrsystem för belysning, som exempelvis Interact City.

Fördelar

- Den exklusiva kupan ger bekväma belysningsupplevelser
- Enkel och ren design med ett brett utbud av tillbehör som enkelt kan anpassas olika stadsmiljöer för att ge möjlighet att skapa unik belysning, som dessutom kan bli inslag i stadsmiljön under dagtid
- Tack vare den senaste Ledgine LED-plattformen med utmärkt prestanda och ett brett urval ljusfördelningar täcker den många olika användningsområden
- Lätt att underhålla tack vare Philips Service tag, och Philips SR-uttaget (System Ready) gör det möjligt att para ihop produkten med belysningsstyrning och programapplikationer.

TownTune central stolptopp


Funktioner

- Optimerad total ägandekostnad och konstant ljusflöde (CLO – Constant Light Output) som tillval
- Utmärkt ljuskvalitet tack vare Philips LEDgine. Ytterligare optimering är möjlig i L-Tune
- Flera olika alternativ för armaturhusets form (kon, kupol), dekorativ ring och färg (klar och gyllene) som tillval
- Kan paras ihop med fristående system för ljusstyrning som LumiStep, DynaDimmer, och LineSwitch, samt med avancerade system och programapplikationer som exempelvis Interact City
- Brett urval av ljusflöden, från 1 200 upp till 10 000 lumen
- Val av färgtemperatur: 3 000 K (varmvit) eller 4 000 K (neutralvit)
- Lång livslängd på 100 000 tim vid minst L85
- För att komma åt driftdonen lyfter du på armaturens överdel
- Lämplig för både nyinstallationer och uppgradering av äldre installationer
- Slagtålig (IK10) och hög kapslingsklass (IP66)

Användning

- Stadsmiljöer och bostadsområden
- Cykelbanor, gångvägar och övergångsställen
- Stadskärnor och torg
- Parkeringar

Måttskiss



TownTune central stolptopp

Allmän information	
CE-märkning	Ja
Driftdon ingår	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Produktfamiljskod	BDP260

Ljusteknik	
Typ av optisk kåpa	UV-beständig polykarbonatkupa /kåpa
Standardvinkel för sidoingång	-
Standardvinkel för stolptoppsmontage	0°
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Grå

Användning och godkännande	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10
Kod för kapslingsklass	IP66
Surge Protection (Common/ Differential)	Philips standardnivå för överspänningsskydd

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,5 %

Användningsförhållanden	
Max. dimringsnivå	10%

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
49024900	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	LED39
49028700	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	LED14
86505400	BDP260 LED74-4S/740 II DM10 62P	LED74
87861000	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	LED35
87862700	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	LED35
88452900	BDP260 LED35/830 II DS50 CLO 6M FQQ 62P	LED35
88453600	BDP260 LED35/740 II DS50 CLO 6MFQQ 62P	LED35

Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Armaturens ljusstråleFördelning	Ljuskällans färg	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Färgåtergivnings
49024900	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	30° - 5° x 153°	830 varmvit	3000 K	80
49028700	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	7° - 52° x 150°	740 neutralvit	4000 K	70
86505400	BDP260 LED74-4S/740 II DM10 62P	77° - 11° x 156°	740 neutralvit	4000 K	70
87861000	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	152° x 155°	830 varmvit	3000 K	80
87862700	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	152° x 155°	740 neutralvit	4000 K	70

TownTune central stolptopp

Order Code	Full Product Name	Armaturens ljusstråleFördelning	Ljuskällans färg	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Färgåtergivnings	Order Code	Full Product Name	Armaturens ljusstråleFördelning	Ljuskällans färg	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Färgåtergivningsindex
88452900	BDP260 LED35/830 II DS50 CLO 6M FQQ 62P	152° x 155°	830 varmvit	3000 K	80	88453600	BDP260 LED35/740 II DS50 CLO 6MFQQ 62P	152° x 155°	740 neutralvit	4000 K	70

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Antal ljuskällor	Optiktyp utomhus
49024900	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	2 546 lm	-	Medelbred ljusfördelning 50
49028700	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	1 078 lm	-	Bredstrålande ljusfördelning 10
86505400	BDP260 LED74-4S/740 II DM10 62P	5 254 lm	-	Medelbred ljusfördelning 10
87861000	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	2 448 lm	20	Symmetrisk ljusfördelning 50
87862700	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	2 482 lm	12	Symmetrisk ljusfördelning 50
88452900	BDP260 LED35/830 II DS50 CLO 6M FQQ 62P	2 448 lm	-	Symmetrisk ljusfördelning 50
88453600	BDP260 LED35/740 II DS50 CLO 6MFQQ 62P	2 482 lm	-	Symmetrisk ljusfördelning 50

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
49024900	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	30 W
49028700	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	9,3 W
86505400	BDP260 LED74-4S/740 II DM10 62P	43 W
87861000	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	26,5 W
87862700	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	21,5 W
88452900	BDP260 LED35/830 II DS50 CLO 6M FQQ 62P	26,5 W
88453600	BDP260 LED35/740 II DS50 CLO 6MFQQ 62P	21,5 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
49024900	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	Ja
49028700	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	Ja
86505400	BDP260 LED74-4S/740 II DM10 62P	Nej
87861000	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	Ja
87862700	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	Ja
88452900	BDP260 LED35/830 II DS50 CLO 6M FQQ 62P	Ja
88453600	BDP260 LED35/740 II DS50 CLO 6MFQQ 62P	Ja

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.