



La soluzione LED migliore per la sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID)

TrueForce LED Public (Road - SON)

Le lampade Philips TrueForce LED road offrono una soluzione LED di facile e rapido ammortamento per sostituire le lampade a scarica ad alta intensità (HID). I prodotti garantiscono l'efficienza energetica e i benefici a lungo termine del LED nella sostituzione HID ed un risparmio immediato con un basso investimento iniziale. Con le giuste dimensioni e la giusta distribuzione della luce, puoi facilmente adattare le lampade TrueForce LED road e bypassare il reattore migliorando la qualità della luce.

Vantaggi

- Risparmio energetico con un breve periodo di ammortamento
- Investimento iniziale ridotto
- Migliora la qualità delle luce con una semplice sostituzione

Caratteristiche


- Elevata efficienza energetica
- Durata di 50.000 ore
- Dimensioni e distribuzione della luce corrette per una sostituzione semplice
- Soluzione LED per la sostituzione diretta senza cambiare l'apparecchio d'illuminazione
- Gradevole luce bianca con CRI 70

TrueForce LED Public (Road - SON)



Applicazione

- Aree urbane pubbliche - strade, parchi, piazze
- Strade e aree pubbliche: strade, vie

Versions



Disegno tecnico



Product	D	C
TrueForce LED Road 90-55W E40 740	71 mm	262 mm
TrueForce LED Road 112-68W E40 730	71 mm	262 mm
TrueForce LED Road 120-68W E40 740	71 mm	262 mm
TrueForce LED Road 84-55W E40 730	71 mm	262 mm

Product	D	C
TrueForce LED Road 60-35W E27 740	61 mm	200 mm
TrueForce LED Road 55-35W E27 730	61 mm	200 mm

TrueForce LED Public (Road - SON)

Approvazione e applicazione

Marchio di efficienza energetica (EEL) A++

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile No

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso 50 Hz

Tempo di avvio (Nom) 0,5 s

Informazioni generali

Durata nominale (Nom) 50000 h

Ciclo di commutazione on/off 50.000 X

Dati tecnici di illuminazione

Indice di resa dei colori (Nom) 70

LLMF a fine durata nominale (Nom) 70 %

Meccanica e corpo

Finitura lampadina Trasparente

Forma lampadina Altro

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
81115300	TrueForce LED Road 55-35W E27 730	39 kWh
81117700	TrueForce LED Road 60-35W E27 740	39 kWh
63904400	TrueForce LED Road 84-55W E40 730	61 kWh
63906800	TrueForce LED Road 90-55W E40 740	61 kWh
63908200	TrueForce LED Road 112-68W E40 730	75 kWh
63910500	TrueForce LED Road 120-68W E40 740	75 kWh

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Tensione (Nom)	Wattaggio equivalente	Potenza (Specificata) (Nom)
81115300	TrueForce LED Road 55-35W E27 730	70-80 V	70 W	35 W
81117700	TrueForce LED Road 60-35W E27 740	70-80 V	70 W	35 W
63904400	TrueForce LED Road 84-55W E40 730	88-98 V	100 W	55 W

Order Code	Full Product Name	Tensione (Nom)	Wattaggio equivalente	Potenza (Specificata) (Nom)
63906800	TrueForce LED Road 90-55W E40 740	88-98 V	100 W	55 W
63908200	TrueForce LED Road 112-68W E40 730	80-90 V	-	68 W
63910500	TrueForce LED Road 120-68W E40 740	80-90 V	-	68 W

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Attacco
81115300	TrueForce LED Road 55-35W E27 730	E27
81117700	TrueForce LED Road 60-35W E27 740	E27
63904400	TrueForce LED Road 84-55W E40 730	E40

Order Code	Full Product Name	Attacco
63906800	TrueForce LED Road 90-55W E40 740	E40
63908200	TrueForce LED Road 112-68W E40 730	E40
63910500	TrueForce LED Road 120-68W E40 740	E40

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso (Nom)
81115300	TrueForce LED Road 55-35W E27 730	730	3000 K	5500 lm
81117700	TrueForce LED Road 60-35W E27 740	740	4000 K	6000 lm
63904400	TrueForce LED Road 84-55W E40 730	730	3000 K	8400 lm

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso (Nom)
63906800	TrueForce LED Road 90-55W E40 740	740	4000 K	9000 lm
63908200	TrueForce LED Road 112-68W E40 730	730	3000 K	11200 lm
63910500	TrueForce LED Road 120-68W E40 740	740	4000 K	12000 lm

TrueForce LED Public (Road - SON)

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
81115300	TrueForce LED Road 55-35W E27 730	95 °C
81117700	TrueForce LED Road 60-35W E27 740	95 °C
63904400	TrueForce LED Road 84-55W E40 730	97 °C
63906800	TrueForce LED Road 90-55W E40 740	97 °C
63908200	TrueForce LED Road 112-68W E40 730	103 °C
63910500	TrueForce LED Road 120-68W E40 740	103 °C

