



Наилучшее светодиодное решение для замены газоразрядных ламп (ДРЛ/МГЛ/ДНаТ)

Светодиодная лампа TrueForce LED Public для общественных мест (дорожное освещение: лампы SON)

Светодиодные лампы Philips TrueForce Core LED для дорог это простое светодиодное решение с быстрой окупаемостью инвестиций для замены газоразрядных ламп (ДРЛ/МГЛ/ДНаТ). Энергоэффективные светодиоды в этих лампах экономят энергию в течение всего продолжительного срока службы, причем экономия достигается с момента модернизации и при низких начальных вложениях. Благодаря подходящему размеру ламп и распределению света лампы TrueForce Core LED для дорог можно легко устанавливать в имеющиеся системы, чтобы повысить качество освещения, без замены балласта и отражателя в светильниках.

Преимущества

- Сокращение затрат при быстрой окупаемости
- Небольшие первоначальные вложения
- Улучшенное качество света и удобный монтаж

Светодиодная лампа TrueForce LED Public для общественных мест (дорожное освещение: лампы SON)

Характеристики

- Высокая энергоэффективность
- Длительный срок службы (50 000 часов)
- Подходящий размер лампы и распределение света для замены
- Решение для прямой замены ламп на светодиодные без необходимости замены светильника
- Приятный белый свет, индекс цветопередачи CRI 70
- Защита от скачков напряжения 6 кВ

Применение

- Дорожное и уличное освещение
- Туннели
- Гаражи и парковки

Предупреждение и условия безопасности

- См. руководство по установке или обратитесь к представителю Philips Lighting, чтобы получить монтажную схему и инструкции.

