



Đèn LED thay thế tốt nhất cho đèn đường HID và SON với MASTER - LED HID SON-T

TrueForce LED Public (Đường xá – SON)

Đèn đường Philips MASTER - LED HID SON-T mang đến một giải pháp đèn LED đơn giản với khả năng hoàn vốn nhanh để thay thế đèn Phóng điện cường độ cao (HID) và đèn Natri cao áp (SON). Giải pháp MASTER - LED HID SON-T sở hữu ưu điểm tiết kiệm năng lượng và tuổi thọ cao của đèn LED để thay thế cho đèn HID với chi phí đầu tư ban đầu thấp, giúp bạn tiết kiệm tức thì. Với kích cỡ đèn và khả năng phân bố ánh sáng phù hợp, bạn có thể dễ dàng trang bị đèn MASTER - LED HID SON-T vào hệ thống SON và SON-T hiện có mà không cần thay chấn lưu (đối với đèn thay thế IF) hay chóa phản quang của bộ đèn, đồng thời cải thiện chất lượng ánh sáng với đèn LED.

Lợi ích

- Đèn tiết kiệm chi phí với thời gian hoàn vốn nhanh
- Chi phí đầu tư ban đầu thấp
- Cách dễ dàng để nâng cao chất lượng chiếu sáng

TrueForce LED Public (Đường xá – SON)

Tính năng

- Hiệu quả năng lượng cao
- Tuổi thọ cao 50.000 giờ
- Kích cỡ đèn và khả năng phân bố ánh sáng phù hợp cho khả năng nâng cấp
- Thay thế đèn LED trực tiếp, không cần thay đổi bộ đèn
- Ánh sáng trắng dễ chịu với CRI70
- Bảo vệ quá áp 6 KV


Ứng dụng

- Đường và phố
- Đường hầm
- Bãi đỗ xe

Cảnh báo và An toàn

- Vui lòng tham khảo hướng dẫn lắp đặt hoặc hỏi ý kiến của đại diện Philips Lighting để biết sơ đồ và hướng dẫn đi dây.

Phiên bản




LEDTrueForce E40 55W



LEDTrueForce E40 68W

Bản vẽ kích thước



Product	D	C
TForce LED Road 120-68W E40 740	71 mm	262 mm
TForce LED Road 90-55W E40 740	71 mm	262 mm

TrueForce LED Public (Đường xá – SON)

Thông tin chung

Đế dui đèn	E40
Chu kỳ bật/tắt	50.000
Tuổi thọ danh định	50.000 h

Thông tin kỹ thuật về đèn

Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	4000 K
Chỉ số hoàn màu (CRI)	70
Mã màu	740
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %

Vận hành và điện

Tần số đầu vào	50 Hz
Tần số dòng	50 Hz
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
---------------------------	-------

Cơ khí và vỏ đèn

Lớp hoàn thiện bóng đèn	Trong suốt
Hình dạng bóng đèn	Hình dạng khác

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Quang thông
929002007502	TForce LED Road 90-55W E40 740	9.000 lm
929002007702	TForce LED Road 120-68W E40 740	12.000 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
929002007502	TForce LED Road 90-55W E40 740	55 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
929002007702	TForce LED Road 120-68W E40 740	68 W



Nhiệt độ

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)
929002007502	TForce LED Road 90-55W E40 740	97 °C

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)
929002007702	TForce LED Road 120-68W E40 740	103 °C

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h
929002007502	TForce LED Road 90-55W E40 740	55 kWh
929002007702	TForce LED Road 120-68W E40 740	68 kWh



TrueForce LED Public (Đường xá – SON)

