



Paras LED-ratkaisu suurpainepurkauslam- pun (HID) tilalle

TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)

Philips TrueForce Core LED I&R -lamput tarjoavat helpon ja nopeasti itsensä takaisin maksavat lediratkaisun, jolla voit korvata suurpainepurkauslamppuja. Tuotteiden avulla voit tuoda ledin energiatehokkuuden ja pitkän käyttöiän edut perinteisten suurpainepurkauslamppujen tilalle. Aloituskustannukset ovat pienet, joten saat säästöjä heti. Oikeankokoisten lamppujen ja oikean valonjaon ansiosta voit jälkiasentaa TrueForce Core LED I&R -lamppuja ja ohittaa nykyisen liitälaitteen sekä parantaa valaistuksen laatua.

Hyödyt

- Kustannussäästöjä lyhyellä takaisinmaksuajalla
- Valaise laajempia työtiloja
- Pieni alkuinvestointi
- Paranna valonlaatua helpon käyttöönoton avulla

Ominaisuudet

- Suuri energiatehokkuus
- 20 000 tunnin käyttöikä
- Leveä 240 asteen valokeila
- Ohita liitälaitte ja säästä entistä enemmän energiaa
- CRI 80 takaa miellyttävän valkoisen valon

Käyttökohteet


- Teollisuus ja jälleenmyynti: varastot, tehtaat, myymälät, logistiikkakeskukset

TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)

Versions



Mittapiirros



Product	D	C
TForce Core HB MV ND 48-42W E27 830	123 mm	225 mm
TForce Core HB MV ND 37-35W E27 830	105 mm	190 mm
TForce Core HB MV ND 50-42W E27 840	123 mm	225 mm
TForce Core HB MV ND 40-35W E27 840	105 mm	190 mm
TForce Core HB MV ND 26-24W E27 830	105 mm	190 mm
TForce Core HB MV ND 28-24W E27 840	105 mm	190 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatехokkuusmerkintä (EEL) A+

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Käyttö ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus 50–60 Hz

Jännite (nim.) 220–240 V

Syttymisaika (nim.) 0,5 s

Yleistä tietoa

Kanta E27

Nimelliskäyttöikä (nim.) 20000 h

Nimellinen käyttöikä (h) 20000 h

Kytken tajakso 50000X

Valon tekniset tiedot

Keilakulma (nim.) 240 °

Värintoistoindeksi (nim.) 80

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) 70 %

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely Himmeä (FR)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
59728300	TForce Core HB MV ND 26-24W E27 830	24 kWh
59730600	TForce Core HB MV ND 28-24W E27 840	24 kWh
59732000	TForce Core HB MV ND 37-35W E27 830	35 kWh
59734400	TForce Core HB MV ND 40-35W E27 840	35 kWh
59716000	TForce Core HB MV ND 48-42W E27 830	42 kWh
59718400	TForce Core HB MV ND 50-42W E27 840	42 kWh

TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)

Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Vastaa teholtaan	Teho (nimellinen) (nim.)
59728300	TForce Core HB MV ND 26-24W E27 830	40 W	24 W
59730600	TForce Core HB MV ND 28-24W E27 840	40 W	24 W
59732000	TForce Core HB MV ND 37-35W E27 830	55 W	35 W

Order Code	Full Product Name	Vastaa teholtaan	Teho (nimellinen) (nim.)
59734400	TForce Core HB MV ND 40-35W E27 840	55 W	35 W
59716000	TForce Core HB MV ND 48-42W E27 830	70 W	42 W
59718400	TForce Core HB MV ND 50-42W E27 840	70 W	42 W



Valon tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värikoodi	Vastaava väriämpötila (nim.)	Valovirta (nim.)	Valovirta (nimellinen) (nim.)
59728300	TForce Core HB MV ND 26-24W E27 830	830	3000 K	2600 lm	2600 lm
59730600	TForce Core HB MV ND 28-24W E27 840	840	4000 K	2800 lm	2800 lm
59732000	TForce Core HB MV ND 37-35W E27 830	830	3000 K	3700 lm	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Värikoodi	Vastaava väriämpötila (nim.)	Valovirta (nim.)	Valovirta (nimellinen) (nim.)
59734400	TForce Core HB MV ND 40-35W E27 840	840	4000 K	4000 lm	4000 lm
59716000	TForce Core HB MV ND 48-42W E27 830	830	3000 K	4800 lm	4800 lm
59718400	TForce Core HB MV ND 50-42W E27 840	840	4000 K	5000 lm	5000 lm

Lämpötila

Order Code	Full Product Name	T-kotelo, maksimi (nim.)
59728300	TForce Core HB MV ND 26-24W E27 830	90 °C
59730600	TForce Core HB MV ND 28-24W E27 840	90 °C
59732000	TForce Core HB MV ND 37-35W E27 830	100 °C
59734400	TForce Core HB MV ND 40-35W E27 840	100 °C
59716000	TForce Core HB MV ND 48-42W E27 830	100 °C
59718400	TForce Core HB MV ND 50-42W E27 840	100 °C



TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)

