



PerfectBeam gen.2 - για απεριόριστες δυνατότητες στη διαμόρφωση φωτισμού

PerfectBeam gen.2

Το PerfectBeam gen2 έχει σχεδιαστεί ειδικά για να παράγει φωτισμό άριστης ποιότητας σε εφαρμογές μουσείων. Επιτυγχάνει την ιδανική ισορροπία μεταξύ της ανάδειξης και της προστασίας των έργων τέχνης, αλλά και μεταξύ των εκθεμάτων που αλλάζουν συνεχώς και της ανάγκης για περιορισμένη συντήρηση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Οι συχνά αντικρουόμενες απαιτήσεις για καλή ορατότητα και συντήρηση των έργων τέχνης καλύπτονται πλέον από τη λύση φωτισμού LED, που δεν εκπέμπει επιβλαβή υπεριώδη ή υπέρυθη ακτινοβολία. Το PerfectBeam gen.2 αναδεικνύει τα πραγματικά χρώματα των αριστουργημάτων και των αντικειμένων, έλκοντας διακριτικά το μάτι του επισκέπτη, διευκολύνοντάς τον να βλέπει, να ερμηνεύει και να θαυμάζει τα έργα τέχνης έως την παραμικρή τους λεπτομέρεια. Σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το φως για να προκαλέσετε συναισθήματα και να δημιουργήσετε μια αξέχαστη μουσειακή εμπειρία. Η προσαρμοζόμενη σχεδίαση, η μεταβλητή δέσμη, τα εξαρτήματα διαμόρφωσης της δέσμης και η ενσωματωμένη δυνατότητα ρύθμισης της έντασης διασφαλίζει τη μέγιστη ευελιξία, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες φωτισμού των εναλλασσόμενων εκθέσεων, τώρα αλλά και στο μέλλον. Το PerfectBeam gen.2 είναι επίσης η ιδανική λύση για οίκους μόδας όπου χρειάζεται να ενισχύονται τα χρώματα και τα υλικά και να τονίζονται οι λεπτομέρειες.

Οφέλη

- Φωτισμός ανώτερης ποιότητας που αναδεικνύει την πρόθεση του καλλιτέχνη ή του σχεδιαστή
- Εξαιρετική συντήρηση των έργων τέχνης και προστασία των πολύτιμων εκθεμάτων
- Μέγιστη ευελιξία δέσμης με προσαρμογή στις εναλλασσόμενες ανάγκες ανάδειξης των εκθεμάτων

PerfectBeam gen.2

Χαρακτηριστικά

- Μεταβλητή δέσμη στόχευσης (από 7° έως 55°) και σύστημα προβολής πλαισίωσης
- Η μεταβλητή δέσμη στόχευσης φτάνει έως τα 1560 lm και το σύστημα προβολής πλαισίωσης έως τα 920 lm
- Αρθρωτή σχεδίαση με εξαρτήματα διαμόρφωσης της δέσμης που προσαρμόζονται εύκολα
- Δεν εκπέμπει υπεριώδη ή υπέρυθη ακτινοβολία που είναι επιβλαβείς για τα πολύτιμα εκθέματα και προκαλεί ελάχιστη αντανάκλαση
- Υψηλή απόδοση χρωμάτων: CRI 94+

Εφαρμογή

- Μουσεία (πίνακες, γλυπτά, άλλα έργα τέχνης)
- Υψηλή μόδα/πολυτελή καταστήματα

Versions



PerfectBeam



PerfectBeam

Λεπτομέρειες για το προϊόν

PerfectBeam gen2 ST512T 6



PerfectBeam gen.2

Εξαρτήματα



PerfectBeam

Ordercode 19132000

Συνθήκες εφαρμογής

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	0 to +35 °C
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	3%
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	No

Έγκριση και εφαρμογή

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	-
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
--	-----

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου	220/240 V
--------------	-----------

Γενικές πληροφορίες

Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 °
Σήμανση CE	CE mark
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class II (II)
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται	Όχι
Σήμανση ENEC	-
Σήμανση ευφλεκτότητας	NO
Δοκιμή με πυρακτωμένο σύρμα	NO
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 unit

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική χρωματικότητα	0.4338, 0.4030 (+/- 0.005); SDCM 2
Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	3000 K
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	94
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-5%

Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλημα

Χρώμα	Aluminum
-------	----------

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
19112200	SHARP ZOOM DALI 930/WH/25W-IN220-240VDC	Γωνία δέσμης 7° έως 55°
19121400	SHARP FRAME Dimm 930/WH/23W-IN220-240VDC	30

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

PerfectBeam gen.2

Order Code	Full Product Name	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή	Αρχική ισχύς εισόδου	Order Code	Full Product Name	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή	Αρχική ισχύς εισόδου
19112200	SHARP ZOOM DALI 930/WH/25W- IN220-240VDC	62 lm/W	1560 lm	25 W	19121400	SHARP FRAME Dimm 930/WH/23W- IN220-240VDC	40 lm/W	920 lm	23 W

