



PerfectBeam gen.2 - infinite possibilità di modellare la luce

PerfectBeam gen.2

PerfectBeam gen2 è stato appositamente progettato per offrire luce di eccellente qualità in applicazioni per musei. Rappresenta il prodotto perfetto per la presentazione e la preservazione delle opere d'arte e per esposizioni in continuo cambiamento. Le richieste di buona visibilità e conservazione, spesso in contrasto tra loro, ora possono essere soddisfatte grazie ad un'illuminazione LED che non emette raggi UV o IR nocivi. PerfectBeam gen2 permette di valorizzare al meglio le opere d'arte e i loro colori naturali, attirando l'attenzione dei visitatori e consentendo di osservare, interpretare e apprezzare i capolavori fin nei minimi dettagli. Consente di utilizzare la luce per suscitare emozioni e creare un'esperienza indimenticabile all'interno del museo. Design modulare, fascio variabile, accessori per la modellazione del fascio, regolazione del flusso o DALI integrati, garantiscono la massima flessibilità per adattarsi alle diverse esposizioni ed esigenze di illuminazione, ora e in futuro. PerfectBeam gen.2 è la soluzione ideale anche in negozi di alta moda per valorizzare colori, tessuti e dettagli.

Vantaggi

Caratteristiche

Applicazione

PerfectBeam gen.2

Versions



PerfectBeam



PerfectBeam



PerfectBeam



PerfectBeam

Dati del prodotto

PerfectBeam gen2 ST512T 6



Accessori

PerfectBeam

Ordercode 19132000



Condizioni di applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da 0 a +35 °C
Livello regolazione massimo	3%
Adatto per accensione casuale	No

Approvazione e applicazione

Codice protezione impatti meccanici	-
Codice di protezione ingresso	IP20

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	Si
------------	----

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220/240 V
----------------------	-----------

Informazioni generali

Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °
Marchio CE	CE mark
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Driver incluso	Si
Marchio ENEC	-
Marchio di infiammabilità	NO
Test filo incandescente	-
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di unità elettriche	1 unit

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Indice di resa dei colori	94
Tolleranza flusso luminoso	+/-5%

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
19108500	ST512T LED15S/927 PSR 7-55 WH	Angolo del fascio da 7 a 55°
19109200	ST512T LED15S/930 PSR 7-55 WH	Angolo del fascio da 7 a 55°
19110800	ST512T LED15S/940 PSR 7-55 WH	Angolo del fascio da 7 a 55°
19120700	ST512T LED7S/927 PSR 30 WH	30
19121400	ST512T LED7S/930 PSR 30 WH	30
19122100	ST512T LED7S/940 PSR 30 WH	30
19111500	ST512T LED15S/927 PSD 7-55 WH	Angolo del fascio da 7 a 55°
19112200	ST512T LED15S/930 PSD 7-55 WH	Angolo del fascio da 7 a 55°
19113900	ST512T LED15S/940 PSD 7-55 WH	Angolo del fascio da 7 a 55°
19114600	ST512T LED15S/927 PSR 7-55 BK	Angolo del fascio da 7 a 55°
19115300	ST512T LED15S/930 PSR 7-55 BK	Angolo del fascio da 7 a 55°
19116000	ST512T LED15S/940 PSR 7-55 BK	Angolo del fascio da 7 a 55°
19117700	ST512T LED15S/927 PSD 7-55 BK	Angolo del fascio da 7 a 55°
19118400	ST512T LED15S/930 PSD 7-55 BK	Angolo del fascio da 7 a 55°
19119100	ST512T LED15S/940 PSD 7-55 BK	Angolo del fascio da 7 a 55°
19123800	ST512T LED7S/927 PSD 30 WH	30
19124500	ST512T LED7S/930 PSD 30 WH	30
19125200	ST512T LED7S/940 PSD 30 WH	30
19126900	ST512T LED7S/927 PSR 30 BK	30
19127600	ST512T LED7S/930 PSR 30 BK	30
19128300	ST512T LED7S/940 PSR 30 BK	30
19129000	ST512T LED7S/927 PSD 30 BK	30
19130600	ST512T LED7S/930 PSD 30 BK	30
19131300	ST512T LED7S/940 PSD 30 BK	30

Rendimento iniziale (conformità IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice di temperatura di colore correlata	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale
19108500	ST512T LED15S/927 PSR 7-55 WH	0.4578, 0.4101 (+/- 0.005); SDCM 2	2700 K	62 lm/W	1560 lm
19109200	ST512T LED15S/930 PSR 7-55 WH	0.4338, 0.4030 (+/- 0.005); SDCM 2	3000 K	62 lm/W	1560 lm
19110800	ST512T LED15S/940 PSR 7-55 WH	0.3818, 0.3797 (+/- 0.005); SDCM 2	4000 K	62 lm/W	1560 lm
19120700	ST512T LED7S/927 PSR 30 WH	0.4578, 0.4101 (+/- 0.005); SDCM 2	2700 K	40 lm/W	920 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice di temperatura di colore correlata	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale
19121400	ST512T LED7S/930 PSR 30 WH	0.4338, 0.4030 (+/- 0.005); SDCM 2	3000 K	40 lm/W	920 lm
19122100	ST512T LED7S/940 PSR 30 WH	0.3818, 0.3797 (+/- 0.005); SDCM 2	4000 K	40 lm/W	920 lm
19111500	ST512T LED15S/927 PSD 7-55 WH	0.4578, 0.4101 (+/- 0.005); SDCM 2	2700 K	62 lm/W	1560 lm
19112200	ST512T LED15S/930 PSD 7-55 WH	0.4338, 0.4030 (+/- 0.005); SDCM 2	3000 K	62 lm/W	1560 lm

PerfectBeam gen.2

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice Temperatura di colore correlata	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale
19113900	ST512T LED15S/940 PSD 7-55 WH	0.3818, 0.3797 (+/- 0.005); SDCM 2	4000 K	62 lm/W	1560 lm
19114600	ST512T LED15S/927 PSR 7-55 BK	0.4578, 0.4101 (+/- 0.005); SDCM 2	2700 K	62 lm/W	1560 lm
19115300	ST512T LED15S/930 PSR 7-55 BK	0.4338, 0.4030 (+/- 0.005); SDCM 2	3000 K	62 lm/W	1560 lm
19116000	ST512T LED15S/940 PSR 7-55 BK	0.3818, 0.3797 (+/- 0.005); SDCM 2	4000 K	62 lm/W	1560 lm
19117700	ST512T LED15S/927 PSD 7-55 BK	0.4578, 0.4101 (+/- 0.005); SDCM 2	2700 K	62 lm/W	1560 lm
19118400	ST512T LED15S/930 PSD 7-55 BK	0.4338, 0.4030 (+/- 0.005); SDCM 2	3000 K	62 lm/W	1560 lm
19119100	ST512T LED15S/940 PSD 7-55 BK	0.3818, 0.3797 (+/- 0.005); SDCM 2	4000 K	62 lm/W	1560 lm
19123800	ST512T LED7S/927 PSD 30 WH	0.4578, 0.4101 (+/- 0.005); SDCM 2	2700 K	40 lm/W	920 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice Temperatura di colore correlata	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale
19124500	ST512T LED7S/930 PSD 30 WH	0.4338, 0.4030 (+/- 0.005); SDCM 2	3000 K	40 lm/W	920 lm
19125200	ST512T LED7S/940 PSD 30 WH	0.3818, 0.3797 (+/- 0.005); SDCM 2	4000 K	40 lm/W	920 lm
19126900	ST512T LED7S/927 PSR 30 BK	0.4578, 0.4101 (+/- 0.005); SDCM 2	2700 K	40 lm/W	920 lm
19127600	ST512T LED7S/930 PSR 30 BK	0.4338, 0.4030 (+/- 0.005); SDCM 2	3000 K	40 lm/W	920 lm
19128300	ST512T LED7S/940 PSR 30 BK	0.3818, 0.3797 (+/- 0.005); SDCM 2	4000 K	40 lm/W	920 lm
19129000	ST512T LED7S/927 PSD 30 BK	0.4578, 0.4101 (+/- 0.005); SDCM 2	2700 K	40 lm/W	920 lm
19130600	ST512T LED7S/930 PSD 30 BK	0.4338, 0.4030 (+/- 0.005); SDCM 2	3000 K	40 lm/W	920 lm
19131300	ST512T LED7S/940 PSD 30 BK	0.3818, 0.3797 (+/- 0.005); SDCM 2	4000 K	40 lm/W	920 lm

Rendimento iniziale (conformità IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Potenza in ingresso iniziale
19108500	ST512T LED15S/927 PSR 7-55 WH	25 W
19109200	ST512T LED15S/930 PSR 7-55 WH	25 W
19110800	ST512T LED15S/940 PSR 7-55 WH	25 W
19120700	ST512T LED7S/927 PSR 30 WH	23 W
19121400	ST512T LED7S/930 PSR 30 WH	23 W
19122100	ST512T LED7S/940 PSR 30 WH	23 W
19111500	ST512T LED15S/927 PSD 7-55 WH	25 W
19112200	ST512T LED15S/930 PSD 7-55 WH	25 W
19113900	ST512T LED15S/940 PSD 7-55 WH	25 W
19114600	ST512T LED15S/927 PSR 7-55 BK	25 W
19115300	ST512T LED15S/930 PSR 7-55 BK	25 W
19116000	ST512T LED15S/940 PSR 7-55 BK	25 W

Order Code	Full Product Name	Potenza in ingresso iniziale
19117700	ST512T LED15S/927 PSD 7-55 BK	25 W
19118400	ST512T LED15S/930 PSD 7-55 BK	25 W
19119100	ST512T LED15S/940 PSD 7-55 BK	25 W
19123800	ST512T LED7S/927 PSD 30 WH	23 W
19124500	ST512T LED7S/930 PSD 30 WH	23 W
19125200	ST512T LED7S/940 PSD 30 WH	23 W
19126900	ST512T LED7S/927 PSR 30 BK	23 W
19127600	ST512T LED7S/930 PSR 30 BK	23 W
19128300	ST512T LED7S/940 PSR 30 BK	23 W
19129000	ST512T LED7S/927 PSD 30 BK	23 W
19130600	ST512T LED7S/930 PSD 30 BK	23 W
19131300	ST512T LED7S/940 PSD 30 BK	23 W

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore
19108500	ST512T LED15S/927 PSR 7-55 WH	Alluminio ALU
19109200	ST512T LED15S/930 PSR 7-55 WH	Alluminio ALU
19110800	ST512T LED15S/940 PSR 7-55 WH	Alluminio ALU

Order Code	Full Product Name	Colore
19120700	ST512T LED7S/927 PSR 30 WH	Alluminio ALU
19121400	ST512T LED7S/930 PSR 30 WH	Alluminio ALU
19122100	ST512T LED7S/940 PSR 30 WH	Alluminio ALU

PerfectBeam gen.2

Order Code	Full Product Name	Colore
19111500	ST512T LED15S/927 PSD 7-55 WH	Alluminio ALU
19112200	ST512T LED15S/930 PSD 7-55 WH	Alluminio ALU
19113900	ST512T LED15S/940 PSD 7-55 WH	Alluminio ALU
19114600	ST512T LED15S/927 PSR 7-55 BK	Nero BK
19115300	ST512T LED15S/930 PSR 7-55 BK	Nero BK
19116000	ST512T LED15S/940 PSR 7-55 BK	Nero BK
19117700	ST512T LED15S/927 PSD 7-55 BK	Nero BK
19118400	ST512T LED15S/930 PSD 7-55 BK	Nero BK
19119100	ST512T LED15S/940 PSD 7-55 BK	Nero BK

Order Code	Full Product Name	Colore
19123800	ST512T LED7S/927 PSD 30 WH	Alluminio ALU
19124500	ST512T LED7S/930 PSD 30 WH	Alluminio ALU
19125200	ST512T LED7S/940 PSD 30 WH	Alluminio ALU
19126900	ST512T LED7S/927 PSR 30 BK	Nero BK
19127600	ST512T LED7S/930 PSR 30 BK	Nero BK
19128300	ST512T LED7S/940 PSR 30 BK	Nero BK
19129000	ST512T LED7S/927 PSD 30 BK	Nero BK
19130600	ST512T LED7S/930 PSD 30 BK	Nero BK
19131300	ST512T LED7S/940 PSD 30 BK	Nero BK

