



Halogenkapseln für die Ofenbeleuchtung

MV-Halogenofenkapseln

Halogenkapseln sind ideal als Ersatzlampen für viele spezielle Ofentypen geeignet. Durch hohe Hitzebeständigkeit die ideale Lösung für Ofenanwendungen.

Vorteile

- Auch für Öfen mit Pyrolysefunktion geeignet (Umgebungstemperatur bis 450 °C, die Lampen müssen beim Selbstreinigungsvorgang ausgeschaltet werden)
- Nur zur Verwendung in abgeschirmten Ofenleuchten

Merkmale

- Hitzebeständigkeit bis 300 °C
- Kompakte Größe, passend zur Ofenleuchte
- 2000 Stunden Lebensdauer
- Sofortstart
- 50.000 Ein-/Ausschaltvorgänge

Anwendung


- Ofenbeleuchtung

MV-Halogenofenkapseln

Versions



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
Caps OV 25W G9 230V 1CT/20	12,75 mm	44,6 mm

