



Klassische LED Kerzen- und Tropfenlampen für dekorative Beleuchtung

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

Vorteile

- Ca. 90 % Energieeinsparung
- Sehr lange Nutzlebensdauer verringert den Austauschbedarf
- Einfacher Ersatz klassischer herkömmlicher Lampen
- DimTone: Wie bei einer Glühlampe wird das Licht beim Dimmen wärmer

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Merkmale

- Traditionelles Design mit klassischer Form
- Erzeugen ein schönes Ambiente, dank warmweißem Licht und Glühfadenoptik
- Perfekt passend und mit hochwertiger Oberfläche
- Hohe Farbwiedergabe: (CRI über 80) für kräftige Farben
- Umweltfreundlich: enthält weder Quecksilber noch andere gefährlichen Substanzen
- Geeignet für den Einsatz im Außenbereich dank IP44 (Spritzwassergeschützt). Bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen. Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.

Anwendung

- Perfekt für dekorative Installationen
- Anwendung im Haushalt
- Gaststättengewerbe: Restaurants und Hotels


Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Versions





Abmessungsskizzen



Product	D	C
CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	95 mm	142 mm

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Abmessungsskizzen



Product	D	C
Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E27 GOLD SP	45 mm	80 mm

Product	D	C
Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E14 GOLD SP	45 mm	92 mm

Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Spannung (nom.)	220-240 V
Startzeit (nom.)	0,5 s

Allgemeine Eigenschaften

Nennlebensdauer (nom.)	15000 h
Schaltzyklus	20000X

Lichttechnische Daten

Farbcode	820
Ähnlichste Farbtemperatur (nom.)	2000 K
Farbwiedergabeindex (nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (nom.)	70 %

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
74415400	CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	5 kWh
68662800	Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E27 GOLD SP	4 kWh
68664200	Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E14 GOLD SP	4 kWh

Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
74415400	CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	Nein
68662800	Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E27 GOLD SP	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
68664200	Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E14 GOLD SP	Ja

Elektrische Kenndaten

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Order Code	Full Product Name	Äquivalente Leistung	Nennleistung (nom.)
74415400	CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	25 W	5 W
68662800	Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E27 GOLD SP	-	3,5 W

Order Code	Full Product Name	Äquivalente Leistung	Nennleistung (nom.)
68664200	Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E14 GOLD SP	-	3,5 W

Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	Sockel
74415400	CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	E27
68662800	Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E27 GOLD SP	E27

Order Code	Full Product Name	Sockel
68664200	Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E14 GOLD SP	E14

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom (nom.)
74415400	CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	250 lm
68662800	Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E27 GOLD SP	136 lm

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom (nom.)
68664200	Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E14 GOLD SP	136 lm



Mechanische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Kolbenausführung	Kolbenform
74415400	CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	Klar	G93
68662800	Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E27 GOLD SP	Transparent Bernstein	P45

Order Code	Full Product Name	Kolbenausführung	Kolbenform
68664200	Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E14 GOLD SP	Transparent Bernstein	P45

Temperaturkenndaten

Order Code	Full Product Name	Gehäusetemperatur (max.)
74415400	CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	70 °C
68662800	Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E27 GOLD SP	38 °C
68664200	Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E14 GOLD SP	38 °C



Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

