



Klassiset LED-hehkulankalamput koristevalaistukseen

Perinteiset ledihehkulankakynntilät ja -lamput

Perinteisen klassisesti muotoilluissa ledihehkulankakynntilöissä ja -lampuissa tuttu muotokieli yhdistyy lediteknikan pitkään kestoön. Ne valaisevat kauniin lämpimästi ja koristeellisesti valkoisella valolla ja säästävät energiakustannuksia noin 90 % verrattuina perinteisiin polttimoihin.

Hyödyt

- Noin 90 %:n energiansäästö
- Erittäin pitkän käyttöiän ansiosta lamppua ei tarvitse vaihtaa usein
- Helppo vaihtaa perinteisten lamppujen tilalle

Ominaisuudet

- Vanhanaikainen muotokieli
- Suunniteltu näkymään, näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna
- Täydellinen sopivuus ja laadukas viimeistely
- Erinomainen värintoistoindeksi (CRI on yli 80) takaa eloiset värit
- Ympäristöystävällinen: ei sisällä elohopeaa eikä muita vaarallisia aineita

Käyttökohteet

- Oikea valinta koristevalaistusasennuksiin
- Käyttö kotitalouksissa
- Hotellit ja ravintolat

Perinteiset ledihehkulankakynntilät ja -lamput

Versions




CLA LEDcandle 25W E14 827 FR
P45



LEDcandle Classic 35W E14 P45
Mirror Crown 827 CL ND

Mittapiirros



Product	D	C
LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	45 mm	80 mm
LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	45 mm	82 mm

Yleistä tietoa	
Kanta	E14
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	15 000 tuntia
Sytytys	20 000
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Värikoodi	827
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	P45

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	470 lm
76351000	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	397 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Perinteiset ledihehkulankakynttilät ja -lamput

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Vastaa teholtaan
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	4,3 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Vastaa teholtaan
76351000	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	4 W	35 W

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue (nim.)	T-Case, maksimi
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND ND RFSRT4	-20...45 °C	55 °C

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue (nim.)	T-Case, maksimi
76351000	LEDClassic CM P45 35W WW E14 - CL ND SRT4	-	45 °C

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Lampun pinta
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	Matta

Order Code	Full Product Name	Lampun pinta
76351000	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	Peili, kruunu

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	5 kWh
76351000	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	4 kWh

