



Lampes LED à filament classiques pour éclairage décoratif

Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

Avantages

- Environ 90 % d'économies d'énergie
- Durée de vie accrue pour un besoin de remplacement réduit
- Remplacement aisé des ampoules conventionnelles classiques

Fonctions

- Conception vintage avec forme classique
- Conçues pour être vues, elles offrent un rendu agréable aussi bien allumées qu'éteintes
- Adaptation parfaite et finitions de grande qualité
- Indice de rendu des couleurs élevé (CRI au-dessus de 80) pour des couleurs vives
- Respect de l'environnement : ne contient aucun mercure ni d'autres substances dangereuses

Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Application

- Idéales pour les installations décoratives
- Applications domestiques
- Hôtellerie : restaurants et hôtels

Versions



Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Versions






Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	35 mm	97 mm

Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm





Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	45 mm	78 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	35 mm	123 mm

Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm
MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G		
MAS VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	35 mm	97 mm
MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG	35 mm	97 mm





Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	45 mm	80 mm
MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G		
MAS VLE LEDLusterDT2.5-25W E14 927P45CLG	45 mm	80 mm
MAS VLE LEDLusterDT3.4-40W E14 927P45CLG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	45 mm	78 mm
MAS VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45CLG	45 mm	78 mm
MAS VLE LEDLusterDT2.5-25W E27 927P45CLG	45 mm	78 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35 mm	97 mm

Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	45 mm	78 mm


Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm

Product
MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G

Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	35 mm	119 mm

Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Tension (nom.)	220-240 V
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s

Caractéristiques générales

Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000X

Photométries et Colorimétries

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Normes et recommandations

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2 kWh
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2 kWh
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 kWh
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 kWh
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 kWh
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	3 kWh
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	7 kWh
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	5 kWh
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	3 kWh
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	7 kWh
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	5 kWh
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	3 kWh
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	5 kWh
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	7 kWh
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	5 kWh
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	5 kWh
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	5 kWh

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	7 kWh
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	7 kWh
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	7 kWh
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	18 kWh
31603400	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	3 kWh
31605800	MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	3 kWh
31607200	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	3 kWh
32505000	MAS VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	3 kWh
32507400	MAS VLE LEDLusterDT2.5-25W E14 927P45CLG	3 kWh
32509800	MAS VLE LEDLusterDT2.5-25W E27 927P45CLG	3 kWh
32511100	MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG	4 kWh
32519700	MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	4 kWh
32521000	MAS VLE LEDLusterDT3.4-40W E14 927P45CLG	4 kWh
38774400	MAS VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45CLG	4 kWh

Gestion et gradation

Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Order Code	Full Product Name	Intensité réglable
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	Non
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	Non
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	Non
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	Non
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	Non
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	Non
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	Non
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	Non
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	Non
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	Non
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	Non
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	Non
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	Non
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	Non
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	Non
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	Non

Order Code	Full Product Name	Intensité réglable
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	Non
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	Non
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	Non
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	Non
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	Non
31603400	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	Oui
31605800	MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	Oui
31607200	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	Oui
32505000	MAS VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	-
32507400	MAS VLE LEDLusterDT2.5-25W E14 927P45CLG	-
32509800	MAS VLE LEDLusterDT2.5-25W E27 927P45CLG	-
32511100	MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG	-
32519700	MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	-
32521000	MAS VLE LEDLusterDT3.4-40W E14 927P45CLG	-
38774400	MAS VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45CLG	Oui

Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	25 W	2 W
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	25 W	2 W
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	25 W	2 W
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	25 W	2 W
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	25 W	2 W
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	25 W	2.2 W
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	60 W	6.5 W
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	40 W	4.3 W
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	25 W	2.2 W
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	60 W	6.5 W
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	40 W	4.3 W
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	25 W	2.2 W
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	40 W	4.3 W
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	60 W	6.5 W
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	40 W	4.3 W

Order Code	Full Product Name	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	40 W	4.3 W
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	40 W	4.3 W
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	60 W	6.5 W
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	60 W	6.5 W
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	60 W	6.5 W
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	150 W	17.5 W
31603400	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	15 W	2.5 W
31605800	MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	15 W	2.6 W
31607200	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	15 W	2.6 W
32505000	MAS VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	25 W	2.5 W
32507400	MAS VLE LEDLusterDT2.5-25W E14 927P45CLG	25 W	2.5 W
32509800	MAS VLE LEDLusterDT2.5-25W E27 927P45CLG	25 W	2.5 W
32511100	MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG	40 W	3.4 W
32519700	MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	40 W	3.4 W
32521000	MAS VLE LEDLusterDT3.4-40W E14 927P45CLG	40 W	3.4 W

Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Order Code	Full Product Name	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
38774400	MAS VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45CLG	40 W	3.5 W

Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Culot
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	E14
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	E14
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	E14
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	E14
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	E27
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	E14
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	E14
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	E14
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	E14
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	E14
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	E14
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	E27
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	E27
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	E27
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	E14
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	E14

Order Code	Full Product Name	Culot
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	E27
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	E14
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	E14
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	E27
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	E27
31603400	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	E14
31605800	MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	E14
31607200	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	E27
32505000	MAS VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	E14
32507400	MAS VLE LEDLusterDT2.5-25W E14 927P45CLG	E14
32509800	MAS VLE LEDLusterDT2.5-25W E27 927P45CLG	E27
32511100	MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG	E14
32519700	MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	E14
32521000	MAS VLE LEDLusterDT3.4-40W E14 927P45CLG	E14
38774400	MAS VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45CLG	E27

Photométries et Colorimétries

Order Code	Full Product Name	Code couleur	Température de couleur proximale (nom.)	Indice de rendu des couleurs (nom.)	Flux lumineux (nom.)
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	827	2700 K	80	250 lm
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	827	2700 K	80	250 lm
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	827	2700 K	80	250 lm
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	827	2700 K	80	250 lm
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	827	2700 K	80	250 lm
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	827	2700 K	80	250 lm
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	827	2700 K	80	806 lm

Order Code	Full Product Name	Code couleur	Température de couleur proximale (nom.)	Indice de rendu des couleurs (nom.)	Flux lumineux (nom.)
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	827	2700 K	80	470 lm
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	827	2700 K	80	250 lm
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	827	2700 K	80	806 lm
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	827	2700 K	80	470 lm
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	827	2700 K	80	250 lm
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	827	2700 K	80	470 lm
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	827	2700 K	80	806 lm

Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Order Code	Full Product Name	Code couleur	Température de couleur proximale (nom.)	Indice de rendu des couleurs (nom.)	Flux lumineux (nom.)
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	827	2700 K	80	470 lm
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	827	2700 K	80	470 lm
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	827	2700 K	80	470 lm
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	827	2700 K	80	806 lm
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	827	2700 K	80	806 lm
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	827	2700 K	80	806 lm
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	827	2700 K	80	2452 lm
31603400	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	818	1800 K	80	136 lm
31605800	MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	818	1800 K	80	136 lm

Order Code	Full Product Name	Code couleur	Température de couleur proximale (nom.)	Indice de rendu des couleurs (nom.)	Flux lumineux (nom.)
31607200	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	818	1800 K	80	136 lm
32505000	MAS VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	922-927	2200, 2700 K	90	340 lm
32507400	MAS VLE LEDLusterDT2.5-25W E14 927P45CLG	922-927	2200, 2700 K	90	340 lm
32509800	MAS VLE LEDLusterDT2.5-25W E27 927P45CLG	922-927	2200, 2700 K	90	340 lm
32511100	MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG	922-927	2200, 2700 K	90	470 lm
32519700	MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	922-927	2200, 2700 K	90	470 lm
32521000	MAS VLE LEDLusterDT3.4-40W E14 927P45CLG	922-927	2200, 2700 K	90	470 lm
38774400	MAS VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45CLG	922-927	2200, 2700 K	90	470 lm

Matériaux et finitions

Order Code	Full Product Name	Finition de l'ampoule	Forme de l'ampoule
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	Transparent	B35
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	Transparent	BA35
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	Transparent	ST35
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	Transparent	P45
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	Transparent	P45
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	Dépoli	B35
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	Dépoli	B35
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	Dépoli	B35
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	Dépoli	P45

Order Code	Full Product Name	Finition de l'ampoule	Forme de l'ampoule
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	Dépoli	P45
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	Dépoli	P45
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	Dépoli	P45
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	Dépoli	P45
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	Dépoli	P45
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	Transparent	B35
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	Transparent	P45
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	Transparent	P45
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	Transparent	B35


Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

Order Code	Full Product Name	Finition de l'ampoule	Forme de l'ampoule
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	Transparent	P45
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	Transparent	P45
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	Dépoli	A67
31603400	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	Ambre	B35
31605800	MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	Ambre	P45
31607200	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	Ambre	P45
32505000	MAS VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	Transparent	B35











Order Code	Full Product Name	Finition de l'ampoule	Forme de l'ampoule
32507400	MAS VLE LEDLusterDT2.5-25W E14 927P45CLG	Transparent	P45
32509800	MAS VLE LEDLusterDT2.5-25W E27 927P45CLG	Transparent	P45
32511100	MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG	Transparent	B35
32519700	MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	Transparent	BA35
32521000	MAS VLE LEDLusterDT3.4-40W E14 927P45CLG	Transparent	P45
38774400	MAS VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45CLG	Transparent	P45

Températures

Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier (nom.)
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	36 °C
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	36 °C
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	36 °C
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	36 °C
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	30 °C
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	36 °C
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	55 °C
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	55 °C
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	36 °C
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	55 °C
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	55 °C
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	36 °C
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	55 °C
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	55 °C
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	45 °C
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 °C
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 °C
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	55 °C
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	55 °C
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	55 °C
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	60 °C
31603400	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	38 °C
31605800	MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	38 °C
31607200	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	38 °C
32505000	MAS VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	70 °C
32507400	MAS VLE LEDLusterDT2.5-25W E14 927P45CLG	70 °C
32509800	MAS VLE LEDLusterDT2.5-25W E27 927P45CLG	70 °C
32511100	MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG	70 °C
32519700	MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	70 °C
32521000	MAS VLE LEDLusterDT3.4-40W E14 927P45CLG	70 °C
38774400	MAS VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45CLG	70 °C



Lampes flammes et lustres LED à filament classiques



Lampes flammes et lustres LED à filament classiques

