



Lampade LED con filamento per illuminazioni decorative

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic filament LED goccia e oliva uniscono le forme tradizionali delle classiche lampade a incandescenza ai vantaggi della tecnologia LED in termini di durata di vita. Producono una piacevole luce bianca calda consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampade tradizionali.

Vantaggi

- · Circa il 90% di risparmio energetico
- · Durata molto lunga che riduce l'esigenza di sostituzione
- · Sostituzione semplice delle lampade tradizionali classiche

Caratteristiche

- · Design tradizionale con forma classica
- · Progettate per la visibilità, sia accese che spente
- · Idoneità perfetta e finiture di alta qualità
- · Elevata resa dei colori (CRI sopra 80) per colori vividi
- · Rispetto dell'ambiente: non contiene mercurio o altre sostanze nocive

Applicazione

- · Perfette per le installazioni decorative
- · Applicazioni domestiche
- · Hotel, ristoranti e bar


Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva


Versions



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR P45

Disegno tecnico





Product	D	С
LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	45 mm	80 mm



© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.