



# Klasický vzhled a atmosféra

## Klasické svíčkové a lustrové světelné zdroje LED, mléčné

Mléčné svíčkové a lustrové žárovky LED, ve tvaru klasických žárovek, vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a současně zajišťují úsporu kolem 90 % nákladů na energii. Dobře známé tvary klasických mléčných svíčkových a lustrových LED žárovek se dokonale hodí do vašich stávajících svítidel.

### Výhody

- Přibližně 90% úspora energie
- Velmi dlouhá životnost prodlužuje interval výměny
- Snadná náhrada klasických světelných zdrojů

### Vlastnosti

- Čistý a elegantní klasický design a tvar
- Dokonalé řešení a vysoce kvalitní povrchová úprava
- Vynikající barevné podání (CRI nad 80) je zárukou živých barev
- Šetrná k životnímu prostředí: neobsahuje rtuť ani jiné nebezpečné látky
- Plné světlo v okamžiku: svíčkové a lustrové světelné zdroje LED společnosti Philips poskytují maximální jas okamžitě po zapnutí

### Aplikace



- Domácí použití
- Pohostinství: restaurace a hotely

## Klasické svíčkové a lustrové světelné zdroje LED, mléčné

### Versions



### Rozměrové výkresy




Product	D	C
Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	35 mm	123 mm

Product	D	C
Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	45 mm	78 mm
Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	45 mm	78 mm

Product	D	C
Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	45 mm	80 mm
Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	45 mm	80 mm

# Klasické svíčkové a lustrové světelné zdroje LED, mléčné

## Rozměrové výkresy



Product	D	C
Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	35 mm	97 mm
Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	35 mm	97 mm

### Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL) A++

### Controls and Dimming

Stmívatelné Ne

### Operating and Electrical

Vstupní frekvence 50 až 60 Hz

Napětí (jmen.) 220-240 V

Doba spuštění (jmen.) 0,5 s

### General Information

Jmenovitá životnost (jmen.) 15000 h

Cyklus přepínání 20 000x

### Light Technical

Kód barvy 827

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) 2700 K

Index barevného podání (jmen.) 80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) 70 %

### Mechanical and Housing

Úprava žárovky Mléčná

### Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	3 kWh
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	5 kWh
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	3 kWh
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	5 kWh
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	3 kWh
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	5 kWh
70649700	Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	3 kWh

## Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Ekvivalentní příkon	Jmenovitý příkon (nom.)
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	25 W	2,2 W
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	40 W	4,3 W
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	25 W	2,2 W
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	40 W	4,3 W

Order Code	Full Product Name	Ekvivalentní příkon	Jmenovitý příkon (nom.)
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	25 W	2,2 W
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	40 W	4,3 W
70649700	Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	25 W	2,2 W

# Klasické svíčkové a lustrové světelné zdroje LED, mléčné

## General Information

Order Code	Full Product Name	Patice
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	E14
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	E14
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	E14
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	E14

Order Code	Full Product Name	Patice
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	E27
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	E27
70649700	Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	E14

## Light Technical

Order Code	Full Product Name	Světelný tok (jmen.)
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	250 lm
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	470 lm
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	250 lm
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	470 lm

Order Code	Full Product Name	Světelný tok (jmen.)
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	250 lm
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	470 lm
70649700	Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	250 lm



## Mechanical and Housing

Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	B35
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	B35
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	P45
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	P45

Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	P45
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	P45
70649700	Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	BA35

## Temperature

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	36 °C
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	55 °C
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	36 °C
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	55 °C
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	36 °C
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	55 °C
70649700	Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	36 °C



## Klasické svíčkové a lustrové světelné zdroje LED, mléčné

