



# Klassische LED Kerzen- und Tropfenlampen in matt

## Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen matt

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 %Energiekosten einsparen.

### Vorteile

- Ca. 90 % Energieeinsparung
- Sehr lange Nutzlebensdauer
- Einfacher Ersatz klassischer herkömmlicher Lampen

### Merkmale

- LEDs in der klassischen Form
- Perfekt passend und mit hochwertiger Verarbeitung
- Hohe Farbwiedergabe: (CRI über 80) für kräftige Farben
- Umweltfreundlich: enthält weder Quecksilber noch andere gefährlichen Substanzen
- Sofortige volle Helligkeit: Philips LED-Kerzen- und Tropfenlampen bieten volle Leuchtkraft sofort nach dem Einschalten
- Geeignet für den Einsatz im Außenbereich dank IP44 (Spritzwassergeschützt). Bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen. Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.

## Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen matt

### Anwendung

- Anwendung im Haushalt
- Gaststättengewerbe: Restaurants und Hotels


### Hinweise

- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter [www.philips.de/master-led-lampen](http://www.philips.de/master-led-lampen)
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet

### Versions





### Abmessungsskizzen



Product	D	C
Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	45 mm	80 mm
Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	45 mm	80 mm

# Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen matt

## Abmessungsskizzen



Product	D	C
Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	35 mm	97 mm
Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	35 mm	97 mm

Product	D	C
Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	45 mm	78 mm
Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	45 mm	78 mm

### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL) A++

#### Dimmen

Dimmbar Nein

#### Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz 50 bis 60 Hz

Spannung (nom.) 220-240 V

Startzeit (nom.) 0.5 s

#### Allgemeine Eigenschaften

Nennlebensdauer (nom.) 15000 h

Schaltzyklus 20000X

#### Lichttechnische Daten

Farbcode 827

Ähnlichste Farbtemperatur (nom.) 2700 K

Farbwiedergabeindex (nom.) 80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (nom.) 70 %

#### Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung Satiniert

### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	3 kWh
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	5 kWh
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	3 kWh
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	5 kWh
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	3 kWh
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	5 kWh

## Elektrische Kenndaten

## Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen matt

Order Code	Full Product Name	Äquivalente Leistung	Nennleistung (nom.)
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	25 W	2.2 W
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	40 W	4.3 W
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	25 W	2.2 W

Order Code	Full Product Name	Äquivalente Leistung	Nennleistung (nom.)
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	40 W	4.3 W
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	25 W	2.2 W
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	40 W	4.3 W

### Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	Socket
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	E14
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	E14
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	E14

Order Code	Full Product Name	Socket
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	E14
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	E27
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	E27

### Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom (nom.)
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	250 lm
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	470 lm
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	250 lm

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom (nom.)
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	470 lm
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	250 lm
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	470 lm



### Mechanische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Kolbenform
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	B35
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	B35
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	P45

Order Code	Full Product Name	Kolbenform
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	P45
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	P45
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	P45

### Temperaturkenndaten

Order Code	Full Product Name	Gehäusetemperatur (max.)
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	36 °C
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	55 °C
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	36 °C
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	55 °C
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	36 °C
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	55 °C



## Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen matt

