



Κλασική όψη και αίσθηση

Κλασικοί γαλακτόχρωμοι λαμπτήρες LED κεριού και luster

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, οι κλασικοί γαλακτόχρωμοι λαμπτήρες LED κεριού και luster προσφέρουν όμορφο, διακοσμητικό, θερμό λευκό φως ενώ εξοικονομούν περίπου 90% σε ενεργειακό κόστος. Τα οικεία σχήματα των κλασικών γαλακτόχρωμων λαμπτήρων LED κεριού και luster είναι η ιδανική λύση για τα υφιστάμενα φωτιστικά σας.

Οφέλη

- Περίπου 90 % εξοικονόμηση ενέργειας
- Η μεγάλη διάρκεια ζωής μειώνει την ανάγκη αντικατάστασης
- Φιλικό προς το περιβάλλον: δεν περιέχει υδράργυρο ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

Χαρακτηριστικά

- Κληρονομική σχεδίαση με κλασικό σχήμα
- Ιδανική εφαρμογή και υψηλής ποιότητας φινίρισμα
- Υψηλή χρωματική απόδοση (CRI > 80) για ζωντανά χρώματα
- Φιλικό προς το περιβάλλον: δεν περιέχει υδράργυρο ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
- Άμεσος πλήρης φωτισμός: Οι λαμπτήρες LED κεριού και luster της Philips παρέχουν το πλήρες επίπεδο φωτεινότητάς τους αμέσως μόλις ενεργοποιηθούν

Εφαρμογή


- Οικιακές εφαρμογές
- Φιλοξενία: εστιατόρια και ξενοδοχεία

Κλασικοί γαλακτόχρωμοι λαμπτήρες LED κεριού και luster


Versions



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D	C
Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	45 mm	80 mm
Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	45 mm	80 mm



Product	D	C
Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	35 mm	97 mm
Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	35 mm	97 mm

Κλασικοί γαλακτόχρωμοι λαμπτήρες LED κεριού και luster

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	45 mm	78 mm
Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	45 mm	78 mm

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
--	-----

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s

Γενικές πληροφορίες

Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	15000 h
Κύκλος μεταγωγής	20000X

Τεχνικός φωτισμός

Κωδικός χρώματος	827
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2700 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	80
LLmf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %

Μηχανικά εξαρτήματα και περιβάλλον

Φινίρισμα λαμπτήρα	Mat (FR)
--------------------	----------

Έγκριση και εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	3 kWh
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	5 kWh
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	3 kWh
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	5 kWh
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	3 kWh
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	5 kWh

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Order Code	Full Product Name	Ισχύς (ονομαστική)	
		Αντίστοιχη ισχύς	(ονομ.)
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	25 W	2,2 W
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	40 W	4,3 W
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	25 W	2,2 W

Order Code	Full Product Name	Ισχύς (ονομαστική)	
		Αντίστοιχη ισχύς	(ονομ.)
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	40 W	4,3 W
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	25 W	2,2 W
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	40 W	4,3 W

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Λυχνιολαβή
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	E14

Order Code	Full Product Name	Λυχνιολαβή
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	E14

Κλασικοί γαλακτόχρωμοι λαμπτήρες LED κεριού και luster

Order Code	Full Product Name	Λυχνολαβή
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	E14
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	E14

Order Code	Full Product Name	Λυχνολαβή
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	E27
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	E27

Τεχνικός φωτισμός

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή (ονομ.)
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	250 lm
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	470 lm
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	250 lm

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή (ονομ.)
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	470 lm
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	250 lm
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	470 lm

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	B35
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	B35
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	P45

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	P45
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	P45
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	P45

Θερμοκρασία

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	36 °C
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	55 °C
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	36 °C
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	55 °C
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	36 °C
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	55 °C

