



## Aspetto classico

### Lampadine a goccia e a oliva Classic LED con vetro smerigliato

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LED goccia e oliva smerigliate uniscono le forme tradizionali delle classiche lampade a incandescenza ai vantaggi della tecnologia LED in termini di durata di vita. Producono una piacevole luce bianca calda consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampade tradizionali.

#### Vantaggi

#### Caratteristiche




#### Applicazione

#### Versions



# Lampadine a goccia e a oliva Classic LED con vetro smerigliato

## Disegno tecnico



Product	D	C
Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	35 mm	123 mm

Product	D	C
Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	45 mm	78 mm
Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	45 mm	78 mm

Product	D	C
Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	45 mm	80 mm
Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	45 mm	80 mm

Product	D	C
Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	35 mm	97 mm
Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	35 mm	97 mm

## Lampadine a goccia e a oliva Classic LED con vetro smerigliato

### Approvazione e applicazione

Marchio di efficienza energetica (EEL) A++

### Controlli e regolazione del flusso

Regolabile No

### Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso Da 50 a 60 Hz

Tensione (Nom) 220-240 V

Tempo di avvio (Nom) 0,5 s

### Informazioni generali

Durata nominale (Nom) 15000 h

Ciclo di commutazione on/off 20.000 X

### Dati tecnici di illuminazione

Codice colore 827

Temperatura di colore correlata (Nom) 2700 K

Indice di resa dei colori (Nom) 80

LLMF a fine durata nominale (Nom) 70 %

### Meccanica e corpo

Finitura lampadina Smerigliata

### Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	3 kWh
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	5 kWh
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	3 kWh
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	5 kWh
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	3 kWh
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	5 kWh
70649700	Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	3 kWh

### Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Wattaggio equivalente	Potenza (Specificata) (Nom)
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	25 W	2,2 W
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	40 W	4,3 W
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	25 W	2,2 W
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	40 W	4,3 W

Order Code	Full Product Name	Wattaggio equivalente	Potenza (Specificata) (Nom)
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	25 W	2,2 W
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	40 W	4,3 W
70649700	Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	25 W	2,2 W

### Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Attacco
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	E14
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	E14
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	E14
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	E14

Order Code	Full Product Name	Attacco
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	E27
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	E27
70649700	Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	E14

### Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso (Nom)
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	250 lm
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	470 lm
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	250 lm
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	470 lm

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso (Nom)
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	250 lm
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	470 lm
70649700	Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	250 lm

# Lampadine a goccia e a oliva Classic LED con vetro smerigliato

## Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Forma lampadina
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	B35
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	B35
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	P45
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	P45

Order Code	Full Product Name	Forma lampadina
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	P45
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	P45
70649700	Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	BA35

## Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	36 °C
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	55 °C
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	36 °C
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	55 °C
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	36 °C
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	55 °C
70649700	Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	36 °C

