



Klassieke 'look and feel'

Klassieke matte LED kaars- en kogellampen

De matte Classic LED kaars- en kogellampen hebben een klassieke, historische vormgeving, leveren mooi, decoratief warmwit licht en besparen ongeveer 90% op de energiekosten. De vertrouwde vormen van de matte Classic LED kaars- en kogellampen passen perfect in uw bestaande armaturen.

Voordelen

- Circa 90% energiebesparing
- Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert
- Gemakkelijke vervanging van klassieke conventionele lampen

Kenmerken

- Puur en elegant historisch ontwerp met een klassieke vorm
- Past perfect en een kwalitatief hoge afwerking
- Hoge kleurweergave-index (CRI >80) voor levendige kleuren
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen
- Direct volledig licht: Philips LED kaars- en kogellampen leveren het hoogst mogelijke helderheidsniveau onmiddellijk nadat ze zijn ingeschakeld.

Toepassing

- Huishoudelijke toepassingen
- Gastvrijheidssector: restaurants en hotels

Klassieke matte LED kaars- en kogellampen

Versions



E14 B35 FR



E14 B35 FR



E14 P45 FR





E14 P45 FR



E27 P45 FR

Maatschets




Product	D	C
Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	45 mm	80 mm
Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	45 mm	80 mm

Product	D	C
Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	35 mm	97 mm
Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	35 mm	97 mm

Klassieke matte LED kaars- en kogellampen

Maatschets



Product	D	C
Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	45 mm	78 mm
Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	45 mm	78 mm

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Spanning (nom.)	220-240 V
Opstarttijd (nom.)	0,5 s

Algemene informatie

Nominal Lifetime (Nom)	15000 h
Schakelcyclus	20.000X

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	827
Correlated Color Temperature (Nom)	2700 K
Color Rendering Index (Nom)	80
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampafwerking	Mat
---------------	-----

Goedkeuring en Toepassing

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1000 uur
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	3 kWh
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	5 kWh
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	3 kWh
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	5 kWh
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	3 kWh
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	5 kWh

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig vermogen	Power (Rated) (Nom)
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	25 W	2,2 W
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	40 W	4,3 W
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	25 W	2,2 W

Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig vermogen	Power (Rated) (Nom)
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	40 W	4,3 W
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	25 W	2,2 W
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	40 W	4,3 W

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	E14
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	E14

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	E14
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	E14

Klassieke matte LED kaars- en kogellampen

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	E27

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	E27

Eisen aan armatuurontwerp

Order Code	Full Product Name	Luminous Flux (Nom)
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	250 lm
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	470 lm
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	250 lm

Order Code	Full Product Name	Luminous Flux (Nom)
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	470 lm
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	250 lm
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	470 lm

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	B35
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	B35
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	P45

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	P45
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	P45
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	P45

Temperatuur

Order Code	Full Product Name	T-Case Maximum (Nom)
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	36 °C
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	55 °C
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	36 °C
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	55 °C
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	36 °C
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	55 °C

