



## Aspect clasic

### Lumânări și lustre LED clasice mate

Având un design unic, becurile LED tip lumânare și lustră, clasice mate, oferă o lumină atrăgătoare, albă caldă confortabilă, reducând în același timp și consumul de energie cu aproximativ 90%. Formele cunoscute ale lumânărilor și lustrelor LED clasice mate sunt perfecte pentru instalațiile dvs. existente.

#### Beneficii

- Reducere a consumului de energie cu aproximativ 90%
- Durată de viață foarte lungă, care reduce necesitatea înlocuirii
- Înlocuire ușoară a lămpilor clasice convenționale

#### Caracteristici

- Design elegant cu formă clasică
- Potrivire perfectă și finisaj de înaltă calitate
- Redare superioară a culorii (CRI peste 80) pentru culori vii
- Ecologice: nu conțin mercur sau alte substanțe periculoase
- Lumină totală instantanee: lumânările și lustrele LED Philips furnizează întregul nivel de luminozitate imediat după aprinderea acestora

#### Cerere

- Aplicații casnice
- Industria hotelieră: restaurante și hoteluri

## Lumânări și lustre LED clasice mate


### Versions




### Cote



Product	D	C
Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	35 mm	123 mm




Product	D	C
Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	45 mm	78 mm
Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	45 mm	78 mm



Product	D	C
Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	45 mm	80 mm
Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	45 mm	80 mm

# Lumânări și lustre LED clasice mate

## Cote



Product	D	C
Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	35 mm	97 mm
Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	35 mm	97 mm

### Approval and Application

Etichetă de eficiență energetică (EEL) A++

### Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase Nu

### Operating and Electrical

Frecvență de intrare De la 50 până la 60 Hz

Tensiune (nom.) 220-240 V

Timp de pornire (nom.) 0,5 s

### General Information

Durată de viață nominală (nom.) 15000 h

Ciclu de comutare 20000X

### Light Technical

Cod culoare 827

Temperatură de culoare corelată (nom.) 2700 K

Indice de redare a culorii (nom.) 80

Factorul de menținere a fluxului

luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.) 70 %

### Mechanical and Housing

Finisaj bec Mat

### Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	3 kWh
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	5 kWh
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	3 kWh
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	5 kWh
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	3 kWh
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	5 kWh
70649700	Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	3 kWh

## Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Echivalent putere (nom.)	Putere (Evaluată)
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	25 W	2,2 W
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	40 W	4,3 W
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	25 W	2,2 W
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	40 W	4,3 W

Order Code	Full Product Name	Echivalent putere (nom.)	Putere (Evaluată)
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	25 W	2,2 W
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	40 W	4,3 W
70649700	Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	25 W	2,2 W

# Lumânări și lustre LED clasice mate

## General Information

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	E14
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	E14
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	E14
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	E14

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	E27
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	E27
70649700	Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	E14

## Light Technical

Order Code	Full Product Name	Flux luminos (nom.)
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	250 lm
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	470 lm
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	250 lm
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	470 lm

Order Code	Full Product Name	Flux luminos (nom.)
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	250 lm
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	470 lm
70649700	Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	250 lm



## Mechanical and Housing

Order Code	Full Product Name	Formă bec
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	B35
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	B35
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	P45
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	P45

Order Code	Full Product Name	Formă bec
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	P45
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	P45
70649700	Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	BA35

## Temperature

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
70637400	Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	36 °C
70639800	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	55 °C
70641100	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	36 °C
70643500	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	55 °C
70645900	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	36 °C
70647300	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	55 °C
70649700	Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	36 °C



## Lumânări și lustre LED clasice mate

