



La solution de remplacement des réflecteurs halogènes

Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs

Les réflecteur spots LED CorePro conviennent idéalement à un éclairage d'accentuation et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec un culot GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie tout en réduisant les coûts de maintenance.

Avantages

- Lumière blanche chaude
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Des coûts de maintenance réduits

Fonctions

- Remplacement aisé
- Durée de vie de 15 000 heures
- Durée de vie de 25 000 à 40 000 heures
- Lumière sans UV et sans IR
- Sans mercure ni autres substances dangereuses – Conformité à la directive RoHS

Application

- Hôtels, restaurants, bars, cafés, musées, magasins
- Halls d'entrée, couloirs, escaliers, toilettes, espaces d'accueil, expositions, vitrines

Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs

Versions



LEDspot CorePro 30W E14 R39
827 36D ND





LEDspot CorePro 60W E27 R80
827 36D ND



LEDspot CorePro 40W E27 R63
827 36D ND

Schéma dimensionnel





Product	D	C
CoreProLEDspot D8.5-100W R80 E27 827 36D	80 mm	112 mm
CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	80 mm	112 mm
CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	80 mm	112 mm

Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm
CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm
CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm
CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm

Product	D	C
CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	39 mm	65 mm

Informations générales

Nombre de cycles d'allumage	50.000
Durée de vie nominale	15.000 h

Données techniques de l'éclairage

Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Code couleur	827
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
------------------	-------------

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
8718696811719	CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	E14
8718696811733	CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	E14
8718696811757	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	E14
8718696811771	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	E14
8718696811832	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	E27
8718696811856	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	E27
8719514312364	CoreProLEDspot D8.5-100W R80 E27 827 36D	E27
8718696811795	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	E27
8718696811818	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	E27

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Intensité lumineuse (nom.)
8718696811719	CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	150 lm	250 cd

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Intensité lumineuse (nom.)
8718696811733	CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	105 lm	210 cd

Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Intensité lumineuse (nom.)
8718696811757	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	210 lm	400 cd
8718696811771	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	320 lm	550 cd
8718696811832	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	345 lm	620 cd
8718696811856	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	670 lm	1.100 cd

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Heure de démarrage (nom.)	Puissance équivalente
8718696811719	CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	1,8 W	0,1 s	30 W
8718696811733	CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	1,4 W	0,1 s	25 W
8718696811757	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	2,8 W	0,1 s	40 W
8718696811771	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	4,3 W	0,5 s	60 W
8718696811832	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	4 W	0,1 s	60 W

Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8718696811719	CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	50 °C
8718696811733	CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	42 °C
8718696811757	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	57 °C
8718696811771	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	80 °C
8718696811832	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	50 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718696811719	CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	Non
8718696811733	CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	Non
8718696811757	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	Non

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Intensité lumineuse (nom.)
8719514312364	CoreProLEDspot D8.5-100W R80 E27 827 36D	670 lm	1.400 cd
8718696811795	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	210 lm	400 cd
8718696811818	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	345 lm	620 cd

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Heure de démarrage (nom.)	Puissance équivalente
8718696811856	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	8 W	0,1 s	100 W
8719514312364	CoreProLEDspot D8.5-100W R80 E27 827 36D	9 W	0,5 s	100 W
8718696811795	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	3 W	0,1 s	40 W
8718696811818	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	4,5 W	0,5 s	60 W

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8718696811856	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	72 °C
8719514312364	CoreProLEDspot D8.5-100W R80 E27 827 36D	80 °C
8718696811795	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	47 °C
8718696811818	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	80 °C

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718696811771	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	Uniquement avec certains variateurs
8718696811832	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	Non
8718696811856	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	Non

Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8719514312364	CoreProLEDspot D8.5-100W R80 E27 827 36D	Uniquement avec certains variateurs
8718696811795	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718696811818	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	Uniquement avec certains variateurs



Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
8718696811719	CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	R39
8718696811733	CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	R50
8718696811757	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	R50
8718696811771	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	R50
8718696811832	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	R80



Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
8718696811856	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	R80
8719514312364	CoreProLEDspot D8.5-100W R80 E27 827 36D	R80
8718696811795	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	R63
8718696811818	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	R63

Approbation et application


Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
8718696811719	CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	2 kWh
8718696811733	CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	2 kWh
8718696811757	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	3 kWh
8718696811771	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	5 kWh
8718696811832	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	4 kWh
8718696811856	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	8 kWh
8719514312364	CoreProLEDspot D8.5-100W R80 E27 827 36D	9 kWh
8718696811795	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	3 kWh
8718696811818	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	5 kWh




Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs




Accent Diagrams




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND1.4-25W
R50 E14 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W
R63 E27 827 36D




**Accent Diagram - CoreProLEDspot D8.5-100W
R80 E27 827 36D**



Accent Diagram - CoreProLEDspot ND 8-100W
R80 E27 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND1.8-30W
R39 E14 827 36D




**Accent Diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W
R63 E27 827 36D**

Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs

Accent Diagrams




Accent Diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W
R50 E14 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND 4-60W
R80 E27 827 36D


Beam Diagrams




Beam diagram - CoreProLEDspot ND 4-60W
R80 E27 827 36D




Beam diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W
R63 E27 827 36D




Beam diagram - CoreProLEDspot ND1.8-30W
R39 E14 827 36D



Beam diagram - CoreProLEDspot D8.5-100W
R80 E27 827 36D




Beam diagram - CoreProLEDspot ND 8-100W
R80 E27 827 36D




Beam diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W
R50 E14 827 36D

Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs

Beam Diagrams



Beam diagram - CoreProLEDspot ND1.4-25W
R50 E14 827 36D



Beam diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W
R63 E27 827 36D

