



Με σχεδίαση που αξίζει να φαίνεται, είναι εξίσου καλαίσθητο αναμμένο και σβηστό

Διακοσμητικά κεριά και luster Master Value LED

Η νέα διακοσμητική συλλογή (κεριών και luster) μεταμορφώνει το σπίτι σας με έναν τέλειο συνδυασμό (θερμού) λευκού φωτός και μιας λεπτής, μινιμαλιστικής εμπειρίας φωτισμού. Με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, εξοικονόμηση ενέργειας έως 90%, χωρίς αναλαμπή και άμεσο πλήρες επίπεδο φωτεινότητας, θα απολαμβάνετε επίσης απαλό φως που κατανέμεται ομοιόμορφα, με την κομψή και στιλάτη γοητεία που δημιουργεί μια φιλόξενη αρμονία στον χώρο σας.

Οφέλη

- Περίπου 90 % εξοικονόμηση ενέργειας
- Μεγάλη διάρκεια ζωής που μειώνει την ανάγκη αντικατάστασης
- Εύκολη αντικατάσταση του κλασικού συμβατικού λαμπτήρα

Χαρακτηριστικά

- Ίδανική εφαρμογή και υψηλής ποιότητας φινίρισμα
- Υψηλός δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI > 80) για ζωντανά χρώματα
- Φιλικό προς το περιβάλλον: δεν περιέχει υδράργυρο ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

Εφαρμογή

- Ίδανικό για διακοσμητικές εγκαταστάσεις: οικιακές εφαρμογές, φιλοξενία (εστιατόρια και ξενοδοχεία)

Διακοσμητικά κεριά και luster Master Value LED

Versions



LEDLustre E27 P45 3.5W




LEDclassic 15W B35 E14 GOLD SP
D RFSRT4




LEDclassic 15W P45 E14 GOLD SP
D SRT4 1

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	36 mm	95 mm



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	46 mm	80 mm

Διακοσμητικά κεριά και luster Master Value LED

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	46 mm	80 mm

Γενικές πληροφορίες

Κύκλος λειτουργίας	20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	1800 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
Κωδικός χρώματος	818
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Φωτεινή ροή	136 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Αντίστοιχη ισχύς	15 W

Θερμοκρασία

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +45 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	38 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
--------------------	---------------------------------------

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Κεχριμπαρένιο
--------------------	---------------

Έγκριση και Εφαρμογή

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	3 kWh
------------------------------------	-------

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα
31607200	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	E27
31603400	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	E14
31605800	MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	E14

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
31607200	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	2,6 W

Διακοσμητικά κεριά και luster Master Value LED

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
31603400	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	2,5 W
31605800	MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	2,6 W

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
31607200	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	P45
31603400	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	B35
31605800	MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	P45

