



Suunniteltu näkymään, näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna

Master Value Koristeelliset ledikynttilät ja -lamput

Uusi Deco-valikoima (kynttilät ja lamput) muuntaa kotisi täydellisellä (lämpimän) valkoisen valon ja pienen valaistuskokemuksen sekoituksella. Erinomaisen käyttöikänsä, jopa 90 % energiansäästön, värinättömyyden ja välittömän täyden kirkkauden ansiosta nautit myös pehmeästä ja tasaisesti jakautuvasta valosta, joka trendikkäästi ja tyylikkäästi tuo harmoniaa tiloihisi.

Hyödyt

- Noin 90 %:n energiansäästö
- Erittäin pitkän käyttöiän ansiosta lamppua ei tarvitse vaihtaa usein
- Helppo vaihtaa perinteisten lamppujen tilalle

Ominaisuudet

- Täydellinen sopivuus ja laadukas viimeistely
- Erinomainen värinointoindeksi (CRI on yli 80) takaa eloiset värit
- Ympäristöystävällinen: ei sisällä elohopeaa eikä muita vaarallisia aineita

Käyttökohteet

- Soveltuvat erityisen hyvin koristevalaistukseen kodeissa, hotelleissa ja ravintoloissa

Master Value Koristeelliset ledikynttilät ja -lamput

Versions



LEDLustre E27 P45 3.5W




LEDclassic 15W B35 E14 GOLD SP
D RFSRT4




LEDclassic 15W P45 E14 GOLD SP
D SRT4 1

Mittapiirros




Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	36 mm	95 mm



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	46 mm	80 mm

Master Value Koristeelliset ledikynttilät ja -lamput

Mittapiirros



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	46 mm	80 mm

Yleistä tietoa

Sytytys	20 000
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Vastaava värilämpötila (nim.)	1800 K
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Värikoodi	818
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta	136 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Vastaa teholtaan	15 W

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	38 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Vain tiettyjen himentimien kanssa
---------------	---

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Amber
--------------	-------

Merkinnät ja luokitukset

Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh
----------------------------	-------

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Kanta
31607200	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	E27
31603400	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	E14
31605800	MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	E14

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
31607200	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	2,6 W
31603400	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	2,5 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
31605800	MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	2,6 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Master Value Koristeelliset ledikynttilät ja -lamput

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
31607200	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	P45
31603400	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	B35
31605800	MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	P45

