



Pensata per distinguersi sia accesa che spenta

Lampadine decorative LED a oliva e a goccia


La nuova collezione Deco (lampadine a goccia e a oliva) trasforma la tua casa con un mix perfetto di luce bianca (calda) e un'esperienza di illuminazione snella e minimalista. Con una durata eccezionale, un risparmio energetico fino al 90%, senza sfarfallio visibile e luminosità istantanea a pieno livello, godrai anche di una luce morbida e uniformemente distribuita con quel fascino trendy e di stile per un'armonia accogliente nel tuo spazio.

Vantaggi

Caratteristiche

Applicazione

Versions






Lampadine decorative LED a oliva e a goccia

Versions



Disegno tecnico





Product	D	C
LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	45 mm	82 mm

Product	D	C
Classic LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD	45 mm	85 mm

Product	D	C
Classic LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD	45 mm	80 mm

Lampadine decorative LED a oliva e a goccia

Disegno tecnico



Product	D	C
Classic LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD	35 mm	129 mm

Product	D	C
Classic LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD	35 mm	103 mm

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Tensione (Nom)	220-240 V
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s

Informazioni generali

Durata nominale (Nom)	15000 h
Ciclo di commutazione on/off	20.000 X

Dati tecnici di illuminazione

Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata nominale (Nom)	70 %

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h	Marchio di efficienza energetica (EEL)
75082700	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	4 kWh	A++
81439000	Classic LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD	5 kWh	A+
81441300	Classic LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD	5 kWh	A+

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h	Marchio di efficienza energetica (EEL)
81443700	Classic LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD	5 kWh	A+
81567000	Classic LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD	5 kWh	A+

Controlli e regolazione del flusso

Lampadine decorative LED a oliva e a goccia

Order Code	Full Product Name	Regolabile
75082700	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	No
81439000	Classic LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD	Si
81441300	Classic LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD	Si

Order Code	Full Product Name	Regolabile
81443700	Classic LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD	Si
81567000	Classic LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD	Si

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Wattaggio equivalente	Potenza (Specificata) (Nom)
75082700	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	35 W	4 W
81439000	Classic LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD	32 W	5 W
81441300	Classic LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD	32 W	5 W

Order Code	Full Product Name	Wattaggio equivalente	Potenza (Specificata) (Nom)
81443700	Classic LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD	32 W	5 W
81567000	Classic LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD	32 W	5 W

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Attacco
75082700	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	E14
81439000	Classic LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD	E14
81441300	Classic LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD	E27

Order Code	Full Product Name	Attacco
81443700	Classic LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD	E14
81567000	Classic LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD	E14

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso (Nom)
75082700	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	827	2700 K	397 lm
81439000	Classic LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD	822	2200 K	350 lm
81441300	Classic LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD	822	2200 K	350 lm

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso (Nom)
81443700	Classic LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD	822	2200 K	350 lm
81567000	Classic LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD	822	2200 K	350 lm

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina	Forma lampadina
75082700	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	Trasparente	P45
81439000	Classic LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD	Ambrato	B35
81441300	Classic LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD	Ambrato	P45

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina	Forma lampadina
81443700	Classic LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD	Ambrato	BA35
81567000	Classic LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD	Ambrato	P45

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
75082700	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	45 °C

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
81439000	Classic LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD	50 °C

Lampadine decorative LED a oliva e a goccia

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
81441300	Classic LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD	50 °C
81443700	Classic LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD	50 °C
81567000	Classic LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD	50 °C

