

Ontworpen om gezien te worden, altijd mooi, aan of uit!

Master Value decoratieve LED kaars- en kogellampen

De nieuwe Deco-collectie met kaars- en kogellampen transformeert uw woning met een perfecte melange van warm wit licht. Door de zeer lange levensduur, tot 90% energiebesparing, geen zichtbaar knipperend licht en directe helderheid op volle sterkte, profiteert u ook van zacht en gelijkmatig verdeeld licht met een trendy en stijlvolle uitstraling voor een gastvrije sfeer in uw woning.

Voordelen

- Circa 90% energiebesparing
- Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert
- Gemakkelijke vervanging van klassieke conventionele lampen

Kenmerken

- Past perfect met een kwalitatief hoge afwerking
- Hoge kleurweergave (CRI >80) voor levendige kleuren.
- Milieuvriendelijk, bevat geen kwik of andere schadelijke materialen.

Toepassing

- Perfect voor decoratieve toepassingen zowel in uw woning als in de gastvrijheidssector zoals restaurants en hotels.


Wijziging van gegevens voorbehouden

Master Value decoratieve LED kaars- en kogellampen

Versions



LEDLustre E27 P45 3.5W




LEDclassic 15W B35 E14 GOLD SP D RFSRT4




LEDclassic 15W P45 E14 GOLD SP D SRT4 1

Maatschets




Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	36 mm	95 mm



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	46 mm	80 mm

Master Value decoratieve LED kaars- en kogellampen

Maatschets



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	46 mm	80 mm

Algemene informatie

Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur	15.000 hr

Gegevens lichttechniek

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	1800 K
Kleurweergave-index (CRI)	80
Kleurcode	818
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom	136 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Overeenkomstig vermogen	15 W

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	38 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Amber

Keurmerken en classificaties

Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
8719514316072	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	E27
8719514316034	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	E14
8719514316058	MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	E14

Bedrijfs- en elektrische gegevens


Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514316072	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	2,6 W
8719514316034	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	2,5 W


Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514316058	MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	2,6 W


Master Value decoratieve LED kaars- en kogellampen

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
8719514316072	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	P45
8719514316034	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	B35
8719514316058	MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	P45







© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.