



Ontworpen om gezien te worden, altijd mooi, aan of uit!

Decoratieve LED kaars- en kogellampen

De nieuwe Deco-collectie met kaars- en kogellampen transformeert uw woning met een perfecte melange van warm wit licht. Door de zeer lange levensduur, tot 90% energiebesparing, geen zichtbaar knipperend licht en directe helderheid op volle sterkte, profiteert u ook van zacht en gelijkmatig verdeeld licht met een trendy en stijlvolle uitstraling voor een gastvrije sfeer in uw woning.

Voordelen

- Circa 90% energiebesparing
- Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert
- Gemakkelijke vervanging van klassieke conventionele lampen

Kenmerken

- Past perfect met een kwalitatief hoge afwerking
- Hoge kleurweergave (CRI >80) voor levendige kleuren.
- Milieuvriendelijk, bevat geen kwik of andere schadelijke materialen.

Toepassing




- Perfect voor decoratieve toepassingen zowel in uw woning als in de gastvrijheidssector zoals restaurants en hotels.

Decoratieve LED kaars- en kogellampen

Versions



Maatschets




Product	D	C
Classic LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD	45 mm	85 mm

Product	D	C
Classic LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD	45 mm	80 mm

Product	D	C
Classic LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD	35 mm	129 mm

Decoratieve LED kaars- en kogellampen

Maatschets



Product	D	C
Classic LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD	35 mm	103 mm

Goedkeuring en Toepassing

Energieverbruik kWh/1000 uur	5 kWh
Energy Efficiency Label (EEL)	A+

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Spanning (nom.)	220-240 V
Overeenkomstig vermogen	32 W
Power (Rated) (Nom)	5 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s

Algemene informatie

Nominal Lifetime (Nom)	15000 h
Schakelcyclus	20.000X

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	822
Correlated Color Temperature (Nom)	2200 K
Color Rendering Index (Nom)	80
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Luminous Flux (Nom)	350 lm

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampafwerking	Amber
---------------	-------

Temperatuur

T-Case Maximum (Nom)	50 °C
----------------------	-------

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
81439000	Classic LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD	E14
81441300	Classic LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD	E27
81443700	Classic LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD	E14
81567000	Classic LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD	E14

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
81439000	Classic LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD	B35
81441300	Classic LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD	P45
81443700	Classic LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD	BA35

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
81567000	Classic LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD	P45

Decoratieve LED kaars- en kogellampen

