



# Přepínejte světelné nastavení bez výměny bodových světel

## SceneSwitch LEDspot

Některé situace vyžadují studené osvětlení, pro jiné je zase vhodná příjemná teplá záře. S bodovým světlem Philips SceneSwitch LEDspot můžete nastavovat různá osvětlení prostřednictvím jediného bodového světla. A nepotřebujete stmívač! Optimalizujte své osvětlení pro relaxaci, koníčky, odpočinek nebo práci. Stačí přepnout spínač. A to vše s existujícím spínačem! Není třeba žádná další instalace.

### Výhody

- Jednoduše vytvoříte svou vlastní scénu pomocí jedné žárovky. Stačí použít váš existující spínač
- Není vyžadován stmívač ani žádná další instalace
- Automatická paměť: automaticky obnovte své poslední nastavení

### Vlastnosti

- Několik světelných nastavení v jedné žárovce
- Systém Plug and play
- Vestavěný paměťový čip

### Aplikace


- Použití v interiérech v otevřených svítidlech (s otevřenou či vzduchovou mezerou nejméně 10 mm)
- Zvýrazňující a obecné osvětlení (například hotely, obchody a kanceláře)

# SceneSwitch LEDspot

## Versions



## Rozměrové výkresy



Product	D	C
LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6	50 mm	54 mm
LED SceneSwitch 50W GU10 WW-CW 36D ND 1BC/6	50 mm	54 mm

# SceneSwitch LEDspot

## Approval and Application

Spotřeba energie kWh/1000 h 5 kWh

Štítek energetické účinnosti (EEL) A+

## Controls and Dimming

Stmívatelné Ne

## Operating and Electrical

Vstupní frekvence 50 až 60 Hz

Napětí (jmen.) 220-240 V

## General Information

Patice GU10

Jmenovitá životnost (jmen.) 15000 h

Cyklus přepínání 50 000x

## Light Technical

Vyzařovací úhel (jmen.) 36 °

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) - K

Index barevného podání (jmen.) 80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) 70 %

## Mechanical and Housing

Tvar žárovky PAR16

## Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Ekvivalentní příkon	Jmenovitý příkon (nom.)	Doba spuštění (jmen.)
71093700	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6	-	1,5, 3,5, 5 W	0,5 s
81087300	LED SceneSwitch 50W GU10 WW-CW 36D ND 1BC/6	50 W	5 W	0,4 s



## Light Technical

Order Code	Full Product Name	Kód barvy	Světelný tok (jmen.)
71093700	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6	827/825/822	345 lm

Order Code	Full Product Name	Kód barvy	Světelný tok (jmen.)
81087300	LED SceneSwitch 50W GU10 WW-CW 36D ND 1BC/6	827/840	385 lm


## Temperature

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
71093700	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6	80 °C
81087300	LED SceneSwitch 50W GU10 WW-CW 36D ND 1BC/6	85 °C




# SceneSwitch LEDspot

## Accent Diagrams




SceneSwitch LED Lamps 50W GU10 827 36D  
SSW




LEDspot SSW 50W GU10 PAR16 827-840 36D  
ND

## Beam Diagrams



SceneSwitch LED Lamps 50W GU10 827 36D  
SSW



LEDspot SSW 50W GU10 PAR16 827-840 36D  
ND

