



Αλλάξτε ρυθμίσεις φωτός χωρίς να αλλάξετε σποτ

SceneSwitch LEDspot

Ορισμένες καταστάσεις απαιτούν ψυχρό φως, άλλες χρειάζονται τη φιλική ατμόσφαιρα που δίνει η θερμή λάμψη. Με τους λαμπτήρες Philips SceneSwitch LEDspot, μπορείτε να έχετε διαφορετικές ρυθμίσεις φωτός από ένα μόνο σποτ. Και δεν χρειάζεστε ρυθμιστή έντασης! Βελτιστοποιήστε τον φωτισμό σας για χαλάρωση, χόμπι, αναψυχή ή εργασία. Απλά με το πάτημα ενός διακόπτη. Και αυτός είναι ο υφιστάμενος διακόπτης σας! Δεν απαιτείται πρόσθετη εγκατάσταση.

Οφέλη

- Δημιουργήστε το δικό σας σκηνικό με έναν λαμπτήρα, χρησιμοποιώντας απλά τον υφιστάμενο διακόπτη φωτός
- Δεν απαιτείται ρυθμιστής έντασης ή πρόσθετη εγκατάσταση
- Αυτόματη απομνημόνευση: ανακαλέστε αυτόματα την τελευταία ρύθμιση

Χαρακτηριστικά

- Πολλαπλές ρυθμίσεις φωτός με έναν λαμπτήρα
- Άμεση λειτουργία
- Ενσωματωμένο ολοκληρωμένο μνήμης

Εφαρμογή

- Εφαρμογές εσωτερικών χώρων με ανοικτά φωτιστικά (με ανοικτό/ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 10 mm)
- Φωτισμός ανάδειξης και γενικός φωτισμός (π.χ. ξενοδοχεία, καταστήματα και γραφεία)


SceneSwitch LEDspot

Versions



CorePro LEDspot MV 25W GU10 830 36D

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4	50 mm	54 mm
LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4	50 mm	54 mm

SceneSwitch LEDspot

Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα	GU10
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Γωνία δέσμης (ονομ.)	36 μοίρα(ες)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2700 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
Κωδικός χρώματος	827/825/822
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Φωτεινή ροή	355 lm
Ένταση φωτός (ονομ.)	600 cd

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	1,5 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Αντίστοιχη ισχύς	50 W

Θερμοκρασία

Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	75 °C
--	-------

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα


Σχήμα λαμπτήρα	PAR16
----------------	-------

Έγκριση και Εφαρμογή


Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	5 kWh
------------------------------------	-------

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα
30778000	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4	Διαφανές
30776600	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D ND SRT4	-




Accent Diagrams



Accent Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D
RF ND SRT4

Beam Diagrams



Beam diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D
RF ND SRT4

