



Byt ljusinställningar utan att byta spotlights

SceneSwitch LEDspot

Vissa situationer kräver ett kallt ljus medan andra situationer behöver den stämning som ett behagligt varmt sken ger. Philips SceneSwitch LEDspot ger dig möjlighet att välja mellan olika ljusinställningar för en enda spot. Du behöver inte ens en dimmer! Optimerar ditt ljus för avkoppling, hobbyer, fritid eller arbete. Det är bara att trycka på strömbrytaren. Din befintliga strömbrytare! Du behöver inte installera något.

Fördelar

- Skapa din egen scen med hjälp av en enda lampa och din befintliga strömbrytare
- Du behöver ingen dimmer eller göra några installationer
- Automatisk minnesfunktion: minns automatiskt din senaste inställning

Funktioner

- Flera ljusinställningar i en enda lampa
- Plug and play
- Inbyggt minneskort

Användning

- För inomhusbruk i öppna armaturer (med öppen konstruktion/fri luftpassage på minst 10 mm)
- Accent- och allmänbelysning (till exempel för hotell, butiker och kontor)


SceneSwitch LEDspot

Versions



CorePro LEDspot MV 25W GU10 830 36D

Måttskiss



Product	D	C
LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4	50 mm	54 mm
LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4	50 mm	54 mm

SceneSwitch LEDspot

Allmän information

Sockel	GU10
Specifierad livslängd (timmar)	15 000 h
Driftcykel	50 000
Nominell livslängd	15 000 h

Ljusteknik

Spridningsvinkel (nom)	36 °
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Färgåtergivningsindex	80
Färgkod	827/825/822
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde	355 lm
Ljusstyrka (nom)	600 cd

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektförbrukning	1,5 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Motsvarande effekt	50 W

Temperatur

T-Case max. (nom)	75 °C
-------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus


Lampform	PAR16
----------	-------

Användning och godkännande


Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
---------------------------------	-------

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans ytbehandling
30778000	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4	Klar
30776600	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D ND SRT4	-




Accent Diagrams



Accent Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D
RF ND SRT4

Beam Diagrams



Beam diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D
RF ND SRT4

