



# Byt ljusinställningar utan att byta ljuskälla

## SceneSwitch LED-kronljuslampor och -klotlampor

Vissa situationer kräver ett kallt ljus medan andra situationer behöver den stämning som ett behagligt varmt sken ger. Med Philips SceneSwitch LED-kronljuslampor och -klotlampor kan du välja mellan olika ljusinställningar för en enda lampa. Du behöver inte ens en dimmer! Optimera ditt ljus för avkoppling, hobbyer, rekreation eller arbete. Det är bara att trycka på strömbrytaren. Din befintliga strömbrytare! Du behöver inte installera något.

### Fördelar

- Skapa din egen scen med hjälp av en enda lampa och din befintliga strömbrytare
- Du behöver ingen dimmer eller göra några installationer
- Automatisk minnesfunktion – minns automatiskt din senaste inställning

### Funktioner

- Flera ljusinställningar i en enda lampa
- Plug and play
- Inbyggt minneskort

### Användning



- Inomhusbruk i öppna armaturer (med öppen konstruktion/fri luftpassage på minst 10 mm)
- Accent- och allmänbelysning (till exempel för hotell, butiker och kontor)

# SceneSwitch LED-kronljuslampor och -klotlampor

## Versions



## Måttskiss



Product	D	C
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	35,5 mm	106 mm

Product	D	C
LED SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4	38 mm	113 mm

# SceneSwitch LED-kronljuslampor och -klotlampor

## Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL) A+

## Styrenheter och dimring

Dimbar Nej

## Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens 50–60 Hz

Spänning (nom) 220–240 V

Tändningstid (nom) 0,5 s

## Allmän information

Socket E14

Nominell livslängd (nom) 15000 h

## Ljusteknik

Färgkod 827/825/822

Färgåtergivningsindex (nom) 80

LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) 70 %

## Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
59847402	LED SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4	6 kWh
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	5 kWh

## Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Motsvarande effekt	Effekt (märkvärde) (min)
59847402	LED SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4	40 W	5,5, 4, 2 W

Order Code	Full Product Name	Motsvarande effekt	Effekt (märkvärde) (min)
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	-	5, 2,5, 1 W

## Allmän information

Order Code	Full Product Name	Driftcykel
59847402	LED SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4	100000X

Order Code	Full Product Name	Driftcykel
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	20000X

## Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Ljusflöde (nom)
59847402	LED SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4	- K	470/190/50 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Ljusflöde (nom)
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	2700, 2500, 2200 K	470-180-90 lm

## Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lampans ytbehandling	Lampform
59847402	LED SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4	Klar	B38

Order Code	Full Product Name	Lampans ytbehandling	Lampform
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	-	B35

## Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
59847402	LED SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4	95 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	65 °C

## SceneSwitch LED-kronljuslampor och -klotlampor

