



LED de gran altura y de gran eficiencia energética

Essential LED Highbay

Essential LED Highbay es un LED de gran altura muy eficiente a un precio muy competitivo.

Beneficios

- Gran calidad y fiabilidad de Philips
- Larga duración
- Eficacia energética

Características

- Luminarias fuertes y resistentes al agua
- Múltiples niveles de luz y ópticas disponibles
- Instalación flexible (gancho o anclaje)

Aplicaciones

- Fábricas
- Depósitos
- Salas de exposición

Essential LED Highbay

Versions



Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP65
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	120 a 277 V
Funcionamiento de emergencia	
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Controlador incluido	Si
Fuente de luz reemplazable	No
Información general	
Índice de reproducción de color inic.	80
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Datos técnicos de la luz	
Color	negro

Funcionamiento de emergencia

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente de luz
919053055569	BY018P LED110/NW PSU NB	60 °
919053055570	BY018P LED110/CW PSU NB	60 °
919053055571	BY018P LED110/NW PSU WB	90 x 90 °
919053055573	BY018P LED200/NW PSU NB	60 °
919053055574	BY018P LED200/CW PSU NB	60 °
919053055575	BY018P LED200/NW PSU WB	90 x 90 °
919053055576	BY018P LED200/CW PSU WB	90 x 90 °
919053055577	BY018P LED240/NW PSU NB	60 °
919053055578	BY018P LED240/CW PSU NB	60 °
919053055579	BY018P LED240/NW PSU WB	90 x 90 °
919053055580	BY018P LED240/CW PSU WB	90 x 90 °
919053055581	BY018P LED300/NW PSU NB	60 °
919053055582	BY018P LED300/CW PSU NB	60 °
919053055583	BY018P LED300/NW PSU WB	90 x 90 °

Información general

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada inic.	Flujo luminoso inicial	Potencia de entrada inicial
919053055569	BY018P LED110/NW PSU NB	4000 K	11000 lm	85 W
919053055570	BY018P LED110/CW PSU NB	6500 K	11000 lm	85 W
919053055571	BY018P LED110/NW PSU WB	4000 K	11000 lm	85 W

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada inic.	Flujo luminoso inicial	Potencia de entrada inicial
919053055573	BY018P LED200/NW PSU NB	4000 K	20000 lm	155 W
919053055574	BY018P LED200/CW PSU NB	6500 K	20000 lm	155 W
919053055575	BY018P LED200/NW PSU WB	4000 K	20000 lm	155 W

Essential LED Highbay

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada inic.	Flujo luminoso inicial	Potencia de entrada inicial
919053055576	BY018P LED200/CW PSU WB	6500 K	20000 lm	155 W
919053055577	BY018P LED240/NW PSU NB	4000 K	24000 lm	190 W
919053055578	BY018P LED240/CW PSU NB	6500 K	24000 lm	190 W
919053055579	BY018P LED240/NW PSU WB	4000 K	24000 lm	190 W

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada inic.	Flujo luminoso inicial	Potencia de entrada inicial
919053055580	BY018P LED240/CW PSU WB	6500 K	24000 lm	190 W
919053055581	BY018P LED300/NW PSU NB	4000 K	30000 lm	230 W
919053055582	BY018P LED300/CW PSU NB	6500 K	30000 lm	230 W
919053055583	BY018P LED300/NW PSU WB	4000 K	30000 lm	230 W

